



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635376

认证委托人名称及地址
施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路66号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric Espana, S.A.
Camino Barranquet, 57 46133 Méliana (Valencia) Spain

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器
iID; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 16916.1-2014; GB/T 16916.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月30日 有效期至: 2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635376

证书附页: 第 1 页 共 2 页

iID;

U_{imp} : 4kV;

U_i : 250V(2P), 500V(4P);

U_e : AC230V (2P), AC400V(4P);

I_n : **16A**, 25A, 40A, 63A, 80A, 100A;

$I_{\Delta n}$: **$I_n=16A$: A 型/Type A: $I_{\Delta n}=0.01A$ 2P;**

$I_n=25A$: AC 型/Type AC: $I_{\Delta n}=0.01A$, 0.03A 2P; $I_{\Delta n}=0.03A$ 4P;

A 型/Type A:

$I_{\Delta n}=0.01A$, 0.03A, **0.3A** 2P; $I_{\Delta n}=0.03A$, **0.3A** 4P;

$I_n=40A$: AC 型/Type AC: $I_{\Delta n}=0.03A$, 0.1A, 0.3A 2P;

$I_{\Delta n}=0.03A$, 0.1A, 0.3A 4P;

A 型/Type A: $I_{\Delta n}=0.03A$, **0.3A**, **0.3A(S 型/Type S)** 2P;

$I_{\Delta n}=0.03A$, **0.1A**, **0.3A**, **0.3A(S 型/S type)**, **0.5A**, **0.5A(S 型/Type S)** 4P;

$I_n=63A$: AC 型/Type AC: $I_{\Delta n}=0.03A$, 0.1A, 0.3A 2P;

$I_{\Delta n}=0.03A$, 0.1A, 0.3A 4P;

A 型/Type A: $I_{\Delta n}=0.03A$, **0.3A**, **0.3A(S 型/Type S)** 2P;

$I_{\Delta n}=0.03A$, **0.1A**, **0.3A**, **0.3A(S 型/S type)**, **0.5A**, **0.5A(S 型/Type S)** 4P;

$I_n=80A$: AC 型/Type AC: $I_{\Delta n}=0.03A$, 0.3A 2P;

$I_{\Delta n}=0.03A$, 0.3A 4P;

A 型/Type A: $I_{\Delta n}=0.03A$, **0.3A**, **0.3A(S 型/Type S)**, **0.5A(S 型/Type S)** 4P;

$I_n=100A$: AC 型/Type AC:

$I_{\Delta n}=0.03A$, 0.3A 2P; $I_{\Delta n}=0.03A$, 0.3A 4P;

A 型/Type A: $I_{\Delta n}=0.03A$, **0.3A**, **0.3A(S 型/Type S)** 2P;

$I_{\Delta n}=0.03A$, **0.3A**, **0.3A(S 型/Type S)**, **0.5A** 4P;

剩余电流动作类型: 电磁式; AC型/A型; $I_m=I_{\Delta m}$: 1500A;

$I_{nc}=I_{\Delta c}$: 10000A; 极数: 2P、4P; 适用于隔离用

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635376

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

i	ID	100A	$I_{\Delta n}$	0.3A
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1)市场方案

(2)漏电保护断路器系列名

(3)额定电流(**16A**, 25A, 40A, 63A, 80A, 100A)

(4)额定剩余动作电流符号

(5)额定剩余动作电流(10mA, 30mA, 100mA, 300mA, **500mA**)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司