



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642288

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric Industries Polska Sp. z o. o.  
ul. Mostowa 19 32-332 Bukowno, Poland

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护用断路器

GV4P, GV4PE, GV4PEM; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020; GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月13日 有效期至：2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642288

证书附页：第 1 页 共 2 页

GV4P, GV4PE, GV4PEM

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 电子式;

适用频率: 50/60Hz;

选择性类别: A; 使用类别: AC-3; 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 10/20;

极数: 3P;

GV4P...B, GV4PE...B, GV4PEM...B:

Ue: AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V;

In: 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A;

Icu: AC220/240V: 50kA, AC 380/415V: 25kA, AC440V: 20kA, AC500V: 10kA;

Ics: 100%Icu;

GV4P...N, GV4PE...N, GV4PEM...N:

Ue: AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V, AC525V, AC660/690V;

In: 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A;

Icu : AC220/240V: 100kA, AC380/415V: 50kA, AC440V: 50kA, AC500V: 25kA, AC525V:

15kA, AC660/690V: 8kA;

Ics: 100%Icu(AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V, AC525V),

25%Icu(AC660/690V);

GV4P...S, GV4PE...S, GV4PEM...S:

Ue: AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V, AC525V, AC660/690V;

In: 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A;

Icu: AC220/240V: 120kA, AC 380/415V: 100kA, AC440V: 70kA, AC500V: 30kA, AC525V: 18kA,

AC660/690V: 10kA;

Ics: 100%Icu(AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V, AC525V),

25%Icu(AC660/690V);

配用的辅助触头(1NO1NC):

型号:GV4AE11 (OF/SD)

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: 24V/5A, 48V/5A, 100/127V/4A, 220/240V/3A,

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642288

证书附页：第 2 页 共 2 页

380/440V/2.5A,660/690V/0.11A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/2.5A, 48V/1.2A, 110V/0.35A, 250V/0.05A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

型号: MN

Us: 24V 50/60Hz/ 24V DC; 48V 50/60Hz/ 48V DC; 110-130V 50/60Hz/ 125VDC;

220-240V 50Hz/ 208-240V 60Hz; 277V 60Hz; 380-415V 50Hz; 440-480V 60Hz;

250VDC;

分励脱扣器:

型号: MX

Us: 24V 50/60Hz/ 24V DC; 48V 50/60Hz/ 48V DC; 110-130V 50/60Hz/ 125VDC;

220-240V 50Hz/ 208-240V 60Hz/ 277V 60Hz/ 250VDC; 380-415V 50Hz/ 440-480V

60Hz

型号解释:

$\frac{GV4P}{I}$	$\frac{E}{II}$	$\frac{M}{III}$	$\frac{02}{IV}$	$\frac{N}{V}$	$\frac{6}{VI}$
I	II	III	IV	V	VI
Type	Actuation means	Trip unit	Rating	Breaking capacity at 415Vac	Terminal
GV4P: Electronic Thermal-magnetic Motor circuit Breaker	blank : Rotary Handle	- : electronic basic	02 : 2A	B : 25kA	blank : Everlink terminal 6 : crimp lug terminal
			03 : 3,5A	N : 50kA	
	07 : 7A	S : 100kA			
	12 : 12,5A				
	25 : 25A				
	50 : 50A				
	80 : 80A				
	E : Toggle	M : electronic advanced (only for GV4PE)	115 : 115A		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



## 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

### 中国质量认证中心有限公司