



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642291

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric Industries Polska Sp. z o. o.
ul. Mostowa 19 32-332 Bukowno, Poland

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

GV4L, GV4LE; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月13日 有效期至：2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642291

证书附页: 第 1 页 共 3 页

GV4L, GV4LE

额定绝缘电压(U_i): 800V;

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;

过电流脱扣器类型: 电磁式

适用频率: 50/60Hz

选择性类别: A

极数: 3P

GV4L...B, GV4LE...B:

额定工作电压(U_e): AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V

额定电流(I_n): 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A

额定极限短路分断能力(I_{cu}):

AC220/240V: 50kA, AC 380/415V: 25kA, AC440V: 20kA, AC500V: 10kA

额定运行短路分断能力(I_{cs}): 100% I_{cu}

GV4L...N, GV4LE...N:

额定工作电压(U_e): AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V, AC525V,
AC660/690V

额定电流(I_n): 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A

额定极限短路分断能力(I_{cu}):

AC220/240V: 100kA, AC 380/415V: 50kA, AC440V: 50kA, AC500V: 25kA,
AC525V: 15kA,

AC660/690V: 8kA

额定运行短路分断能力(I_{cs}): 100% I_{cu} (AC220/240V, AC 380/415V, AC440V,
AC500V, AC525V),

25% I_{cu} (AC660/690V)

GV4L...S, GV4LE...S:

额定工作电压(U_e): AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V, AC525V,
AC660/690V

额定电流(I_n): 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A

额定极限短路分断能力(I_{cu}):

AC220/240V: 120kA, AC 380/415V: 100kA, AC440V: 70kA, AC500V: 30kA,
AC525V: 18kA,

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642291

证书附页: 第 2 页 共 3 页

AC660/690V: 10kA

额定运行短路分断能力(Ics): 100%Icu(AC220/240V, AC 380/415V, AC440V, AC500V, AC525V),

25%Icu(AC660/690V)

配用的辅助触头(1NO1NC):

型号:GV4AE11 (OF/SD)

Ith: 5A;

AC/15: Ue/Ie: 24V/5A, 48V/5A, 100/127V/4A, 220/240V/3A,
380/440V/2.5A,660/690V/0.11A;

DC/13: Ue/Ie: 24V/2.5A, 48V/1.2A, 110V/0.35A, 250V/0.05A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

型号: MN

Us: 24V 50/60Hz/ 24V DC; 48V 50/60Hz/ 48V DC; 110-130V 50/60Hz/ 125VDC;
220-240V

50Hz/ 208-240V 60Hz; 277V 60Hz; 380-415V 50Hz; 440-480V 60Hz; 250VDC;

分励脱扣器:

型号: MX

Us: 24V 50/60Hz/ 24V DC; 48V 50/60Hz/ 48V DC; 110-130V 50/60Hz/ 125VDC;
220-240V

50Hz/ 208-240V 60Hz/ 277V 60Hz/ 250VDC; 380-415V 50Hz/ 440-480V 60Hz

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642291

证书附页：第 3 页 共 3 页

GV4L E 02 N 6 (GV4LE02N6)
I II III IV V

I	II	III	V	IV
Type	Actuation means	Rating	Breaking capacity at 415Vac	Terminal
GV4L: magnetic moulded case circuit breaker	blank : Rotary Handle	02 : 2A	B : 25KA	blank : Everlink terminal
		03 : 3,5A	N : 50KA	
	E : Toggle	07 : 7A	S: 100KA	6 : crimp lug terminal
		12 : 12,5A		
		25 : 25A		
		50 : 50A		
		80 : 80A		
115 : 115A				

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司