

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010303725754

发证日期: 2020年08月25日

有效期至: 2033年03月01日

委托人名称 及注册地址	施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 上海市普陀区绥德路669号
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	PT. Schneider Electric Manufacturing Batam Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Batam, Indonesia
产品名称和系列、 规格、型号	时间继电器 RE48A(型号解释详见附录); Uimp:4kV; Ui:250V; Ith:5A; Ue/Ie: AC-15:AC240V/1.5A; DC-13:DC30V/2A; IP20
产品标准和技术要求	GB/T 14048.5-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010303725754

纸 号:

型号的解释:

<u>RE48A</u>	<u>CV</u>	<u>12MW</u>
I	II	III

I: 产品系列 Product Range	RE48A: 时间继电器 Timing Relay
II: 延时类型和功能 Time Delay Type and Function	- CV: 非对称闪光继电器 asymmetrical flashing relay - MH: 延时继电器两个功能 time delay relay 2 functions - ML: 延时继电器两个功能 time delay relay 2 functions - TM: 通电延时时间继电器 on-delay timing relay
III: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	- 12MW: 12 – 240 V DC / 24 – 240 V AC - 13MW: 12 – 240 V DC / 24 – 240 V AC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2014010303725754

第 2 页 共 2 页

纸 号:

产品型号 Product Model No.	PCBA号No.	描述 Description
RE48ACV12MW	79302424 02	基座Base PCBA fitted with Relay-Tyco: RT*25005, 2 C/O 8A 5V
	79340107 01	正面Front PCBA
	79340108 01	背面Rear PCBA
RE48AMH13MW	79302317 01	基座Base PCBA fitted with Relay-Fujitsu: FTR-LYCA005*, 1 C/O 6A 5V
	79340106 01	正面Front PCBA
	79340109 01	背面Rear PCBA
RE48AML12MW	79302415 02	基座Base PCBA fitted with Relay-Tyco: RT*25005, 2 C/O 8A 5V
	79340106 01	正面Front PCBA
	79340108 01	背面Rear PCBA
RE48ATM12MW	79302414 00	基座Base PCBA fitted with Relay-Tyco: RT*25005, 2 C/O 8A 5V
	79340105 01	正面Front PCBA
	79340109 01	背面Rear PCBA

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心