中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923

认证委托人名称及地址

上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
1884 Boulevard de la Defense 92000 Nanterre France

生产企业名称及地址

上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、型号、规格

接触器
LC1D40A，LC1D50A，LC1D65A，LC1D80A，LC1D32ADC；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 08 月 20 日　　**有效期至：**2029 年 08 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 02 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923

LC1D40A，LC1D50A，LC1D65A，LC1D80A，LC1D32ADC；
LC1D40A：
Ith：60A；Uimp：6kV；Ui：690V；极数：3P；频率：50/60Hz；
AC-1：Ue/Ie：230V/60A，400V/60A，440V/60A，500V/60A，690V/60A；
AC-3：Ue/Ie：230V/38A，400V/35A，440V/40A，500V/33A，690V/32A；
AC-3e：Ue/Ie：230V/38A，400V/35A，440V/40A，500V/33A，690V/32A；
AC-4：Ue/Ie：230V/38A，400V/35A，440V/40A，500V/33A，690V/21A；

LC1D50A：
Ith：80A；Uimp：6kV；Ui：690V；极数：3P；频率：50/60Hz；
AC-1：Ue/Ie：230V/80A，400V/80A，440V/80A，500V/80A，690V/80A；
AC-3：Ue/Ie：230V/51A，400V/41A，440V/50A，500V/44A，690V/35A；
AC-3e：Ue/Ie：230V/51A，400V/41A，440V/50A，500V/44A，690V/35A；
AC-4：Ue/Ie：230V/51A，400V/41A，440V/50A，500V/33A，690V/21A；

LC1D65A：
Ith：80A；Uimp：6kV；Ui：690V；极数：3P；频率：50/60Hz；
AC-1：Ue/Ie：230V/80A，400V/80A，440V/80A，500V/80A，690V/80A；
AC-3：Ue/Ie：230V/61A，400V/55A，440V/65A，500V/53A，690V/39A；
AC-3e：Ue/Ie：230V/61A，400V/55A，440V/65A，500V/53A，690V/39A；
AC-4：Ue/Ie：230V/61A，400V/55A，440V/50A，500V/33A，690V/21A；

LC1D80A：
Ith：80A；Uimp：6kV；Ui：690V；极数：3P；频率：50/60Hz；
AC-1：Ue/Ie：230V/80A，400V/80A，440V/80A，500V/80A，690V/80A；
AC-3：Ue/Ie：230V/80A，400V/80A，440V/66A，500V/53A，690V/39A；
AC-3e：Ue/Ie：230V/61A，400V/55A，440V/66A，500V/53A，690V/39A；
AC-4：Ue/Ie：230V/61A，400V/55A，440V/50A，500V/33A，690V/21A；

LC1D32ADC：
Ith：40A；Uimp：8kV；Ui：800V；极数：3P 外形 2 极串，3P 外形 3 极串，具

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923
证书附页：第 2 页 共 5 页

体接线方式详见直流接线图；
DC-1：Ue/Ie：500V/32A（3P 外形 2 极串）；
DC-1：Ue/Ie：800V/32A（3P 外形 3 极串）；

Us：
50Hz：AC12V；
60Hz：AC24V，120V，208V，277V，480V；
50/60Hz：AC24V，32V，42V，48V，100V，110V，115V，127V，200V，220V，230V，240V，380V，400V，415V，440V，500V，575V，600V，660V，690V；
DC：12V，24V，36V，48V，60V，72V，110V，125V，220V；
电子式线圈：
DC：24V；
50/60Hz/DC：24-60V，48-130V，100-250V；
外壳防护等级：IP20（仅正面）；

配用的辅助触头：（本体）
Ith：10A；
AC-15：Ue/Ie：120V/6A，690V/1.04A；
DC-13：Ue/Ie：125V/1.1A，600V/0.2A；
1NO+1NC；

直流接线方式：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923

型号解释：

LC1	D65	A	***DC***	BD
I	II	III	***IV***	V

I	产品型号 LC1：单个接触器
II	规格 D40 D50 D65 ***D80*** ***D32***
III	产品族说明 A: Tesys 系列接触
IV	***主回路*** ***空白：主回路为交流应用接触器*** ***DC：主回路为直流应用接触器***
V	线圈电压代码 ***(交流和直流线圈不适用于 LC1D80A/LC1D32ADC)*** 见下表：

注：

镜像触头：

--辅助 NC 触头是镜像触头。

机械联锁触头：

--接触器本体辅助触头 NO 与 NC 之间是机械连锁的.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923

线圈电压代码

交流线圈：

代码	Us(V)	频率	代码	Us(V)	频率
J5	12	50 Hz	P7	230	50 / 60Hz
B6	24	60Hz	U7	240	50 / 60Hz
B7	24	50 / 60Hz	W7	277	60Hz
C7	32	50 / 60Hz	Q7	380	50 / 60Hz
D7	42	50 / 60Hz	V7	400	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz	N7	415	50 / 60Hz
K7	100	50 / 60Hz	R7	440	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz	T7	480	60Hz
FE7	115	50 / 60Hz	S7	500	50 / 60Hz
G7	120	60Hz	SC7	575	50 / 60Hz
FC7	127	50 / 60Hz	X7	600	50 / 60Hz
L7	200	50 / 60Hz	YC7	660	50 / 60Hz
LE7	208	60Hz	Y7	690	50 / 60Hz
M7	220	50 / 60Hz			

直流线圈：

代码	Us(V)	频率
JD	12	DC
BD	24	DC
CD	36	DC
ED	48	DC
ND	60	DC
SD	72	DC
FD	110	DC
GD	125	DC
MD	220	DC

电子式线圈：

线圈代码	Us (V)	频率
BBE	24	dc
BNE	24-60	50/60Hz and dc
EHE	48-130	50/60Hz and dc
KUE	100-250	50/60Hz and dc

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司