Life Is On | Schneider Electric

Lamputtag DCL – den nya standarden



En perfekt kombination av funktion, design och säkerhet

schneider-electric.se

Green Premium™

Ekomärkning som triggar ekologiska produkter i industrin

Green Premium™

Green Premium är en unik miljömärkning som ger våra kunder möjlighet att aktivt främja en medveten miljöpolicy som även är bra för affärerna. Den garanterar inte bara överensstämmelse med gällande miljölagstiftning utan mycket mer än så...

Över 75% av de produkter som tillverkas av Schneider Electric finns representerade i vår unika Green Premium ekomärkning.

Upptäck vad vi menar med gröna produkter....

Kontrollera dina produkter här!

Schneider Electric's Green Premium ekomärkning erbjuder våra kunder ett unikt verktyg för att få fram tillförlitlig detaljinformation om våra produkters miljöpåverkan:

RoHS

Schneider Electric's produkter omfattas av RoHS-direktivet på global nivå även för merparten av de produkter som formellt sett hamnar utanför direktivet. På vår hemsida tillhandahåller vi försäkran om överensstämmelse med den europeiska delen av direktivet - allt i syfte att eliminera förekomsten av skadliga ämnen i våra produkter.

REACh

Schneider Electric tillämpar den strikta och världsomfattande REACh-förordningen på alla produkter och tillhandahåller all nödvändig information kring de s k "särskilt skadliga ämnen" (SVHC - Substances of Very High Concern) som omfattas i förordningen.

Miljödokument (PEP: Product Environmental Profile)

Schneider Electric publicerar komplett miljödata på produktnivå enligt standard ISO 14025 - EcoPassport. Våra miljödokument (PEP) omfattar bl a koldioxid- och energiutsläpp i produktens olika livscykler. Informationen i dokumentet är särskilt värdefull i arbetet med att redovisa produkternas miljöpåverkan och energianvändning i olika bruksskeden.

Destruering & återvinning (EoLI: End of Life Instructions)

"Endast en knapptryckning bort" hittar ni information om:

- Återvinningsgrad för Schneider Electric's produkter.
- Instruktioner för att minimera risker för person- och miljöskador vid produktdemontering före återvinning.
- Detaljidentifikation för att säkerställa hantering i enlighet med gällande återvinningsregler, om så skulle erfordras.



Framtidens lamputtag

Det finns nu en ny standard för lamputtag, EN 61 995.
Vi har tagit fram en helt ny serie, kompatibel med båda våra designserier Exxact och Renova.
Den nya standarden innefattar endast jordade produkter.

Innovation möter design

De nya lamputtagen har innovativa funktioner som gör installationen snabb och smidig. Det nya sortimentet erbjuder också flera färger och design för alla typer av bostäder och byggnader. Dessutom är sortimentet pålitligt, säkert och miljövänligt.

Funktionalitet

Det finns en rad funktioner för alla typer av installationer, vilket gör det enklare än någonsin att utföra ditt arbete. Det flesta lamputtagen är försedda med snabbkoppling och vinklade anslutningar, vilket gör installationen både snabbare och smidigare.

Vinklade anslutningar och snabbkoppling

Design för alla stilar

Med det nya sortimentet finns lamputtag för alla stilar, oavsett om det är modernt eller klassiskt elegant.

Säker och pålitlig

Alla produkter är certifierade och framtagna för att uppfylla de högsta kraven. Det finns ingen risk att oavsiktligt komma åt och lossa någon av ledningarna då anslutningarna har placerats på ett säkert sätt. Framför allt, lamputtagen är miljövänliga, vilket vi visar med vår Green Premium-dokumentation.

Vår miljöinformation är
”Eko-designad”
Läs mer om PEP (Product Environmental Profile) på vår hemsida: www.schneider-electric.com

Green Premium™
Product

Sortimentet

Våra lamputtag har utformats för att göra installationen enklare och snabbare än någonsin. I avsnittet som följer beskriver vi de olika lösningarna och fördelarna.

Infällt lamputtag för tak

Det här lamputtaget är försett med demonterbar krok, vilket möjliggör enkel nedpendling av armatur. Vid montage av en armatur dikt tak avlägsnas kroken och ytan blir helt slät.

Infällt lamputtag för takdosor med mittstolpe

Vi erbjuder lamputtag för dostyper med mittstolpe, så att du enkelt kan renovera äldre hus. Uttaget monteras då med hjälp av en takkrok, vilken måste anskaffas separat.

Förhöjningsring

Förhöjningsringen, som passar båda typerna av taklamputtag, är perfekt då utrymmet är begränsat inuti takdosan. Den kan med fördel användas vid montering av lamputtag i låga takdosor eller i de fall du har behov av att skapa extra utrymme på grund av mycket kabel och kopplingsmaterial.

Infällda lamputtag för tak

Infällda lamputtag för tak-dosor med mittstolpe



Förhöjningsringen används t ex då utrymmet i takdosan är begränsat.

Utanpåliggande lamputtag för tak

Det nya utanpåliggande lamputtaget möjliggör snygg och flexibel installation även där du inte har en infälld takdosa. Med flera knock-outs i locket kan kabel och 12x20 mm minikanal installeras från olika håll, vilket ger en extra snygg och stilren installation. Dessutom kan en extra uttagsbrunn enkelt snäppas fast för anslutning av två armaturer.

På samma sätt kan en dimmerpuck lätt snäppas fast i uttaget, och du kan inkludera dim-funktion. Du behöver bara addera en fjäder till din vanliga strömställare för att skapa en återfjädrande tryckknapp.

Flera ingångar för kabel och minikanaler

Extra uttagsbrunn monterad

Dimmerpuck monterad

Tack vare det smarta locket kommer slutanvändaren inte att komma i kontakt med några ledningar, plintar eller strömförande delar inuti enheten. Och vill du uppnå ett snyggare, stilrenare intryck, tar du bara bort lamputtagskroken.

Infällt lamputtag för vägg

Det infällda lamputtaget för vägg kommer givetvis i Exxact- och Renova-design. Exxact-uttaget finns i tre färger; vit, antracit och metallic. Renova finns i klassisk vit och svart. Detta ger dig möjlighet att få en enhetlig design.

Vit

Antracit

Metall

Vit

Svart

Infällt lamputtag för vägg (komplett)

Detta lamputtag har en komplett kåpa samt stödram försedd med flera möjligheter för montering vilket underlättar en flexibel och snabb installation. Den passar alla typer av apparat-, kopplings- och takdosor.

Komplett kåpa, ej för kombinationsmontage

Kan monteras i alla typer av infällda dosor

Utanpåliggande lamputtag för vägg

Flexibilitet och enkel installation är viktigt. Därför har vi tagit fram ett smart utvändigt lamputtag för vägg. Det finns knock-outs både för kabel och för 12x20 mm minikanal. Samt stort kopplingsutrymme för extra anslutningar.

Sladdmontage

Lamputtaget för sladdmontage är väldigt enkelt att installera, utan behov av verktyg för att montera/demontera kåpan. Det är bara att snäppa fast.

Lampproppar

Det finns lampproppar i två färger; vit och mörkgrå, för att matcha lamputtagets färg.

DCL Lamputtag

SORTIMENT

Lamputtag enligt standard EN 61 995, försedda med snabbkoppling och vinklade anslutningar, om inget annat anges. Alla produkter är certifierade och framtagna för att uppfylla de högsta kraven. Den nya standarden innefattar endast jordade produkter. IP 21. Samtliga lamputtag är miljövänliga, halogenfria och uppfyller Green Premium ekomärkning.

Infällt för tak

WDE005000_IOP_Angle

Lamputtag DCL för infällt takmontage i c/c 70 mm takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning.
Mått: Ø 117 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Vid montering av lamputtag i låg takdosa, eller vid behov av extra utrymme kan förhöjningsring 18 202 16 användas.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL för inf takmontage, 1-vägs 2-pol jord	□ vit	5/60	WDE005000	18 201 93

Infällt för takdosa med mittstolpe

WDE005001_IOP_Angle

Lamputtag DCL för infällt takmontage i takdosa med mittstolpe. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, skruvanslutning.
Mått: Ø 117 mm.Takkrok anskaffas separat. Vid montering av lamputtag i låg takdosa, eller vid behov av extra utrymme kan förhöjningsring 18 202 16 användas.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL inf för takdosa m mittstolpe, 1-vägs 2-pol jord	□ vit	5/60	WDE005001	18 201 95

Utanpåliggande för tak

WDE005002_IOP_Angle

Utanpåliggande lamputtag DCL för montage direkt i tak eller över befintlig takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning.
Mått: Ø 125 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm på sidorna och för kabel och rör i botten. Möjlighet att komplettera med en extra uttagsbrunn 18 202 07 för två anslutningspunkter. Alternativt komplettera med dimmerpuck 13 602 17 för att möjliggöra dim-funktion.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL för utv takmontage, 1-vägs 2-pol jord	□ vit	5/20	WDE005002	18 201 96

Exxact infällt för vägg

WDE005010_IOP_Angle
WDE005011_IOP_Angle
WDE005012_IOP_Angle

Lamputtag DCL för väggmontage, Exxact design. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 55x55 mm.
För infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller utanpåliggande dosa 35 mm.
Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Exxact Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord	□ vit	5/80	WDE005010	18 201 99
Exxact Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord	■ antracit	5/80	WDE005011	18 202 00
Exxact Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord	■ metallic	5/40	WDE005012	18 202 01

Exxact infällt för vägg, komplett

WDE005013_IOP_Angle

Lamputtag DCL komplett, Exxact design. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 100x100 mm.
För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller takdosa c/c 70 mm.
Ej för kombinationsmontage.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Exxact Lamputtag DCL komplett 1-vägs 2-pol jord	□ vit	5/60	WDE005013	18 202 02

DCL Lamputtag

SORTIMENT

Renova infällt för vägg

WDE005018_IOP_Angle
WDE005019_IOP_Angle

Lamputtag DCL för väggmontage, Renova design. 1-vägs 2-pol 6A IP21, snabbanslutning. För infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller utanpåliggande dosa 35 mm. Kompletteras med valfri Renova-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Renova Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord	□ vit	5/80	WDE005018	18 202 04
Renova Lamputtag DCL 1-vägs 2-pol jord	■ svart	5/80	WDE005019	18 202 05

Utanpåliggande för vägg/tak

WDE005014_IOP_Angle

Lamputtag DCL för utanpåliggande montage på vägg eller i tak. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 70x70 mm. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm samt stort kopplingsutrymme för extra anslutningar.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL utv vägg/tak 1-vägs 2-pol jord	□ vit	5/80	WDE005014	18 202 03

Uttag för sladdmontage

WDE005020_IOP_Angle

Lamputtag DCL för sladdmontage. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, skruvanslutning, inkl dragavlastning.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL för sladdmontage 1-vägs 2-pol jord	□ vit	5/480	WDE005020	18 202 06

Tillbehör

CM1598_4790

Lamputtag DCL, uttagsbrunn för montage i utanpåliggande lamputtag för tak 18 201 96. Snabbanslutning.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL uttagsbrunn	□ vit	10/60	WDE005021	18 202 07

WDE005022_IOP_Angle
WDE005023_IOP_Angle

Lampropp DCL för sladdmontage, 2-pol jord, inkl dragavlastning.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lampropp DCL	□ vit	10/960	WDE005022	18 202 08
Lampropp DCL	■ mörkgrå	10/120	WDE005023	18 202 09

WDE005103_IOP_Angle

Förhöjningsring 10 mm för DCL taklamputtag, passar båda typer av lamputtag. Lämplig vid montage i låg takdosa eller vid behov av extra utrymme. Mått: Ø 117 mm.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Förhöjningsring DCL 10 mm	□ vit	10/100	WDE005103	18 202 16

PIO00000940

LED universal dimmerpuck, 4-200W/VA för ljusreglering med hjälp av slutande återfjädrande tryckknapp (som köpes separat) . Vid reglering av LED lampa (RC eller RL, automatisk detektering) 4-100VA. Framkantstyrd (special) LED lampa (RL) 4-20VA. Glödljus(R) och de flesta typer av elektroniska(C)/konventionella transformatorer(L) 4-200W/VA, 230V halogenlampor 5-150W(R). Växlingsbart driftläge till RL LED special, justerbar min/max ljusstyrka, mjukstartsfunktion. Skruvanslutning, trappomkopplingsbar. Neutralledare behövs ej.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Dimmerpuck	■ mörkgrå	1/140	CCT99100	13 602 17

P1123323

Lampproppsadapter E27. Lämplig som tillfällig lösning vid avsaknad av belysning, t ex under ny- eller ombyggnation.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lampproppsadapter E27	□ vit	1/20	ALB68011	18 202 38

DCL Lamputtag Blisterpack

Lamputtag enligt standard EN 61 995, försedda med snabbkoppling och vinklade anslutningar, om inget annat anges. Alla produkter är certifierade och framtagna för att uppfylla de högsta kraven. Den nya standarden innefattar endast jordade produkter. IP 21. Samtliga lamputtag är miljövänliga, halogenfria och uppfyller Green Premium ekomärkning.

Infällt för tak, Blisterpack

WDE005000_IOP_Angle

Lamputtag DCL för infällt takmontage i c/c 70 mm takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: Ø 117 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Vid montering av lamputtag i låg takdosa, eller vid behov av extra utrymme kan förhöjningsring 18 202 16 användas.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL för inf takmontage, Blisterpack	□ vit	1/5	WDE005030	18 202 10

Utanpåliggande för tak, Blisterpack

WDE005002_IOP_Angle

Utanpåliggande lamputtag DCL för montage direkt i tak eller över befintlig takdosa. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: Ø 125 mm. Demonterbar krok, max 15 kg. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm på sidorna och för kabel och rör i botten. Möjlighet att komplettera med en extra uttagsbrunn 18 202 07 för två anslutningspunkter. Alternativt komplettera med dimmerpuck 13 602 17 för att möjliggöra dim-funktion.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL för utv takmontage, Blisterpack	□ vit	1/5	WDE005031	18 202 11

Exxact infällt för vägg, komplett, Blisterpack

WDE005013_IOP_Angle

Lamputtag DCL komplett, Exxact design. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 100x100 mm. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller takdosa c/c 70 mm. Ej för kombinationsmontage.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Exxact Lamputtag DCL komplett, Blisterpack	□ vit	1/5	WDE005032	18 202 12

Utanpåliggande för vägg/tak, Blisterpack

WDE005014_IOP_Angle

Lamputtag DCL för utanpåliggande montage på vägg eller i tak. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, snabbanslutning. Mått: 70x70 mm. Knock-outs för kabel och minikanal 12x20 mm samt stort kopplingsutrymme för extra anslutningar.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL utv vägg/tak, Blisterpack	□ vit	1/5	WDE005033	18 202 13

Uttag för sladdmontage, Blisterpack

WDE005020_IOP_Angle

Lamputtag DCL för sladdmontage. 1-vägs 2-pol jord 6A IP21, skruvanslutning, inkl dragavlastning.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lamputtag DCL för sladdmontage, Blisterpack	□ vit	1/5	WDE005034	18 202 14

Lampppropp, Blisterpack

WDE005022_IOP_Angle

Lampppropp DCL för sladdmontage, 2-pol jord, inkl dragavlastning.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Lampppropp DCL för sladdmontage, Blisterpack	□ vit	1/5	WDE005035	18 202 15

Life Is On | Schneider Electric

För mer information om DCL Lamputtag och Schneider Electric, besök **www.schneider-electric.se** eller kontakta din lokala Schneider Electric-representant.

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Tel: 010 - 478 20 00
info@se.schneider-electric.com
www.schneider-electric.com/se

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation if you have questions about the Swedish "Lamputtag DCL" products.
This document has been printed on ecological paper.
© 2017 Schneider Electric. All rights reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. MK0364
5000 Mars 2018