



Altira ALB45324

Prise TV/FM + dérivation



2 câbles d'entrée + 1 câble de sortie

Sortie

Prise TV

IEC mâle

Prise FM

IEC femelle

Fréquences MHz

8 dB (5-68 Mhz)

87,5-108

Pertes sur

8 à 9 dB (120-862 Mhz)

8 dB

Sortie délivrée

8 dB (5-68 Mhz)

Pertes sur

8 dB (5-68 Mhz)

2,3 dB

Sortie de passage

2,3 dB (120-862 Mhz)

Voie de retour sortie TV

Rappel des bandes passantes

Voie de retour

5 (ou 10) à 30 Mhz (ou 55-65 Mhz)

Bande I

47 à 68 Mhz

FM

87,5 à 108 Mhz

Interbande

139 à 175 Mhz (utilisé sur réseaux câblés)

Bande III

175 à 230 Mhz

Hyperbande

230 à 450 Mhz (utilisé sur réseaux câblés)

Bande IV et V (UHF)

470 à 860 Mhz