# Panel**SeT** S3D 6G K3

**en Steel Wall-mounted Enclosure for Seismic Environments**
**fr Coffret acier pour zones à risque sismique**
**es Armario mural de acero para zonas sísmicas**





## *NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / 注意 / УВЕДОМЛЕНИЕ*

**HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE**
The K3 certification covers only the enclosure itself and was made with load of 80 kg/m² uniformly distributed on the mounting plate. The connection (4 points) enclosure/support must be provided by the customer. The customer must ensure that the fixing screws are consistent with the support where the box will be set. The enclosure (without installed electrical components) provided with the mounting plate and mounting brackets (with M10 screws for wall mounting) is certified K3.
**Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

**RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL**
La certification K3 du coffret ne couvre que le coffret en lui-même et a été faite avec des masses de 80kg/m² uniformément réparties sur le châssis. La liaison (4 points) coffret/support doit être assurée par le client. Le client doit s'assurer que les vis de fixations sont conformes au support où sera fixé le coffret. Le coffret (sans composants électriques installés), muni du châssis et des cornières de fixation (avec des vis M10 pour la fixation au mur) est certifié K3.
**Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.**

**RIESGO DE DETERIORO DEL MATERIAL**
La certificación K3 cubre solamente el armario en sí y fue echo con una carga de 80 kg/m² distribuída uniformemente en la placa de montaje. La conexión (4 puntos) entre armario/soporte tiene que estar asegurada por el cliente. El cliente debe asegurarse que los tornillos de fijación son conformes al soporte que estará fijado en el armario. El armario (sin componentes eléctricos instalados), equipado con placa de montaje y los soportes de fijación de la misma (con tornillos M10 para fijación mural) es certificado K3.
**Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.**

**GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN**
K3 Bescheinigung deckt nur der Schaltschrank selbst und wurde durchgeführt mit Lasten von 80 kg/m² gleichmäßig auf der Montageplatte verteilt. Die Verbindung (4 Punkte) Schaltschrank / Stütze, ist vom Kunden zur Verfügung gestellt. Der Kunde muss sicherstellen, dass die Befestigungsschrauben den Stützen, (welche am Schaltschrank befestigt sind), entsprechend angepasst sind. Die Box (ohne installierten elektrischen Komponenten), mit der Montageplatte und Montage Winkeln (mit M10-Schrauben für die Wandmontage) ist K3 bescheinigt.
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.**

**RISCO DE DETERIORAÇÃO DO MATERIAL**
La certificazione K3 del quadro copre solamente il quadro stesso. E' stata fatta con masse di 80 kg/m² uniformemente ripartiti sul telaio.
Il collegamento,( 4 punti di fissaggio ) del quadro col supporto deve essere assicurato dal cliente. Il cliente deve assicurarsi che le viti di fissaggio siano conformi al supporto sul quale verrà fissato il quadro.
Il quadro, (senza componenti elettrici installati ) munito del telaio e delle staffe di fissaggio (con viti M10 per fissaggio al muro ) è certificato K3."
**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.**

**RISCO DE DETERIORAÇÃO DO MATERIAL**
A certificação K3 abrange apenas o próprio invólucro e foi feito com carga de 80 kg/m² distribuídos uniformemente sobre a platina de montagem.
A ligação (4 pontos) invólucro/suporte deve ser fornecido pelo cliente.
O cliente deve assegurar que os parafusos de fixação são consistentes com o apoio onde o invólucro será colocado.
O invólucro (sem os componentes elétricos instalados) fornecido com a platina de montagem e suportes de fixação (com parafusos M10 para montagem mural) é certificado K3.
**A não observância destas instruções pode provocar danos no equipamento.**

**设备受损风险**
柜体认证K3仅仅针对柜体本身。
安装板承载能力80千克每平米。
客户自行提供柜体的4个连接支撑点。
客户务必保证固定螺母与安装面之间的可靠性。
K3认证范围为不含电气原件的机柜中的安装板以及挂墙件
（挂墙螺母为M10
**如果不遵守这些说明，则会导致设备损坏。**

**ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**
Сертификация K3 покрывает только саму оболочку и была произведена с нагрузкой 80 кг/м² равномерно распределенной на монтажной плате., Крепление (по 4 точкам) оболочки должно быть произведено клиентом.
Так же клиент должен убедиться, что фиксирующие болты соответствуют типу поверхности, к которой будет крепиться оболочка. Оболочка (без установленных электрических устройств) с монтажной платой и монтажными креплениями (с болтами M10 для крепления на стену) сертифицирована K3.
**Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.**

EAV5429801-03
06/2024

A



1




2 Max 80kg/m²




| | M8 |
|---|---|
| 300X250X150 | X4 |
| 400X300X200 | X5 |
| 600X500X250 | X8 |
| 700X500X250 | X8 |
| 800X600X300 | X8 |
| 1200X800X400 | X14 |

B



1




| | Ø 4,8 |
|---|---|
| 300X250X150 | X4 |
| 400X300X200 | X6 |
| 600X500X250 | X8 |
| 700X500X250 | X8 |
| 800X600X300 | X12 |
| 1200X800X400 | X16 |

C



1




**Schneider Electric Industries SAS**
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F- 92506 Rueil Malmaison Cedex
www.se.com

© 2024 - Schneider Electric - All rights reserved.

**Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d'installation en vigueur.**
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrementdonnées ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
**This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.**
As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

*Ce document a été imprimé sur du papier écologique.*
*This document has been printed on ecological paper.*

EAV5429801-03