Commutateur de transfert automatique en rack AP4421A

Vue générale

L'Automatic Transfer Switch (ATS) en rack d'APC fournit une alimentation fiable et redondante aux charges d'équipement à câble unique, telles que les serveurs. L'ATS comporte deux cordons d'alimentation d'entrée alimentant les charges connectées. Si la source principale devient indisponible ou sort de la plage sélectionnée, l'ATS alimente continûment la source secondaire sans interrompre les charges critiques.

L'ATS comporte une connectivité réseau intégrée permettant une gestion à distance par des interfaces Web, SNMP, SSH ou Data Center Expert®.

Schéma de l'ATS



APC
70 Mechanic Street
Foxboro, MA 02035
États-Unis

www.apc.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.
© 2022 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Avant



Arrière



Entrées : Les deux (2) entrées C14 prennent en charge la connexion de deux cordons d'alimentation (non fournis) pour relier l'ATS à deux sources d'alimentation séparées (A et B). L'ATS est alimenté par la source préférée et bascule automatiquement vers la source secondaire si nécessaire.

Sorties : Les douze (12) prises C13 relient l'ATS à l'équipement situé dans le bâti (rack) ou dans l'armoire, en fournissant ainsi une source d'alimentation redondante à l'équipement connecté.

Plusieurs options de cordons d'alimentation sont disponibles sur le site web d'APC, www.apc.com. À la page d'accueil, sélectionnez Products and Services (Produits et services), puis cliquez sur le lien pour afficher les cordons d'alimentation NetShelter sous Rack Power Distribution (Distribution d'alimentation en rack).

Spécifications

Électriques	
Tension d'entrée nominale	230 VCA
Tension d'entrée acceptable	±10 % de la valeur nominale
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Connecteurs d'entrée	Deux (2) entrées C14
Connecteurs de sortie	Douze (12) prises C13
Courant maximal de sortie (sortie)	10 A
Courant maximal de sortie/d'entrée	10 A
Protection contre les surcharges	
Interne Externe (recommandé)	Non fourni avec cette unité 16 A installation fournie
Temps de transfert	10 ms maximum (sensibilité élevée, 50-60 Hz) 12 ms maximum (sensibilité faible, 50-60 Hz)
Courant nominal de court-circuit	10 kA
Physiques	
Dimensions (H x L x P)	43,7 x 431,8 x 236,2 mm (1,72 x 17,00 x 9,30 pouces)
Dimensions à l'expédition (H x L x P)	114,3 x 600,2 x 355,6 mm (4,50 x 23,63 x 14,00 pouces)
Poids	3,74 kg (8,25lb)
Poids à l'expédition	5,51 kg (12,15 lb)
Environnementales	
Altitude maximale (au-dessus du niveau de la mer)	
Fonctionnement Stockage	0 à 3 000 m (0 à 10 000 pieds) 0 à 15 000 m (0 à 50 000 pieds)
Température	
Fonctionnement Stockage	-5 à 45 °C (23 à 113 °F) -25 à 65 °C (-13 à 149 °F)
Humidité	
Fonctionnement Stockage	5 à 95 %, sans condensation 5 à 95 %, sans condensation
Conformité	
CEM	EN55032, EN55035, AS/NZ CISPR 32
Sécurité	UKCA, UL - EU / CE UL/EN/IEC 62368-1, LVD 2014/35/EU
Agréé pour les systèmes d'alimentation informatique	Oui