Systèmes de gestion thermique


ClimaSys CV
Système de ventillation


ClimaSys CE
Echangeurs air-air


ClimaSys CE
Echangeurs air-eau


ClimaSys CU
Groupes de refroidissement


ClimaSys CR
Résistance chauffantes PTC


ClimaSys CRS
Résistance chauffante ultrafine


ClimaSys CD
Gestion thermique

Accessoires de montage


Plaques de montage


Châssis


Rails


Longerons


Pattes de fixation


Châssis perforés


Ecrous

Solutions pour distribution électrique


Panneaux


Couvercles


Supports de barre


Châssis

Gestion des câbles


Entrées de câbles simples


Entrées multicâbles

Accessoires transversaux


Lampes LED


Portes-schémas


Tresses de mise à la terre


Contact de porte


Dispositif de retenue de porte

Pièces détachées


Plaque passe câble


Portes


Accessoires de porte


Matériel de fixation


Accessoires pour toit

Logiciels et outils

Sélection des produits en ligne

Sélecteur Enveloppes Universelles

ProClima

Custom Enclosure Configurator

P&S

Offre configurée

Offre spécifique

Choisissez le bon accessoire

Certification des enveloppes et systèmes de gestion thermique

Gamme	Enveloppes seules						Système d'ensemble équipé
	Enveloppes vides pour appareillage basse tension	Norme d'équipement industriels et classification UL	Classification ou approbation pour la protection et la tenue aux vibrations dans les environnements marins	Enveloppesinstallées dans une atmosphère potentiellement explosible	Enveloppes Heavy Duty installées à l'extérieur		Ensemble d'appareillage basse tension
	Norme/ Directive						
	CEI 62208	UL508A et CAN CSA C22-2 n° 14	Règles des organismes certificateurs	Directive EUR n° 2014/34/EU EN60079-0 / EN60079-7 EN60079-3 / EN60529	CEI 61439-5 ISO 12944-6 CEI 61969-3		CEI 61439-1&2
PanelSeT							
SBM	●	●	● ●				
S3D	● ● (6)	●	● ● ●				
S3DEX		●		●			
S3HF		●					
S3HD	● (6)	●			●		
S3CM		●					
SM	● ● (6)	●	●				
SFN	● ● (6)	●	● ●			●	
SFHD	● ● (6)	●			●	●	
PrismaSeT HD	● (6)					●	
SFM		●				●	
SBX	●	●	●				
S3X	●	●	●				
SMX	●	●	● (3)				
SFX	● (3)	●	● (3)				
Thalassa							
TBS/TBP	●	● (1)					
PLS	●	●					
PLM	● ● (6)	●	●				
PLA	● ● (6)	●	●				
PLAT	● ● (6)						
PLAZ	● ● (6)						
PLAZT	● ● (6)						
PHD	● (6)	●			● (2)		
ClimaSys (4)							
CV		●					
CU		●					
CE		●					
CR		● (5)					
CC		●					

(1) Seulement TBP. / (2) ISO 12944-6 s'applique uniquement aux enveloppes Spacial. / (3) Seulement pour versions 1 porte. / (4) Conforme EAC.
(5) Les résistances chauffantes isolées & aluminium de 12-24 V CC et 270-420 V AC ne sont pas certifiées. / (6) Conformité avec DEKRA.

Pour d'autres certifications et déclarations de conformité, veuillez nous consulter.

Organismes officiels de certifications										
Bureau Veritas	LCIE (Bureau Veritas)	Bureau Veritas Marine Division	TÜV Rheinland Group	Underwriters Laboratories	Laboratorio Oficial J.M. Madariaga	DNV-GL	Lloyd's Register	Dekra	Asefa
PRO00044	PRO00045	PRO00046	PRO00005	PRO00041	PRO00052	0A.00120	PRO00043	0300/0100	0000/0000

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services
se.com/fr/contact

© 2023 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF - Édition : Altavia

06/2024- ZZ7937



PanelSeT Thalassa ClimaSys Actassi

Guide de sélection rapide 2024
Enveloppes Universelles

se.com/fr

Life Is On Schneider Electric

Choisissez votre enveloppe

		Gammes d'Enveloppes Universelles	Outdoor Heavy Duty	Distribution électrique	CEM	ATEX	Environnement sismique
PanelSeT	Boîtes... ...and HMI Dx 954 x 65 mm ℓ 1400 x 1600 mm	Boîtes industrielles SBM; Boîtes de dérivation SDB; Pupitres de commande S3CM, SD, SDF, Baie PC, SF, SMX					
	Coffrets Dx 300 x 290 mm ℓ 1400 x 1600 mm	Coffrets S3D					
	Coffrets Dx 300 x 290 mm ℓ 1400 x 1600 mm	Enveloppes S3D 19"	Coffrets Heavy Duty S3HD	S3DB, S3DBFL (avec découpe FL21), S3DM	Compatible électromagnétique S3HF	Atmosphère explosibles S3DEX	
	Armoires Dx 1200 x 900 mm ℓ 2200 x 1800 mm	Armoires compactes SM					
	Armoires Dx 1200 x 650 mm ℓ 2200 x 1200 mm	Cellules SFN Application électronique Application automobile; Contrôle-commande des moteurs* SFM	Armoires Heavy Duty SFHD	Distribution Câblage électrique SFN, PrismaSeT (P(S0) HD; Câblage électrique SFE	Protection électromagnétique SFHF		Application sismiques* SF 6G, SFP, 5G
	Coffrets Dx 154 x 67 mm ℓ 1200 x 1200 mm	Boîtes SBX; Coffrets S3X					
	Armoires Dx 1400 x 1000 mm ℓ 2200 x 1200 mm	Cellules SFX; Armoires monobloc SMX					
Thalassa	Boîtes Dx 74 x 74 mm ℓ 340 x 720 mm	Boîtes industrielles en ABS TBS; Boîtes modulables isolantes TBP; Boîtes industrielles en polycarbonate PLS					
	Coffrets Dx 310 x 210 mm ℓ 630 x 830 mm	Coffrets en polyester PLM					
	Armoires Dx 500 x 300 mm ℓ 2000 x 1200 mm	Armoires PLA	Armoires Heavy Duty PHD				
Actassi**	Boîtes Dx 74 x 74 mm ℓ 340 x 720 mm	Coffret mural avec châssis fixe ou pivotant CPB; Coffrets en kit KDB					

* Pour plus d'information, voir le catalogue général des Enveloppes Universelles.
** Application de mise en réseau Actassi IP 20


Comment définir une solution d'enveloppes ?

Indispensables

Les appareillages sont la pierre angulaire de tout système électrique Industriel, infrastructure, bâtiment, énergie, transport, tous les segments.
Le bon choix de l'enveloppe et de la gestion thermique est crucial pour garantir la performance ciblée. Les garanties de l'équipement installé à l'intérieur et, par conséquent, la continuité de service.

La bonne sélection d'une enveloppe et d'une solution thermique

De nombreux paramètres doivent être pris en compte lors de la définition d'un système d'enveloppes.
- Protection (équipement et personnes)
- Gestion thermique
- Rentabilité de la solution



Protection

Les enveloppes protègent l'équipement installé à l'intérieur et protègent les personnes contre un contact accidentel avec des équipements électriques internes.
Protection contre les éléments externes
Sous ce concept doit être considéré
Pluie / Neige / Glace / Humidité / Pollution / Produits chimiques / Rayonnement UV / Faibles températures / Hautes températures / Processus de nettoyage / Poussière / Milieu salin / Tempête de sable / Vent / Faune / Flore / Vandalisme / Cambriolage / ...
Protéger les personnes contre les accidents électriques
Sous ce concept doit être considéré
Zone publiques / Espaces privé non séparé / Espace privé réservé / Vandalisme /Cambriolage

L'environnement et l'enveloppe

Le tableau ci-dessous est uniquement indicatif et non contractuel. Il montre, dans un concept général, les performances optimisées des gammes d'Enveloppes Universelles en fonction des conditions d'environnement prenant en compte des critères techniques et commerciaux :
- Très recommandé
- Conseillé
- Non recommandé

Environnement	Matériau de l'enveloppe						
	Acier	Acier Heavy Duty	Inox 304L	Inox 316L	Inox peint	Polyester	Polyester Heavy Duty
Environnement propre intérieur (1)	■■■	■	■	■	■	■	■
Processus de nettoyage dur (2)	-	-	■■■	■■■	-	-	-
Extérieur (pas d'accès public)	-	■■■	■	■	■	■■■	■■■
Extérieur (accès public)	-	■	■	■	■	■	■■■
Produits chimiques agressifs	-	■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Radiation solaire	-	■■■	-	■ (4)	■ (4)	■■■	■■■
Température de sable	-	-	■■■	■■■	-	■	■
Température > 40°C (3)	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Température < 5°C (3)	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Environnement salin	-	-	-	■■■	■■■	■■■	■■■
Eclaboussures d'eau de mer	-	-	-	■■■	■■■	■■■	■■■
Humidité > 70% (3)	-	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Impact	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Vandalisme	-	■■■	■	■	■	■	■■■
Cambriolage	-	■■■	■	■	■	■	■■■
Forte pollution	•	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Vibration (application marine)	■■■	-	■■■	■■■	■■■	■■■	-
Sismique	■■■	-	-	-	-	-	-
Interférence électromagnétique	■■■	-	-	-	-	-	-

(1) Ne pas considérer le processus F&B
(2) Par ex, Processus F&B process
(3) Toujours utiliser les solutions ClimaSys
(4) Installations solaires marines

Gestion thermique

Le système de gestion thermique doit garantir le contrôle de la température et de l'humidité à l'intérieur de l'enveloppe.
Le choix d'une solution appropriée doit reposer sur un processus robuste commençant par le diagnostic de l'environnement, le calcul de différents paramètres pour enfin définir la meilleure architecture (Enveloppes + équipement installé + Solution thermique).
ClimaSys est la solution définitive basée sur ProClima Web.

Gestion des câbles

Panneaux frontaux 1U 19" avec guides métalliques



Nombre de guides Vert.	Nombre de guides Horiz.	Référence
3	2	NSYCRTM1U32B
4	0	NSYCRTM1U40B
4	0	NSYCRTM1U40BG

Panneau avant 1U 19" avec ouvertures pour le passage des câbles



Références
NSYCRTM1U2

Panneau frontal 1U 19" avec guides isolés



Référence
NSYCRTM1U5GCA

2U réglable en profondeur Support 19"



Référence
NSYCRTM2US

Traverses frontales de 19" pour le support des câbles



Référence
NSYTVA

Panneaux frontaux 1U 19" avec passe-câbles et joint à brosse



Références
NSYCRTM1U1P
NSYCRTM1U1PG
NSYCRTM1U1PS

Plaques

Panneau frontal 19" simple



N° d'U	Acier RAL 7035	Acier RAL 7016	Aluminum 3 mm	Aluminum 4 mm
1U	NSYCRTM1U	NSYCRTM1UG	NSYCRTA1U	NSYCRTA41U
1U	NSYCRTMR1U	-	-	-
2U	NSYCRTM2U	NSYCRTM2UG	NSYCRTA2U	NSYCRTA42U
3U	NSYCRTM3U	NSYCRTM3UG	NSYCRTA3U	NSYCRTA43U
3U	NSYCRTMR3U	-	-	-
4U	NSYCRTM4U	-	NSYCRTA4U	NSYCRTA44U
5U	NSYCRTM5U	-	NSYCRTA5U	NSYCRTA45U
6U	NSYCRTM6U	-	NSYCRTA6U	NSYCRTA46U
9U	NSYCRTM9U	-	NSYCRTA9U	NSYCRTA49U
10U	NSYCRTM10U	-	NSYCRTA10U	-
12U	NSYCRTM12U	-	NSYCRTA12U	-

Panneau frontal 1U 19" avec interrupteur d'aération et thermostat



N° d' U	Couleur	Références
1U	RAL 7035	NSYCRTM1UVT
1U	RAL 7016	

Eclairage

Lampes LED à fixation multiple



Description	Puiss.	Flux luminoux	Tension	Prise	Références	Câbles		
						Standard	Puissance (3 m)	Inter-connexion (1.5 m)
Avec prise 120 / 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	Schuko	NSYLAMLDS	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
Avec prise 120 / 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	LITE	NSYLAMLDF	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
Avec prise 120 / 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	British	NSYLAMLDB	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
Avec prise 120 V AC	10 W	640 lm	120 V AC	USA	NSYLAMLDU	UL	NSYLAM3MUL	-
Sans prise 120 / 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	-	NSYLAMLD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
						UL	NSYLAM3MUL	-
Sans prise avec détection de présence 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	-	NSYLAMLDD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
						UL	NSYLAM3MUL	-
Sans prise DC 24-48 V DC	10 W	640 lm	48 V DC	-	NSYLAMLDVDC	IEC	NSYLAM3MDC	-
						UL	-	-

Rack pour VDI



Référence
NSYLAM1U

Accessi Universali Accessoires

P&S


PanelSeT et Thalassa (enveloppes) Services de personnalisation



Bénéficiez de notre offre personnalisée

Les travaux non électriques peuvent prendre jusqu'à 20 % du temps nécessaire à la construction d'un tableau électrique. Nous proposons des services de perçage, de peinture et de montage d'accessoires pour simplifier votre travail en atelier. Pour les projets plus complexes, nous pouvons apporter des réponses techniques et économiques adaptées grâce à notre équipe de plus de 20 experts.
Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée de notre offre personnalisée.

L'offre configurée à la demande (CTO)



Les coffrets CTO sont similaires aux coffrets de l'offre standard, et leur prix peut être défini à l'aide du configurateur en ligne Custom Enclosure Configurator

Principales caractéristiques CTO

Solution composée de références standards appliquant les services suivants :

- Découpes,
- Choix au-delà de 12 couleurs pour les enveloppes en acier,
- Accessoires sélectionnés en stock,
- Possibilité d'assemblage des accessoires sélectionnés.

Si votre projet nécessite des découpes, une collection complète est disponible sur le site web de SE, ces dessins vous montreront les zones possibles qui peuvent être percées.

Si vous souhaitez réaliser des découpes, vous avez la possibilité de les réaliser en 3D directement dans l'outil Custom Enclosure Configurator.

Pour configurer vos enveloppes:
Custom enclosure configurator

Le configurateur en ligne, "Custom Enclosure Configurator", vous permet de configurer votre solution d'enveloppes en quelques minutes et d'obtenir le prix et le délai de livraison.

Offre d'ingénierie sur mesure (ETO)



En ce qui concerne les projets, l'offre ETO ne peut être définie de manière exhaustive, car les solutions proposées sont adaptées au type, à la dimension et à l'application de chaque projet.
Notre équipe d'experts peut proposer une variété de solutions pour répondre à la plupart des applications dans le secteur industriel et du bâtiment.

Principales caractéristiques ETO

- Découpes, couleurs spéciales, dimensions spécifiques, soudure, adaptation spéciale...
- Emballage et livraison selon les exigences du projet
- Coordination au cas par cas des spécifications techniques et des limitations de quantité ainsi que des délais de livraison avec l'équipe chargée de l'établissement des devis.
- Le délai de réponse au devis dépend de la complexité du projet.


Pour les projets répétitifs, un contrat doit définir toutes les caractéristiques et les limites de la solution en termes d'offre, de logistique, de certification et de qualité.

ClimaSys CE: échangeurs air-air



Modèle latéraux - 230V - IP55	
Puissance spécifique (W/K)	Références
22	NSYCEA22E
36	NSYCEA36
50	NSYCEA50
80	NSYCEA80

ClimaSys CE: échangeurs air-eau



Modèle latéraux - IP55				
Puissance de refroidissement W10A35 (W)	Pression maximale circuit hydraulique	Tension (V)	Références	
			Acier	Inox
1000	5 bar	1 x 230	NSYCEW1K	NSYCEWX1K
1750	5 bar	1 x 230	NSYCEW1K8	NSYCEWX1K8
2500	5 bar	1 x 230	NSYCEW2K5	-
3500	5 bar	1 x 230	NSYCEW3K5	-
4500	5 bar	1 x 230	NSYCEW4K5	-
6000	5 bar	1 x 230	NSYCEW6K	-
6000	8 bar	2 x 400-440	NSYCEW6K2P4	-



Modèle de toit- IP54			
Puissance spécifique (W/K)	Circuit hydraulique Pression maximum	Tension (V)	Références
2500	5 bar	1 x 230	NSYCEW2K5R

ClimaSys Système de ventilation intelligent



La solution la plus efficace pour surveiller la gestion thermique de vos appareils



Scannez ce QR code pour voir la vidéo de fonctionnement

Scannez ce QR code pour télécharger la brochure

Offre Industrie et Infrastructure
Un matériau pour chaque environnement


Acier

> Acier

Solution robuste pour environnement industriel

L'environnement industriel des usines est particulièrement exigeant en matière de protection des composants électriques et électroniques contre la poussière, les projections d'huile et les chocs.
Cet environnement nécessite alors une gamme adaptée aux applications et une mise en oeuvre facile

- **Gamme universelle, pour l'industrie.**
- **Enveloppe fonctionnelle, pour distribution électrique.**
- **Contrôle-commande des moteurs - MCC fixes**
- **Gamme Heavy Duty, pour les applications en extérieur sur des installations privées.**
- **Enveloppes pour contraintes sismique et nucléaire.**
- **Gamme C.E.M., contre les perturbations électromagnétiques (traitée Aluzinc).**
- **Gamme d'enveloppes ATEX, pour les atmosphères explosibles.**
- **Gamme d'enveloppes pour interface homme-machine.**
- **Solutions personnalisées, pour des applications spécifiques.**



> Solution:
La gamme PanelSeT en acier
(coffrets, armoires monobloc et cellules).

Inox

> Inox 304L - 316L

Environnement industriel exigeant

Les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, pétrochimiques et infrastructures ont des exigences particulièrement élevées en matière d'hygiène et de tenue à la corrosion. Avec deux qualités d'inox :
- Inox 304L : tenue à la corrosion et nettoyabilité (couramment utilisé dans l'environnement alimentaire).
- Inox 316L dit "inox marin" : Très haute résistance à la corrosion (milieu salin ou chloré).
- Gamme d'enveloppes ATEX, pour les atmosphères explosibles.



> Solution:
La gamme PanelSeT inox
(Boîtes, coffrets, armoires monobloc et cellules)

Matières isolantes

> Matières isolantes polyester, et plastiques (ABS, polycarbonate)

Environnement industriel et infrastructures sévères

Les infrastructures et les installations électriques en extérieur sont soumises au rayonnement solaire, à la pluie, aux brouillards salins, à des températures extrêmes, à des projections d'huiles, d'agents chimiques et corrosifs et sont en contact avec le public.

- Gamme universelle, pour l'industrie et et les infrastructures.
- Gamme Heavy Duty, pour les applications en extérieur exigeantes dans les espaces publics.





> Solution:
La gamme Thalassa
(boîtes, coffrets et armoires)

Actassi

> Connectivité

Actassi est l'offre de Schneider Electric pour les solutions d'infrastructure réseau et de connectivité pour les bâtiments (environnements non sévère)

Avec le système Actassi, vous pouvez créer un réseau transparent de bout en bout grâce à une solution de connectivité pour tous les besoins. Il existe différentes conditions et exigences pour les installations dans les bâtiments, les centres de données et les petits bureaux.
L'offre Actassi vous permet d'intégrer facilement des panneaux de brassage, des câbles, des commutateurs et des enregistreurs numériques.
- Gamme d'enveloppes ATEX, pour les atmosphères explosibles.

Boîtes industrielles acier

PanelSeT SDB



	Dimensions extérieures (mm)			Boîtes de dérivation métalliques IP55 - IK07 - RAL 7035		Châssis plein
				Modèles sans prédécoupages	Modèles avec prédécoupages	
	H	L	P	Références	Références	
Couvercle bas	85	85	49	**NSYDBN88**	**NSYDB88M**	-
	105	105	49	**NSYDBN1010**	**NSYDB1010M**	-
	155	105	61	**NSYDBN1510**	**NSYDB1510M**	**NSYPMD1510**
	206	156	83	**NSYDBN2015**	**NSYDB2015M**	**NSYPMD2015**
	256	206	93	**NSYDBN2520**	-	**NSYPMD2520**
	307	257	116	**NSYDBN3025**	-	**NSYPMD3025**

PanelSeT SBM







Dimensions extérieures (mm)			Boîtes industrielles acier RAL 7035	Châssis plein			Rail DIN
H	L	P	PanelSeT SBM - Boîte pleine IP66 - IK10	H	L	Références	
150	150	80	**NSYSBM15158**	125	135	**NSYMM11SB**	**NSYAMRD15357SB**
150	150	120	**NSYSBM151512**	125	135	**NSYMM11SB**	**NSYAMRD15357SB**
150	200	80	**NSYSBM15208**	125	185	**NSYMM12SB**	**NSYAMRD20357SB**
150	200	120	**NSYSBM152012**	125	185	**NSYMM12SB**	**NSYAMRD20357SB**
150	300	80	**NSYSBM15308**	125	285	**NSYMM13SB**	**NSYAMRD30357SB**
150	300	120	**NSYSBM153012**	125	285	**NSYMM13SB**	**NSYAMRD30357SB**
150	400	80	**NSYSBM15408**	125	385	**NSYMM14SB**	**NSYAMRD40357SB**
150	400	120	**NSYSBM154012**	125	385	**NSYMM14SB**	**NSYAMRD40357SB**
200	200	80	**NSYSBM20208**	175	185	**NSYMM22SB**	**NSYAMRD20357SB**
200	200	120	**NSYSBM202012**	175	185	**NSYMM22SB**	**NSYAMRD20357SB**
200	300	80	**NSYSBM20308**	175	285	**NSYMM23SB**	**NSYAMRD30357SB**
200	300	120	**NSYSBM203012**	175	285	**NSYMM23SB**	**NSYAMRD30357SB**
200	400	80	**NSYSBM20408**	175	385	**NSYMM24SB**	**NSYAMRD40357SB**
200	400	120	**NSYSBM204012**	175	385	**NSYMM24SB**	**NSYAMRD40357SB**
200	500	80	**NSYSBM20508**	175	485	**NSYMM25SB**	**NSYAMRD50357SB**
200	500	120	**NSYSBM205012**	175	485	**NSYMM25SB**	**NSYAMRD50357SB**
200	600	80	**NSYSBM20608**	175	585	**NSYMM26SB**	**NSYAMRD60357SB**
200	600	120	**NSYSBM206012**	175	585	**NSYMM26SB**	**NSYAMRD60357SB**
200	800	120	**NSYSBM208012**	175	785	**NSYMM28SB**	**NSYAMRD80357SB**
300	300	120	**NSYSBM303012**	275	285	**NSYMM33SB**	**NSYAMRD30357SB**
300	400	120	**NSYSBM304012**	275	385	**NSYMM34SB**	**NSYAMRD40357SB**
300	500	120	**NSYSBM305012**	275	485	**NSYMM35SB**	**NSYAMRD50357SB**
300	600	120	**NSYSBM306012**	275	585	**NSYMM36SB**	**NSYAMRD60357SB**
300	800	120	**NSYSBM308012**	275	785	**NSYMM38SB**	**NSYAMRD80357SB**
400	400	120	**NSYSBM404012**	375	385	**NSYMM44SB**	**NSYAMRD40357SB**
400	500	120	**NSYSBM405012**	375	485	**NSYMM45SB**	**NSYAMRD50357SB**
400	600	120	**NSYSBM406012**	375	585	**NSYMM46SB**	**NSYAMRD60357SB**
400	800	120	**NSYSBM408012**	375	785	**NSYMM48SB**	**NSYAMRD80357SB**

(1) Incompatible avec la boîte de bus.

Interface homme-machine

PanelSeT S3CM



Dimensions			PanelSeT S3CM Coffret de commande IP54 - IK10 - RAL 7035
H	L	P	
300	300	200	**NSYS3CM303020**
300	400	200	**NSYS3CM304020**
400	400	200	**NSYS3CM404020**
400	600	250	**NSYS3CM406025***
500	500	250	**NSYS3CM505025**
600	600	200	**NSYS3CM606020***

* Enveloppe équipée d'une plaque passe-câbles





Clavier

Dimensions			PanelSeT S3CM Boîtier-clavier IP54 - IK10 - RAL 7040	PanelSeT S3CM Support RAL 7035	
H	L	P			
250	600	116	**NSYCMT2560110**	-	-
-	500	200	-	Clavier	**NSYCMBPT**

Système de suspension disponible dans le catalogue



PanelSeT SD, SDF









Dimensions du pupitre de commande (mm)			PanelSeT SD Pupitre de commande compact IP55 - IK10 - RAL 7035 Tôle d'acier				PanelSeT SDX Pupitre de commande compact IP55 - IK10 Tôle d'inox		PanelSeT SDF Pupitre de commande avec console IP55 - IK10 - RAL 7035 Tôle d'inox	
			Avec panneau arrière fixe		Avec panneau arrière démontable		Avec panneau arrière démontable		Avec porte arrière	
H	L	P	1 porte	2 portes	1 porte	2 portes	1 porte	2 portes	1 porte	2 portes
1000	600	469	**NSYSD6**	-	-	-	-	-	-	-
1000	600	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	800	469	**NSYSD8**	-	-	-	-	-	-	-
1000	800	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	1000	469	-	**NSYSD10**	-	-	-	-	-	-
1000	1200	469	-	**NSYSD12**	-	-	-	-	-	-
1000	600	600	-	-	**NSYSD6R**	-	-	-	-	-
1000	800	600	-	-	**NSYSD8R**	-	-	-	-	-
1000	1000	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	1000	600	-	-	-	**NSYSD10R**	-	-	-	-
1000	1200	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	1200	600	-	-	-	**NSYSD12R**	-	-	-	-
1400	800	845	-	-	-	-	-	-	**NSYSDF88**	-
1400	1000	845	-	-	-	-	-	-	-	**NSYSDF108**
1400	1200	845	-	-	-	-	-	-	-	**NSYSDF128**
1400	1600	845	-	-	-	-	-	-	-	**NSYSDF168**
1400	800	1045	-	-	-	-	-	-	**NSYSDF810**	-
1400	1000	1045	-	-	-	-	-	-	-	**NSYSDF1010**
1400	1200	1045	-	-	-	-	-	-	-	**NSYSDF1210**
1400	1600	1045	-	-	-	-	-	-	-	**NSYSDF1610**

Baie PC PanelSeT SF, SFN, SMX





Dimensions du pupitre de commande (mm)			Baies PC PanelSeT SF, SFN IP55* - IK10 - RAL 7035		Baies PC PanelSeT SMX Inox 304L IP55 - IK10
H	L	P	N°de compartiments	Références	Références
1600	600	600	3	**NSYSF16660PC**	**NSYSMX16660PC**
1600	600	800	3	**NSYSF16680PC**	-
1800	600	600	4	**NSYSF18660PC**	**NSYSMX18660PC**
1800	600	800	4	**NSYSF18680PC**	-

* IP40 avec clavier à charnières.

Coffrets en acier

PanelSeT S3D








Caractéristiques					PanelSeT S3D IP66[3] - IK10[4] - RAL 7035			Accessoires d'entrée de câbles			
Dimensions[1]			Nb de portes	Poids (kg)[2]	Porte pleine		Porte vitrée	Plaques passe-câbles			
H	L	P			Avec châssis de montage	Sans châssis de montage	Sans châssis de montage	Acier standard	Aluminium	Acier avec découpe pour membrane FL	FlexiCable
300	200	150	1	3.02	NSYS3D3215P	NSYS3D3215	-	NSYTLA		-	-
300	250	150	1	3.48	NSYS3D32515P	NSYS3D32515	NSYS3D32515T	NSYTLA	NSYTLAU	-	-
300	300	150	1	3.90	NSYS3D3315P	NSYS3D3315	NSYS3D3315T	NSYTLB	NSYTLBU	NSYTLBFL	-
300	300	200	1	4.50	NSYS3D3320P	NSYS3D3320	NSYS3D3320T	NSYTLC		NSYTLCFL	NSYTLCME
300	400	150	1	4.82	NSYS3D3415P	NSYS3D3415	NSYS3D3415T	NSYTLB	NSYTLBU	NSYTLBFL	-
300	400	200	1	5.60	NSYS3D3420P	NSYS3D3420	NSYS3D3420T	NSYTLD		NSYTLDFL	NSYTLDME
400	300	150	1	4.90	NSYS3D4315P	NSYS3D4315	NSYS3D4315T	NSYTLB	NSYTLBU	NSYTLBFL	-
400	300	200	1	5.00	NSYS3D4320P	NSYS3D4320	NSYS3D4320T	NSYTLC	NSYTLCU	NSYTLCFL	NSYTLCME
400	400	200	1	6.50	NSYS3D4420P	NSYS3D4420	NSYS3D4420T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTLDME
400	600	200	1	10.50	NSYS3D4620P	NSYS3D4620	NSYS3D4620T	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME
400	600	250	1	12.00	NSYS3D4625P	NSYS3D4625	NSYS3D4625T	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME
500	300	200	1	7.50	NSYS3D5320P	NSYS3D5320	NSYS3D5320T	NSYTLC	NSYTLCU	NSYTLCFL	NSYTLCME
500	400	200	1	9.30	NSYS3D5420P	NSYS3D5420	NSYS3D5420T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTLDME
500	400	250	1	10.20	NSYS3D5425P	NSYS3D5425	NSYS3D5425T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTLDME
500	500	200	1	11.18	NSYS3D5520P	NSYS3D5520	NSYS3D5520T	NSYTLE		NSYTLEFL	NSYTLEME
500	500	250	1	12.06	NSYS3D5525P	NSYS3D5525	NSYS3D5525T	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	NSYTLEME
600	400	200	1	11.00	NSYS3D6420P	NSYS3D6420	NSYS3D6420T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTLDME
600	400	250	1	12.00	NSYS3D6425P	NSYS3D6425	NSYS3D6425T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	NSYTLDME
600	500	250	1	16.20	NSYS3D6525P	NSYS3D6525	NSYS3D6525T	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	NSYTLEME
600	600	200	1	14.00	NSYS3D6620P	NSYS3D6620	NSYS3D6620T	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME
600	600	250	1	15.00	NSYS3D6625P	NSYS3D6625	NSYS3D6625T	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME
600	600	300	1	17.00	NSYS3D6630P	NSYS3D6630	NSYS3D6630T	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL[6]	NSYTLGME
600	600	400	1	19.00	NSYS3D6640P	NSYS3D6640	NSYS3D6640T	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL[6]	NSYTLGME
600	800	300	1	25.50	NSYS3D6830P	NSYS3D6830	NSYS3D6830T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	2 x NSYTLDME
700	500	250	1	15.00	NSYS3D7525P	NSYS3D7525	NSYS3D7525T	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	NSYTLEME
800	600	200	1	21.00	NSYS3D8620P	NSYS3D8620	NSYS3D8620T	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME
800	600	250	1	23.00	NSYS3D8625P	NSYS3D8625	NSYS3D8625T	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME
800	600	300	1	25.00	NSYS3D8630P	NSYS3D8630	NSYS3D8630T	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL[6]	NSYTLGME
800	600	400	1	29.00	NSYS3D8640P	NSYS3D8640	NSYS3D8640T	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL[6]	NSYTLGME
800	800	250	1	30.00	NSYS3D8825P	NSYS3D8825	NSYS3D8825T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	2 x NSYTLDME
800	800	300	1	32.00	NSYS3D8830P	NSYS3D8830	NSYS3D8830T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	2 x NSYTLDME
800	1000	300	1	38.00	NSYS3D81030P	NSYS3D81030	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
800	1000	300	2	43.50	NSYS3D81030DP	NSYS3D81030D	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
800	1200	300	2	46.00	NSYS3D81230DP	NSYS3D81230D	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1000	600	250	1	28.00	NSYS3D10625P	NSYS3D10625	NSYS3D10625T	NSYTLF	NSYTLFU	NSYTLFFL	NSYTLFME
1000	600	300	1	30.60	NSYS3D10630P	NSYS3D10630	NSYS3D10630T	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL[6]	NSYTLGME
1000	600	400	1	33.00	NSYS3D10640P	NSYS3D10640	NSYS3D10640T	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL[6]	NSYTLGME
1000	800	250	1	35.00	NSYS3D10825P	NSYS3D10825	NSYS3D10825T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	2 x NSYTLDME
1000	800	300	1	38.00	NSYS3D10830P	NSYS3D10830	NSYS3D10830T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	2 x NSYTLDME
1000	800	400	1	42.00	NSYS3D10840P	NSYS3D10840	NSYS3D10840T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	2 x NSYTLDME
1000	1000	300	1	46.00	NSYS3D101030P	NSYS3D101030	NSYS3D101030T	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1000	1000	300	2	46.00	NSYS3D101030DP	NSYS3D101030D	NSYS3D101030DT	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1000	1200	300	2	53.00	NSYS3D101230DP	NSYS3D101230D	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1000	1200	400	2	60.00	NSYS3D101240DP	NSYS3D101240D	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1200	600	300	1	37.00	NSYS3D12630P	NSYS3D12630	NSYS3D12630T	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL[6]	NSYTLGME
1200	600	400	1	42.00	NSYS3D12640P	NSYS3D12640	NSYS3D12640T	NSYTLG	NSYTLGU	NSYTLG2FL[6]	NSYTLGME
1200	800	300	1	45.00	NSYS3D12830P	NSYS3D12830	NSYS3D12830T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	2 x NSYTLDME
1200	800	400	1	49.00	NSYS3D12840P	NSYS3D12840	NSYS3D12840T	NSYTLD	NSYTLDU	NSYTLDFL	2 x NSYTLDME
1200	1000	300	1	53.00	NSYS3D121030P	NSYS3D121030	NSYS3D121030T	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1200	1000	300	2	54.00	NSYS3D121030DP	NSYS3D121030D	NSYS3D121030DT	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1200	1000	400	2	61.00	NSYS3D121040DP	NSYS3D121040D	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1200	1200	300	2	64.00	NSYS3D121230DP	NSYS3D121230D	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1200	1200	400	2	90.00	NSYS3D121240DP	NSYS3D121240D	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME
1400	1000	300	2	80.00	NSYS3D141030DP	NSYS3D141030D	-	NSYTLE	NSYTLEU	NSYTLEFL	2 x NSYTLEME

(1) Pour les autres dimensions, consultez notre offre d'applications.
(2) Enveloppe sans châssis de montage.
(3) Double-porte : IP55.
(4) Porte vitrée: IK08.
(5) FL13 pour entrée type B. FL21 pour toutes les autres entrées.
(6) Existe avec 1 découpe **NSYTLGFL**.









Accessoires de composition					
Porte intérieure(7)	Barreaux crantés	Auvent	Fixation sur poteau	Pattes de fixation murale pleine largeur	Traverse de porte
-	-	NSYTJ2015	-	NSYAEFPFS3DW20	-
-	-		-	-	-
-	-	NSYTJ3015	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
-	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
-	-	NSYTJ4015	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	-
-	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	-
NSYPIN43	-	NSYTJ3015	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
NSYPIN43	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
-	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCRN4
-	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
-	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
-	NSYSDCR200	NSYTJ3020	NSYSFPSC30	NSYAEFPFS3DW30	-
NSYPIN54	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCRN4
NSYPIN54	NSYSDCR250	NSYTJ4025	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCRN4
-	NSYSDCR200	NSYTJ5020	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50	NSYTFPCRN5
-	NSYSDCR250	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50	NSYTFPCRN5
NSYPIN64	NSYSDCR200	NSYTJ4020	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCRN4
NSYPIN64	NSYSDCR250	NSYTJ4025	NSYSFPSC40	NSYAEFPFS3DW40	NSYTFPCRN4
-	NSYSDCR250	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50	-
-	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
-	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
-	NSYSDCR300	NSYTJ6030	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
-	NSYSDCR400	NSYTJ6040	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
-	NSYSDCR300	NSYTJ8030	NSYSFPSC80	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCRN8
NSYPIN75	NSYSDCR250	NSYTJ5025	NSYSFPSC50	NSYAEFPFS3DW50	NSYTFPCRN5
NSYPIN86	NSYSDCR200	NSYTJ6020	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
NSYPIN86	NSYSDCR250	NSYTJ6025	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
NSYPIN86	NSYSDCR300	NSYTJ6030	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
NSYPIN86	NSYSDCR400	NSYTJ6040	NSYSFPSC60	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
-	NSYSDCR250	NSYTJ8025	NSYSFPSC80	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCRN8
-	NSYSDCR300	NSYTJ8030	NSYSFPSC80	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCRN8
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	NSYTFPCRN10
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	-
-	NSYSDCR300(8)	NSYTJ12030	-	NSYAEFPFS3DW120	-
NSYPIN106	NSYSDCR250	NSYTJ6025	-	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
NSYPIN106	NSYSDCR300	NSYTJ6030	-	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
NSYPIN106	NSYSDCR400	NSYTJ6040	-	NSYAEFPFS3DW60	NSYTFPCRN6
NSYPIN108	NSYSDCR250	NSYTJ8025	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCRN8
NSYPIN108	NSYSDCR300	NSYTJ8030	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCRN8
NSYPIN108	NSYSDCR400	NSYTJ8040	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCRN8
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	NSYTFPCRN10
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	-
-	NSYSDCR300(8)	NSYTJ12030	-	NSYAEFPFS3DW120	-
-	NSYSDCR400(8)	NSYTJ12040	-	NSYAEFPFS3DW120	-
NSYPIN126	NSYSDCR300	NSYTJ6030	-	NSYAEFPFS3DW60	-
NSYPIN126	NSYSDCR400	NSYTJ6040	-	NSYAEFPFS3DW60	-
NSYPIN128	NSYSDCR300	NSYTJ8030	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCRN8
NSYPIN128	NSYSDCR400	NSYTJ8040	-	NSYAEFPFS3DW80	NSYTFPCRN8
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	NSYTFPCRN10
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	-
-	NSYSDCR400	NSYTJ10040	-	NSYAEFPFS3DW100	-
-	NSYSDCR300(8)	NSYTJ12030	-	NSYAEFPFS3DW120	-
-	NSYSDCR400(8)	NSYTJ12040	-	NSYAEFPFS3DW120	-
-	NSYSDCR300	NSYTJ10030	-	NSYAEFPFS3DW100	-

(7) Pour ajuster la profondeur de la porte intérieure, veuillez commander les barreaux crantés.
(8) Pour les châssis de montage doubles, commandez également les réfs. NSYDRSDCR300 (D300) ou NSYSDRSDCR400 (D400) NSYSDRSDCR400


Serrure standard




Description	Références insert de forme*
3 mm double barre	NSYAEDLB3S3D
Triangle 6.5 mm CNOMO	NSYAEDLT6S3D
8 mm triangulaire	NSYAEDLT8S3D

* Livré avec 1 clé en plastique

Poignée standard avec clés




Description	Références poignée avec clés*
1242	NSYAEDL1242S3D
405	NSYAEDL405S3D
455	NSYAEDL455S3D
2433A	NSYAEDL2433S3D
3524E	NSYAEDL3524S3D
3131A	NSYAEDL3131AS3D
610	NSYAEDL610S3D

* Livrée avec 2 clés.

Serrure double



Description	Référence
405 cadenassable(1)	NSYAEDLPADS3D

(1) Diamètre 8 mm.

Pattes de fixation murale



Description	References
Acier zingué passivé	NSYAEFPFSC
Inox 304L	NSYAEFPFXSC

Pattes de fixation murale pleine largeur



Largeur (mm)	Références
200	NSYAEFPFS3DW20
300	NSYAEFPFS3DW30
400	NSYAEFPFS3DW40
500	NSYAEFPFS3DW50
600	NSYAEFPFS3DW60
800	NSYAEFPFS3DW80
1000	NSYAEFPFS3DW100
1200	NSYAEFPFS3DW120

Coffrets d'application en acier





Enveloppes vides pour la distribution électrique RAL 7035				
Dimensions			Coffret de bornes S3DB IP66 - IK10	Coffrets de distribution modulaire S3DM avec porte vitrée(1) IP66 - IK08
H	L	P		
250	300	150	**NSYS3DB25315**	-
250	400	150	**NSYS3DB25415**	-
250	500	150	**NSYS3DB25515**	-
300	300	150		-
300	400	150	**NSYS3DB3415**	-
300	500	150	**NSYS3DB3515**	-
300	600	150	**NSYS3DB3615**	-
400	300	150		**NSYS3DM4315T**
400	800	150	**NSYS3DB4815**	-
500	400	150		**NSYS3DM5415T**
600	400	150	**NSYS3DB6415**	**NSYS3DM6415T**
600	600	150	-	**NSYS3DM6615T**
700	500	150	-	**NSYS3DM7515T**
800	600	150	-	**NSYS3DM8615T**
1000	600	150	-	**NSYS3DM10615T**
1000	800	150	-	**NSYS3DM10815T**

(1) Châssis modulaire à commander séparément (NSYDLM•••), voir page 11







Dimensions			S3HD IP66 - IK10 - RAL 7035	Dispositif de fixation sur poteau Heavy Duty	Châssis plein
H	L	P			
343	200	180	**NSYS3HD3215**	-	**NSYMM32**
448	300	230	**NSYS3HD4320**	**NSYSFPSC30HD**	-
548	400	230	**NSYS3HD5420**	**NSYSFPSC40HD**	**NSYMM54**
653	400	280	**NSYS3HD6425**	**NSYSFPSC40HD**	**NSYMM64**
658	600	330	**NSYS3HD6630**	**NSYSFPSC60HD**	**NSYMM66**
753	500	280	**NSYS3HD7525**	**NSYSFPSC50HD**	**NSYMM75**
858	600	330	**NSYS3HD8630**	**NSYSFPSC60HD**	**NSYMM86***
862	800	430	**NSYS3HD8840**	**NSYSFPSC80HD**	**NSYMM88**
1062	600	430	**NSYS3HD10640**	**NSYSFPSC60HD**	**NSYMM106**
1062	800	430	**NSYS3HD10840**	**NSYSFPSC80HD**	**NSYMM108***

* Châssis avec dimensions réversibles ; il peut être installé sur des enveloppes avec des dimensions inversées. Exemple : le châssis réf. NSYMM64 peut être utilisé avec les enveloppes suivantes : H 600 x L 400 mm ou H 400 x L 600 mm. Pour châssis pleins et sérigraphiés : pour les coffrets de largeurs 1 000 et 1 200 mm, il est possible d'installer 2 châssis à différentes profondeurs en utilisant un barreau cranté central supplémentaire NSYSDRSDCR






Applications électroniques								
Enveloppes S3D 19'' IP66(1) - IK10(2) - RAL 7035								
Dimensions			Porte vitrée	Porte pleine	Châssis fixe(3)	N° d'U	Châssis pivotant	N° d' U
H	L	P						
400	600	200	**NSYS3D4620T**	**NSYS3D4620**	**NSYVDM8UF**	8		7
400	600	250	**NSYS3D4625T**	**NSYS3D4625**	**NSYVDM8UF**	8		7
600	600	200	**NSYS3D6620T**	**NSYS3D6620**	**NSYVDM12UF**	12	**NSYVDM11UP**	11
600	600	250	**NSYS3D6625T**	**NSYS3D6625**	**NSYVDM12UF**	12	**NSYVDM11UP**	11
600	600	300	**NSYS3D6630T**	**NSYS3D6630**	**NSYVDM12UF**	12	**NSYVDM11UP**	11
600	600	400	**NSYS3D6640T**	**NSYS3D6640**	**NSYVDM12UF**	12	**NSYVDM11UP**	11
800	800	200	**NSYS3D8620T**	**NSYS3D8620**	**NSYVDM17UF**	17	**NSYVDM16UP**	16
800	800	250	**NSYS3D8625T**	**NSYS3D8625**	**NSYVDM17UF**	17	**NSYVDM16UP**	16
800	600	300	**NSYS3D8630T**	**NSYS3D8630**	**NSYVDM17UF**	17	**NSYVDM16UP**	16
800	600	400	**NSYS3D8640T**	**NSYS3D8640**	**NSYVDM17UF**	17	**NSYVDM16UP**	16
1000	600	250	**NSYS3D10625T**	**NSYS3D10625**	**NSYVDM21UF**	**21**	**NSYVDM20UP**	20
1000	600	300	**NSYS3D10630T**	**NSYS3D10630**	-	-	-	-
1000	600	400	**NSYS3D10640T**	**NSYS3D10640**	**NSYVDM21UF**	**21**	**NSYVDM20UP**	20
1000	800	250	**NSYS3D10825T**	**NSYS3D10825**	-	-	**NSYVDM20U8P**	20
1000	800	300	**NSYS3D10830T**	**NSYS3D10830**	-	-	**NSYVDM20U8P**	20
1000	800	400	**NSYS3D10840T**	**NSYS3D10840**	-	-	**NSYVDM20U8P**	20
1200	800	300	**NSYS3D12830T**	**NSYS3D12830**	-	-	**NSYVDM25U8P**	25
1200	800	400	**NSYS3D12840T**	**NSYS3D12840**	-	-	**NSYVDM25U8P**	25

(1) IP55 pour les enveloppes à double porte
(2) IK08 pour les enveloppes à porte vitrée.
(3) Les châssis sont à commander séparément






	Enveloppes pour atmosphères explosibles	Enveloppes en acier protégées contre l'électromagnétisme
Dimensions	S3DEX (enveloppe vide) IP66 - IK10 - RAL 7035	S3HF* IP55 - IK10 - RAL 7035
H L P		
300 200 150	**NSYS3DEX3215**	-
300 300 200	**NSYS3DEX3320**	-
400 300 200	**NSYS3DEX4320**	**NSYS3HF4320P**
400 400 200	**NSYS3DEX4420**	-
500 400 200	**NSYS3DEX5420**	-
600 400 200	-	**NSYS3HF6420P**
600 400 250	**NSYS3DEX6425**	-
600 600 250	**NSYS3DEX6625**	**NSYS3HF6625P**
700 500 250	**NSYS3DEX7525**	-
800 600 300	**NSYS3DEX8630**	**NSYS3HF8630P**
1000 800 300	**NSYS3DEX10830**	**NSYS3HF10830P**

* Livrée avec un châssis plein.
Pattes de fixation, réf. NSYPFCR à commander séparément (1 jeu de 4 pattes).


Enveloppes compactes PanelSeT SM



Dimensions nominales(mm)			Nb de portes	PanelSeT SM IP55 - IK10(1) - RAL 7035			Socle	
				Porte pleine		Porte transparante	Hauteur 100 mm	
H	L	P		Avec châssis de montage	Sans châssis de montage	Sans châssis de montage	Kit frontal (coins + panneaux avants)	Panneaux latéraux (par 2)
1200	800	300	1	NSYSM12830P	NSYSM12830	-	NSYSPF8100	NSYSPS3100
1200	1000	300	2	NSYSM1210302DP	NSYSM1210302D	-	NSYSPF10100	NSYSPS3100
1200	1200	400	2	NSYSM1212402DP	NSYSM1212402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1400	600	300	1	NSYSM14630P	NSYSM14630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100
1400	600	400	1	NSYSM14640P	NSYSM14640	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1400	800	300	1	NSYSM14830P	NSYSM14830	-	NSYSPF8100	NSYSPS3100
1400	800	400	1	NSYSM14840P	NSYSM14840	NSYSM14840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1400	1000	400	2	NSYSM1410402DP	NSYSM1410402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1400	1200	400	2	NSYSM1412402DP	NSYSM1412402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1600	600	300	1	NSYSM16630P	NSYSM16630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100
1600	600	400	1	NSYSM16640P	NSYSM16640	NSYSM16640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1600	800	300	1	NSYSM16830P	NSYSM16830		NSYSPF8100	NSYSPS3100
1600	800	400	1	NSYSM16840P	NSYSM16840	NSYSM16840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1600	1000	300	2	NSYSM1610302DP	NSYSM1610302D	-	NSYSPF10100	NSYSPS3100
1600	1000	400	2	NSYSM1610402DP	NSYSM1610402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1600	1200	300	2	NSYSM1612302DP	NSYSM1612302D	-	NSYSPF12100	NSYSPS3100
1600	1200	400	2	NSYSM1612402DP	NSYSM1612402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1800	600	300	1	NSYSM18630P	NSYSM18630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100
1800	600	400	1	NSYSM18640P	NSYSM18640	NSYSM18640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1800	600	500	1	NSYSM18650P	NSYSM18650	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100
1800	800	300	1	NSYSM18830P	NSYSM18830	NSYSM18830T	NSYSPF8100	NSYSPS3100
1800	800	400	1	NSYSM18840P	NSYSM18840	NSYSM18840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1800	800	500	1	NSYSM18850P	NSYSM18850	NSYSM18850T	NSYSPF8100	NSYSPS5100
1800	800	600	1	NSYSM18860P	NSYSM18860	-	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1800	1000	400	1	NSYSM181040P	NSYSM181040	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1800	1000	400	2	NSYSM1810402DP	NSYSM1810402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1800	1000	500	2	NSYSM1810502DP	NSYSM1810502D	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
1800	1200	400	2	NSYSM1812402DP	NSYSM1812402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1800	1200	500	2	NSYSM1812502DP	NSYSM1812502D	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100
1800	1600	400	2	NSYSM1816402DP	NSYSM1816402D	-	NSYSPF16100	NSYSPS4100
1800	1600	500	2	NSYSM1816502DP	NSYSM1816502D	-	NSYSPF16100	NSYSPS5100
2000	600	300	1	NSYSM20630P	NSYSM20630	-	NSYSPF6100	NSYSPS3100
2000	600	400	1	NSYSM20640P	NSYSM20640	NSYSM20640T	NSYSPF6100	NSYSPS4100
2000	600	500	1	NSYSM20650P	NSYSM20650	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100
2000	800	300	1	NSYSM20830P	NSYSM20830	NSYSM20830T	NSYSPF8100	NSYSPS3100
2000	800	400	1	NSYSM20840P	NSYSM20840	NSYSM20840T	NSYSPF8100	NSYSPS4100
2000	800	500	1	NSYSM20850P	NSYSM20850	NSYSM20850T	NSYSPF8100	NSYSPS5100
2000	800	600	1	NSYSM20860P	NSYSM20860	NSYSM20860T	NSYSPF8100	NSYSPS6100
2000	1000	400	2	NSYSM2010402DP	NSYSM2010402D	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
2000	1000	500	2	NSYSM2010502DP	NSYSM2010502D	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
2000	1200	400	2	NSYSM2012402DP	NSYSM2012402D	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
2000	1200	500	2	NSYSM2012502DP	NSYSM2012502D	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100
2000	1200	600	2	NSYSM2012602DP	NSYSM2012602D	-	NSYSPF12100	NSYSPS6100
2000	1600	400	2	NSYSM2016402DP	NSYSM2016402D	-	NSYSPF16100	NSYSPS4100
2000	1600	500	2	NSYSM2016502DP	NSYSM2016502D	-	NSYSPF16100	NSYSPS5100
2000	1600	600	2	NSYSM2016602DP	NSYSM2016602D	-	NSYSPF16100	NSYSPS6100

(1) Porte transparente: IK08..






Socle		Porte intérieure	Auvent	Plaque passe-câbles pleine
Hauteur 200 mm				
Kit frontal (coins + panneaux avants)	Panneaux latéraux, 4 u.			
NSYSPF8200	NSYSPS3200	-	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF10200	NSYSPS3200	-	NSYSC1030	NSYSMEC103
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC1240	2 x NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS3200	-	NSYSC630	NSYSMEC63
NSYSPF6200	NSYSPS4200	-	NSYSC640	NSYSMEC64
NSYSPF8200	NSYSPS3200	-	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF8200	NSYSPS4200	-	NSYSC840	NSYSMEC84
NSYSPF10200	NSYSPS4200	-	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC1240	2 x NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS3200	NSYID166	NSYSC630	NSYSMEC63
NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYID166	NSYSC640	NSYSMEC64
NSYSPF8200	NSYSPS3200	NSYID168	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYID168	NSYSC840	NSYSMEC84
NSYSPF10200	NSYSPS3200	-	NSYSC1030	NSYSMEC103
NSYSPF10200	NSYSPS4200	-	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF12200	NSYSPS3200	-	NSYSC1230	2 x NSYSMEC63
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC12400	2 x NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS3200	NSYID186	NSYSC630	NSYSMEC63
NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYID186	NSYSC640	NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS5200	NSYID186	NSYSC650	NSYSMEC65
NSYSPF8200	NSYSPS3200	NSYID188	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYID188	NSYSC840	NSYSMEC84
NSYSPF8200	NSYSPS5200	NSYID188	NSYSC850	NSYSMEC85
NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYID188	NSYSC8600	NSYSMEC86
NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYID1810	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYID1810	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYID1810	NSYSC1050	
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC1240	2 x NSYSMEC64
NSYSPF12200	NSYSPS5200	-	NSYSC1250	2 x NSYSMEC65
NSYSPF16200	NSYSPS4200	-	NSYSC1640	-
NSYSPF16200	NSYSPS5200	-	NSYSC10650	2 x NSYSMEC85
NSYSPF6200	NSYSPS3200	NSYID206	NSYSC630	NSYSMEC63
NSYSPF6200	NSYSPS4200	NSYID206	NSYSC640	NSYSMEC64
NSYSPF6200	NSYSPS5200	NSYID206	NSYSC650	NSYSMEC65
NSYSPF8200	NSYSPS3200	NSYID208	NSYSC830	NSYSMEC83
NSYSPF8200	NSYSPS4200	NSYID208	NSYSC840	NSYSMEC84
NSYSPF8200	NSYSPS5200	NSYID208	NSYSC850	NSYSMEC85
NSYSPF8200	NSYSPS6200	NSYID208	NSYSC860	NSYSMEC86
NSYSPF10200	NSYSPS4200	NSYID2010	NSYSC1040	NSYSMEC104
NSYSPF10200	NSYSPS5200	NSYID2010	NSYSC1050	NSYSMEC105
NSYSPF12200	NSYSPS4200	-	NSYSC1240	2 x NSYSMEC64
NSYSPF12200	NSYSPS5200	-	NSYSC1250	2 x NSYSMEC65
NSYSPF12200	NSYSPS6200	-	NSYSC1260	
NSYSPF16200	NSYSPS4200	-	NSYSC1640	-
NSYSPF16200	NSYSPS5200	-	NSYSC1650	2 x NSYSMEC85
NSYSPF16200	NSYSPS6200	-	NSYSC1660	

Système de fermeture SM, SFN

Poignée pour inserts de forme et barillets cylindriques




Pour SM	Pour SFN
NSYSFHS1	NSYSFNHS1

Inserts de forme




Description	Références
Insert carré 6-mm	NSYINS61
Insert triangle 6.5-mm	NSYINT61

Bouton-poussoire




Description	Référence
Bouton-poussoire	NSYINPULS1

Barrillets cylindriques



Barrillets cylindriques	Références
Clé 405E	NSYIN405E1
Clé 455	NSYIN4551
Clé 1242E	NSYIN1242E1
Clé 2433A	NSYIN2433A1
Clé 3131A1	NSYIN3131A1
Clé 3432E	NSYIN3432E1
Clé 6101	NSYIN6101
Clé E1	NSYINE11

Poignée et inserts type DIN, KABA et ASSA



Description	Références
Adaptateur barillet DIN	NSYINDIN2
Adaptateur barillet KABA(1)	NSYINKBA2
Adaptateur barillet ASSA	NSYINASSA2
Poignées DIN, KABA, ASSA	NSYSFHD2

(1) Adaptateur pour barillets KABA8 KABA20 et KABA start.


Anneaux de levage



Référence
NSYSMEB


Nouveau

Cellules SFN



Dimensions nominales (mm)			Nb de portes	PanelSeT SFN IP55 - IK10(1) - RAL 7035			Panneaux latéraux	Plaque d'entrée de câbles			Socle	
				Porte pleine		Porte transparente					Hauteur 100 mm	
H	L	P		Avec châssis de montage	Sans châssis de montage	Sans châssis de montage		Pleine	1 entrée	2 entrées	Kit frontal (coins + panneaux avants)	Panneaux latéraux (par 2)
1200	600	400	1	NSYSFN12640P	NSYSFN12640	-	NSY2SPN124	NSYEC64	NSYEC641	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1200	600	600	1	NSYSFN12660P	NSYSFN12660	-	NSY2SPN126	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
1200	800	400	1	NSYSFN12840P	NSYSFN12840	-	NSY2SPN124	NSYEC84	NSYEC841	-	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1200	800	600	1	NSYSFN12860P	NSYSFN12860	-	NSY2SPN126	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1400	600	400	1	NSYSFN14640P	NSYSFN14640	-	NSY2SPN144	NSYEC64	NSYEC641	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1400	800	400	1	NSYSFN14840P	NSYSFN14840	-	NSY2SPN144	NSYEC84	NSYEC841	-	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1600	600	600	1	NSYSFN16660P	NSYSFN16660	-	NSY2SPN166	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
1600	600	800	1	NSYSFN16680P	NSYSFN16680	-	NSY2SPN168	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	NSYSPF6100	NSYSPS8100
1600	800	600	1	NSYSFN16860P	NSYSFN16860	-	NSY2SPN166	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1600	800	800	1	NSYSFN16880P	NSYSFN16880	-	NSY2SPN168	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	NSYSPF8100	NSYSPS8100
1800	400	400	1	-	NSYSFN18440	-	NSY2SPN184	NSYEC44	NSYEC441	-	NSYSPF4100	NSYSPS4100
1800	400	500	1	-	NSYSFN18450	-	NSY2SPN185	NSYEC45	NSYEC451	-	NSYSPF4100	NSYSPS5100
1800	400	600	1	-	NSYSFN18460	-	NSY2SPN186	-	NSYEC461	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100
1800	600	400	1	NSYSFN18640P	NSYSFN18640	NSYSFN18640T	NSY2SPN184	NSYEC64	NSYEC641	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
1800	600	500	1	NSYSFN18650P	NSYSFN18650	NSYSFN18650T	NSY2SPN185	NSYEC65	NSYEC651	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100
1800	600	600	1	NSYSFN18660P	NSYSFN18660	-	NSY2SPN186	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
1800	600	800	1	-	-	NSYSFN18680T	NSY2SPN188	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	NSYSPF6100	NSYSPS8100
1800	800	400	1	NSYSFN18840P	NSYSFN18840	NSYSFN18840T	NSY2SPN184	NSYEC84	NSYEC841	-	NSYSPF8100	NSYSPS4100
1800	800	500	1	NSYSFN18850P	NSYSFN18850	NSYSFN18850T	NSY2SPN185	NSYEC85	NSYEC851	-	NSYSPF8100	NSYSPS5100
1800	800	600	1	NSYSFN18860P	NSYSFN18860	NSYSFN18860T	NSY2SPN186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1800	800	600	2	NSYSFN188602DP	NSYSFN188602D	-	NSY2SPN186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
1800	1000	400	1	NSYSFN181040P	NSYSFN181040	-	NSY2SPN184	NSYEC104	NSYEC1041	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1800	1000	400	2	NSYSFN1810402DP	NSYSFN1810402D	-	NSYSPN184	NSYEC104	NSYEC1041	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
1800	1000	500	1	NSYSFN181050P	NSYSFN181050	-	NSY2SPN185	NSYEC105	NSYEC1051	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
1800	1000	600	1	NSYSFN181060P	NSYSFN181060	-	NSY2SPN186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
1800	1000	600	2	NSYSFN1810602DP	NSYSFN1810602D	-	NSY2SPN186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
1800	1200	400	2	NSYSFN1812402DP	NSYSFN1812402D	-	NSY2SPN184	NSYEC124	NSYEC1241	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
1800	1200	500	2	NSYSFN1812502DP	NSYSFN1812502D	-	NSY2SPN185	NSYEC125	NSYEC1251	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100
1800	1200	600	2	NSYSFN1812602DP	NSYSFN1812602D	-	NSY2SPN186	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	NSYSPF12100	NSYSPS6100
2000	300	500	1	-	NSYSFN20350	-	NSY2SPN205	NSYEC35	NSYEC351	-	NSYSPF3100	NSYSPS5100
2000	300	600	1	-	NSYSFN20360	-	NSY2SPN206	NSYEC36	NSYEC361	-	NSYSPF3100	NSYSPS6100
2000	300	800	1	-	NSYSFN20380	-	NSY2SPN208	-	NSYEC381	-	NSYSPF3100	NSYSPS8100
2000	400	400	1	-	NSYSFN20440	-	NSY2SPN204	NSYEC44	NSYEC441	-	NSYSPF4100	NSYSPS4100
2000	400	500	1	-	NSYSFN20450	-	NSY2SPN205	NSYEC45	NSYEC451	-	NSYSPF4100	NSYSPS5100
2000	400	600	1	-	NSYSFN20460	-	NSY2SPN206	-	NSYEC461	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100
2000	400	800	1	-	NSYSFN20480	-	NSY2SPN208	-	NSYEC481	-	NSYSPF4100	NSYSPS8100
2000	500	800	1	-	NSYSFN20580	-	NSY2SPN208	-	NSYEC581	-	NSYSPF5100	NSYSPS8100
2000	600	400	1	NSYSFN20640P	NSYSFN20640	NSYSFN20640T	NSY2SPN204	NSYEC64	NSYEC641	-	NSYSPF6100	NSYSPS4100
2000	600	500	1	NSYSFN20650P	NSYSFN20650	NSYSFN20650T	NSY2SPN205	NSYEC65	NSYEC651	-	NSYSPF6100	NSYSPS5100
2000	600	600	1	NSYSFN20660P	NSYSFN20660	-	NSY2SPN206	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
2000	600	800	1	NSYSFN20680P	NSYSFN20680	-	NSY2SPN208	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	NSYSPF6100	NSYSPS8100
2000	800	400	1	NSYSFN20840P	NSYSFN20840	NSYSFN20840T	NSY2SPN204	NSYEC84	NSYEC841	-	NSYSPF8100	NSYSPS4100
2000	800	500	1	NSYSFN20850P	NSYSFN20850	NSYSFN20850T	NSY2SPN205	NSYEC85	NSYEC851	-	NSYSPF8100	NSYSPS5100
2000	800	600	1	NSYSFN20860P	NSYSFN20860	NSYSFN20860T	NSY2SPN206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
2000	800	600	2	NSYSFN208602DP	NSYSFN208602D	-	NSY2SPN206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
2000	800	800	1	NSYSFN20880P	NSYSFN20880	NSYSFN20880T	NSY2SPN208	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	NSYSPF8100	NSYSPS8100
2000	1000	400	1	NSYSFN201040P	NSYSFN201040	NSYSFN201040T	NSY2SPN204	NSYEC104	NSYEC1041	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
2000	1000	400	2	NSYSFN2010402DP	NSYSFN2010402D	-	NSY2SPN204	NSYEC104	NSYEC1041	-	NSYSPF10100	NSYSPS4100
2000	1000	500	1	NSYSFN201050P	NSYSFN201050	NSYSFN201050T	NSY2SPN205	NSYEC105	NSYEC1051	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
2000	1000	500	2	NSYSFN2010502DP	NSYSFN2010502D	-	NSY2SPN205	NSYEC105	NSYEC1051	-	NSYSPF10100	NSYSPS5100
2000	1000	600	1	NSYSFN201060P	NSYSFN201060	NSYSFN201060T	NSY2SPN206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
2000	1000	600	2	NSYSFN2010602DP	NSYSFN2010602D	-	NSY2SPN206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
2000	1000	800	1	NSYSFN201080P	NSYSFN201080	-	NSY2SPN208	NSYEC108	NSYEC1081	NSYEC1082	NSYSPF10100	NSYSPS8100
2000	1200	400	2	NSYSFN2012402DP	NSYSFN2012402D	-	NSY2SPN204	NSYEC124	NSYEC1241	-	NSYSPF12100	NSYSPS4100
2000	1200	500	2	NSYSFN2012502DP	NSYSFN2012502D	-	NSY2SPN205	NSYEC125	NSYEC1251	-	NSYSPF12100	NSYSPS5100
2000	1200	600	2	NSYSFN2012602DP	NSYSFN2012602D	-	NSY2SPN206	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	NSYSPF12100	NSYSPS6100
2000	1200	800	2	NSYSFN2012802DP	NSYSFN2012802D	-	NSY2SPN208	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282	NSYSPF12100	NSYSPS8100
2000	1600	400	2	NSYSFN2016402DP	NSYSFN2016402D	-	NSY2SPN204	NSYEC164	NSYEC1641	-	NSYSPF16100	NSYSPS4100
2000	1600	500	2	NSYSFN2016502DP	NSYSFN2016502D	-	NSY2SPN205	NSYEC165	NSYEC1651	-	NSYSPF16100	NSYSPS5100
2000	1600	600	2	NSYSFN2016602DP	NSYSFN2016602D	-	NSY2SPN206	NSYEC166	NSYEC1661	NSYEC1662	NSYSPF16100	NSYSPS6100
2200	400	600	1	-	NSYSFN22460	-	NSY2SPN226	-	NSYEC461	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100
2200	600	600	1	NSYSFN22660P	NSYSFN22660	-	NSY2SPN226	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	NSYSPF6100	NSYSPS6100
2200	600	800	1	NSYSFN22680P	NSYSFN22680	-	NSY2SPN228	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	NSYSPF6100	NSYSPS8100
2200	800	600	1	NSYSFN22860P	NSYSFN22860	-	NSY2SPN226	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	NSYSPF8100	NSYSPS6100
2200	800	800	1	NSYSFN22880P	NSYSFN22880	NSYSFN22880T	NSY2SPN228	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	NSYSPF8100	NSYSPS8100
2200	1000	600	1	NSYSFN221060P	NSYSFN221060	-	NSY2SPN226	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	NSYSPF10100	NSYSPS6100
2200	1200	600	2	NSYSFN2212602DP	NSYSFN2212602D	-	NSY2SPN226	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	NSYSPF12100	NSYSPS6100
2200	1200	800	2	NSYSFN2212802DP	NSYSFN2212802D	-	NSY2SPN228	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282	NSYSPF12100	NSYSPS8100

(1) Portes transparentes : IK08.



Socle	
Hauteur 200 mm	
Kit frontal (coins + panneaux avants)	Panneaux latéraux
NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS8200
NSYSPF4200	NSYSPS4200
NSYSPF4200	NSYSPS5200
NSYSPF4200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSPF6200	NSYSPS5200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSPF8200	NSYSPS5200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSPF12200	NSYSPS5200
NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSPF3200	NSYSPS5200
NSYSPF3200	NSYSPS6200
NSYSPF3200	NSYSPS8200
NSYSPF4200	NSYSPS4200
NSYSPF4200	NSYSPS5200
NSYSPF4200	NSYSPS6200
NSYSPF4200	NSYSPS8200
NSYSPS5200	NSYSPS8200
NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSPF6200	NSYSPS5200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSPF8200	NSYSPS5200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS8200
NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF10200	NSYSPS8200
NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSPF12200	NSYSPS5200
NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS8200
NSYSPF16200	NSYSPS4200
NSYSPF16200	NSYSPS5200
NSYSPF16200	NSYSPS6200
NSYSPF4200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSPF8200	NSYSPS8200
NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSPF12200	NSYSPS8200

Enveloppes Outdoor Heavy Duty



Dimensions extérieures (mm)			PanelSeT SFHD IP55 - IK10 - RAL 7035		
H	L	P	Armoire	Panneaux latéraux	
				Fixation externe	Fixation interne
1262	600	430	**NSYSFHD12640**	**NSY2SPHD124**	**NSY2SPIHD124**
1262	800	430	**NSYSFHD12840**	**NSY2SPHD124**	**NSY2SPIHD124**
1262	1200	430	**NSYSFHD1212402D**	**NSY2SPHD124**	**NSY2SPIHD124**
1281	600	630			
1281	800	630			
1281	1200	630			
1662	800	430	**NSYSFHD16840**	**NSY2SPHD164**	**NSY2SPIHD164**
1662	1200	430	**NSYSFHD1612402D**	**NSY2SPHD164**	**NSY2SPIHD164**
1681	600	630	**NSYSFHD16660**	**NSY2SPHD166**	**NSY2SPIHD166**
1681	800	630	**NSYSFHD16860**	**NSY2SPHD166**	**NSY2SPIHD166**
1681	1200	630	**NSYSFHD1612602D**	**NSY2SPHD166**	**NSY2SPIHD166**
2062	800	430	**NSYSFHD20840**	**NSY2SPHD204**	**NSY2SPIHD204**

PrismaSeT HD
Distribution électrique



Dimensions extérieures(mm)			Armoire*		Porte
H	L	P	RAL7035	RAL9003	
2000	300	500	**NSYSFN20350**	**NSYSFN20350ED**	Porte pleine
2000	300	600	**NSYSFN20360**	**-**	Porte pleine
2000	300	800	**NSYSFN20380**	**NSYSFN20380ED**	Porte pleine
2000	700	500	**NSYSFPN20750G**	**NSYSFPN20750ED**	Porte pleine
2000	700	500	**NSYSFPN20750TG**	**NSYSFPN20750TED**	Porte transparente
2000	700	600	**NSYSFPN20760G**	**-**	Porte pleine
2000	700	600	**NSYSFPN20760TG**	**-**	Porte transparente
2000	700	800	**NSYSFPN20780G**	**NSYSFPN20780ED**	Porte pleine
2000	700	800	**NSYSFPN20780TG**	**NSYSFPN20780TED**	Porte transparente

PanelSeT SFM
Cellule compartimentée pour contrôle-commande moteurs

Dimensions extérieures (mm)			Armoire*	Porte
H	L	P		
2000	600	600	**NSYSF20660M**	Sans porte
2000	600	800	**NSYSF20680M**	Sans porte
2000	800	600	**NSYSF20860M**	Sans porte
2000	800	800	**NSYSFP20880M**	Sans porte

* Porte partielle et accessoires dans le catalogue général.

Autres solutions applicatives PanelSeT SF


> Consultez le catalogue général des Enveloppes Universelles

Solutions pour distribution électrique, commande des moteurs, contraintes sismiques et nucléaires, application électronique, kits de montage pour variateurs de vitesse, cellule automobile ...




IEC 61439-2 (pour ensemble testés) pour SFN et SFP.

Kit d'assemblage standard



Référence
NSYSFBK

Kit d'assemblage 19" châssis pivotant




Référence
NSYSFBK19

Anneaux de levage




Référence
NSYSFEB

Equerres de levage



Référence
NSYSFELB

Assemblage renforcé



Référence
NSYSFBKR

PanelSeT SBX

Coffrets inox







Dimensions extérieures (mm)			PanelSeT SBX IP66 - IK10				
H	L	P	Coffrets en acier	Plaque de montage	Rail DIN	Pattes de fixation	Kit de plombage
150	150	80	NSYSBX15158	NSYMM11SB	NSYAMRD15357SB	NSYAEFPFSBX*	NSYPPSB*
150	300	80	NSYSBX15308	NSYMM13SB	NSYAMRD30357SB	NSYAEFPFSBX*	NSYPPSB*
200	200	80	NSYSBX20208	NSYMM22SB	NSYAMRD20357SB	NSYAEFPFSBX*	NSYPPSB*
200	300	80	NSYSBX20308	NSYMM23SB	NSYAMRD30357SB	NSYAEFPFSBX*	NSYPPSB*
200	400	120	NSYSBX204012	NSYMM24SB	NSYAMRD40357SB	NSYAEFPFSBX*	NSYPPSB*
300	300	120	NSYSBX303012	NSYMM33SB	NSYAMRD30357SB	NSYAEFPFSBX*	NSYPPSB*

*Même référence pour toutes les dimensions.

PanelSeT S3X

Coffrets inox

PanelSeT S3X







Dimensions extérieures (mm)			N° de serrure	Nb de porte	PanelSeT S3X IP66(1) - IK10(2)				
					Inox 304L		Inox 316L	Auvent Inox 304L	Porte intérieure
H	L	P			Porte pleine	Porte vitrée	Porte pleine		
300	200	150	1	1	NSYS3X3215	-	NSYS3X3215H	NSYTX2015	-
300	250	150	1	1	NSYS3X302515	-	NSYS3X302515H		-
300	300	150	1	1	NSYS3X3315	-	NSYS3X3315H	NSYTX3015	-
400	300	150	1	1	NSYS3X4315	-	NSYS3X4315H	NSYTX3015	NSYPIN43
400	300	200	1	1	NSYS3X4320	NSYS3X4320T	NSYS3X4320H	NSYTX3020	NSYPIN43
400	400	200	1	1	NSYS3X4420	-	NSYS3X4420H	NSYTX4020	-
400	600	200	1	1	NSYS3X4620	-	NSYS3X4620H		-
500	400	200	2	1	NSYS3X5420	NSYS3X5420T	NSYS3X5420H	NSYTX4020	NSYPIN54
600	400	200	2	1	NSYS3X6420	NSYS3X6420T	NSYS3X6420H	NSYTX4020	NSYPIN64
600	600	250	2	1	NSYS3X6625	-	NSYS3X6625H	NSYTX6025	-
600	1000	300	*	1	NSYS3X601030	-	-	-	-
600	1200	300	*	1	NSYS3X601230	-	-	NSYTX12030	-
700	500	250	2	1	NSYS3X7525	NSYS3X7525T	NSYS3X7525H	NSYTX5025	NSYPIN75
800	600	250	2	1	NSYS3X8625	NSYS3X8625T	NSYS3X8625H	NSYTX6025	NSYPIN86
800	800	300	2	1	NSYS3X8830	-	NSYS3X8830H	NSYTX8030	-
800	1000	300	*	1	NSYS3X801030	-	-	-	-
800	1200	300	*	1	NSYS3X801230	-	-		-
1000	800	300	2	1	NSYS3X10830	NSYS3X10830T	NSYS3X10830H	NSYTX8030	NSYPIN108
1000	1000	300	*	2	NSYS3X101030	-	NSYS3X101030H	NSYTX10030	-
1200	800	300	2	1	NSYS3X12830	-	NSYS3X12830H	NSYTX8030	NSYPIN128
1200	1000	300	*	2	NSYS3X121030	-	NSYS3X121030H	NSYTX10030	-

*Système de fermeture à trois points.
**La porte vitrée n'est pas équipée de renfort..
(1) Pour la double-porte : IP55
(2) Pour la porte vitrée : IK08

Systèmes de fermeture





NSYSTDCX2H*



NSYCBXHCRN*




NSYSTDNCSX



NSYCL610CSX



NSYCBXHCRN



Description	Matériau	Références
Serrure double barre 3 mm standard	Zamak chromé	**NSYSTDNCSX**
Serrure ronde double barre 3 mm (rechange)	Zamak chromé	**NSYSTDCSX**
Serrure ronde double barre 3 mm	Inox 304L	**NSYSTDCXH**
Serrure ronde	Inox 316L	**NSYSTDCX2H***
Insert triangle 8 mm	Inox 304L	**NSYTT8CSX**
Insert carré 7 mm	Inox 304L	**NSYTC7CSX**
Insert carré 6 mm	Inox 304L	**NSYTC6CSX**
Serrure cadenas	Inox 316L	**NSYCBXHCRN***
Serrure avec poignée 1242E	Zamak chromé	**NSYCL1242ECSX**
Serrure avec poignée 405	Polyamide	**NSYCL405CSX**
Serrure avec poignée 610	Polyamide	**NSYCL610CSX**
Insert tournevis pour serrure avec poignée	Zamak	**NSYTSML**
Insert tournevis pour serrure avec poignée	Zamak	**NSYTSMLS3D**

* Consultez-nous pour la disponibilité.

Jeu de quatre pattes de fixation murale inox



Description	Références
Inox 304L	**NSYPFCX**
Inox 316L	**NSYPFC2X**

Anneaux de levage inox



Description	Référence
Inox 304	**NSYAELYTCRXG8**

Armoires inox





Dimensions extérieures (mm)			PanelSeT SMX IP55 - IK10			PanelSeT SFX IP66(2) - IK10		
			Nombre de portes avant	Armoire monobloc inox		Nombre de portes avants	Cellule inox 304L(1)	
H	L	P		304L	316L		Cellule	Jeu de 2 anneaux latéraux
1400	1000	300	2	NSYSMX141030	-	-	-	-
1600	600	600	-	-	-	-	-	-
1600	800	400	1	NSYSMX16840	-	-	-	-
1800	600	400	1	NSYSMX18640	-	1	NSYSFX18640	NSY2SPX184
1800	600	600	-	-	-	-	-	-
1800	800	400	1	NSYSMX18840	NSYSMX18840H	1	NSYSFX18840	NSY2SPX184
1800	1200	400	2	NSYSMX181240		2	NSYSFX181240	NSY2SPX184
1800	1600	400	2	NSYSMX181640		-	-	-
2000	600	500	-	-	-	1	NSYSFX20650	NSY2SPX205
2000	800	400	-	-	-	1	NSYSFX20840	NSY2SPX204
2000	800	500	1	NSYSMX20850	-	-	-	-
2000	800	600	-	-	-	1	NSYSFX20860	NSY2SPX206
2000	1000	400	2	NSYSMX201040	NSYSMX201040H	-	-	-
2000	1000	600	-	-	-	2	NSYSFX201060	NSY2SPX206
2000	1200	500	2	NSYSMX201250	NSYSMX201250H	-	-	-
2000	1200	600	-	-	-	2	NSYSFX201260	NSY2SPX206
2000	1600	600	2	NSYSMX201660	NSYSMX201660H	-	-	-

(1) Enveloppes en inox 316L (sur demande).
(2) IP55 pour armoires porte double.

Pattes de fixation murale pour SMX



Référence
NSYFCMX

Anneaux de levage



Référence
NSYSMXEB

Pieds hygiéniques pour SMX



H (mm)	Références
140 to 200	NSYPHX200

Kit d'assemblage



Référence
NSYSFBK19 + NSYSFXJG

Equerre de levage



Référence
NSYPUNX

Contact de porte pour SFX



Référence
NSYDCM20

Options de fermeture




Description	Emb.	Références
Poignée de rechange	1	NSYMCSX
Insert à double barre 5 mm	1	NSYTDB5ME
Insert carré 6 mm	1	NSYTC6ME
Insert carré 8 mm	1	NSYTC8ME
Insert triangulaire 6.5 mm	1	NSYTT6ME
Insert triangulaire 8 mm	1	NSYTT8ME
Dispositif de cadenassage	1	NSYBCME
Barillet et clé 405ME	1	NSYTCL405ME
Barillet et clé 610	1	NSYTCL610ME
Barillet et clé1242E	1	NSYTL1242EME

Accessoires de toit Auvent pour SMX et SFX



Pour enveloppes de dimensions (mm)		Références	
L	P	SMX	SFX
600	400	NSYSCMX6040	NSYSCX6040
600	500	-	NSYSCX6050
800	400	NSYSCMX8040	NSYSCX8040
800	500	NSYSCMX8050	-
800	600	-	NSYSCX8060
1000	300	NSYSCMX10030	-
1000	400	NSYSCMX10040	-
1000	600	-	NSYSCX10060
1200	400	NSYSCMX12040	NSYSCX12040
1200	500	NSYSCMX12050	NSYSCX12050*
1200	600	-	NSYSCX12060
1600	400	NSYSCMX16040	NSYSCX16040*
1600	600	NSYSCMX16060	NSYSCX16060*


* Utilisé lors du couplage de 2 SFX ensemble.



Socle hauteur 100 mm (4 coins + avant et arrière)



Socle hauteur 100 mm (Jeu de 2 panneaux latéraux)



Socle hauteur 200 mm (4 coins + avant et arrière)



Socle hauteur 200 mm (Jeu de 2 panneaux latéraux)

Dimensions extérieures(mm)			Socle inox Inox, AISI 304L				Socle inox Inox, AISI 316L			
			Socle hauteur 100 mm		Hauteur du socle 200 mm		Hauteur du socle 100 mm		Hauteur du socle 200 mm	
H	L	P	Kit (4 coins + avant et arrière)	Jeu de 2 panneaux latéraux	Jeu (4 coins + avant et arrière)	Jeu de 2 panneaux latéraux (x2)	Jeu (4 coins + avant et arrière)	Jeu de 2 panneaux	Jeu (4 coins + avant et arrière)	Jeu de 2 panneaux latéraux (x2)
1400	1000	300	NSYSPFX10100	NSYSPSX3100*	NSYSPFX10200	NSYSPSX3200*	NSYSPFX10100H	NSYSPSX3100H*	NSYSPFX10200H	NSYSPSX3200H*
1600	800	400	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX4200H
1800	600	400	NSYSPFX6100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX6200	NSYSPSX4200**	-	NSYSPSX4100H	-	NSYSPSX4200H
1800	800	400	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX4200H
1800	1200	400	NSYSPFX12100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX12200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX12100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX12200H	NSYSPSX4200H
1800	1600	400	NSYSPFX16100*	NSYSPSX4100**	NSYSPFX16200*	NSYSPSX4200**	NSYSPFX16100H*	NSYSPSX4100H	NSYSPFX16200H*	NSYSPSX4200H
2000	600	500	NSYSPFX6100	NSYSPSX5100**	NSYSPFX6200	NSYSPSX5200**	-	NSYSPSX5100H	-	NSYSPSX5200H
2000	800	400	NSYSPFX8100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX4200H
2000	800	500	NSYSPFX8100	NSYSPSX5100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX5200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX5100H	NSYSPFX8200H	NSYSPSX5200H
2000	800	600	NSYSPFX8100	NSYSPSX6100**	NSYSPFX8200	NSYSPSX6200**	NSYSPFX8100H	NSYSPSX6100H	NSYSPFX8200H	
2000	1000	400	NSYSPFX10100	NSYSPSX4100**	NSYSPFX10200	NSYSPSX4200**	NSYSPFX10100H	NSYSPSX4100H	NSYSPFX10200H	NSYSPSX4200H
2000	1000	600	NSYSPFX10100	NSYSPSX6100**	NSYSPFX10200	NSYSPSX6200**	NSYSPFX10100H	NSYSPSX6100H	NSYSPFX10200H	
2000	1200	500	NSYSPFX12100	NSYSPSX5100**	NSYSPFX12200	NSYSPSX5200**	NSYSPFX12100H	NSYSPSX5100H	NSYSPFX12200H	NSYSPSX5200H
2000	1200	600	NSYSPFX12100	NSYSPSX6100**	NSYSPFX12200	NSYSPSX6200**	NSYSPFX12100H	NSYSPSX6100H	NSYSPFX12200H	
2000	1600	600	NSYSPFX16100*	NSYSPSX6100**	NSYSPFX16200*	NSYSPSX6200**	*	NSYSPSX6100H	NSYSPFX16200H*	

* Uniquement pour PanelSeT SMX.


** Références pour PanelSeT SMX. Pour PanelSeT SFX, ajoutez "SF": NSYSPSX••••SF.

Thalassa TBS, TBP, PLS

Boîtes industrielles thermoplastiques

Thalassa TBS et TBP





Plastique						Couvercles bas								
Dimensions extérieures totales (mm)			Dimensions inférieures totales (mm)			Corps (mm)	Conv. (mm)	Emb. mineur	Vis du couvercle	Thalassa TBS IP66 - IK07 - RAL 7035		Thalassa TBP IP66 - IK08 - RAL 7035	
										Boîtes ABS		Boîtes PC-UL	
										Couvercle		Couvercle	
H	L	P	H	L	P					Opaque	Transparent	Opaque	Transparent
74	74	54	65	65	47	37	10	5	Metal	NSYTBS775	-	NSYTBP775	-
89	89	54	80	80	47	37	10	5	Metal	NSYTBS885	-	NSYTBP885	-
116	74	62	105	65	55	45	10	5	Metal	NSYTBS1176	-	NSYTBP1176	-
116	116	62	105	105	55	45	10	5	Plastique	NSYTBS11116	-	NSYTBP11116	-
138	93	72	125	80	65	45	20	2	Plastique	NSYTBS1397	NSYTBS1397T	NSYTBP1397	NSYTBP1397T
164	121	87	150	105	80	60	20	2	Plastique	NSYTBS16128	NSYTBS16128T	NSYTBP16128	NSYTBP16128T
192	121	87	175	105	80	60	20	2	Plastique	NSYTBS19128	NSYTBS19128T	NSYTBP19128	NSYTBP19128T
192	164	87	175	150	80	60	20	1	Plastique	NSYTBS19168	NSYTBS19168T	NSYTBP19168	NSYTBP19168T
241	194	87	225	175	80	60	20	1	Plastique	NSYTBS24198	NSYTBS24198T	NSYTBP24198	NSYTBP24198T
241	194	107	225	175	100	80	20	1	Plastique	NSYTBS241910	NSYTBS241910T	NSYTBP241910	NSYTBP241910T
291	241	88	275	225	80	60	20	1	Plastique	NSYTBS29248	NSYTBS29248T	NSYTBP29248	NSYTBP29248T
291	241	128	275	225	120	100	20	1	Plastique	NSYTBS292412	NSYTBS292412T	NSYTBP292412	NSYTBP292412T
341	291	128	325	275	120	100	20	1	Plastique	NSYTBS342912	NSYTBS342912T	NSYTBP342912	NSYTBP342912T

Thalassa PLS

Boîtes modulable isolantes













Dimensions (mm)			Thalassa PLS IP66 - IK09 - RAL 7035		
			Boîte complète		
H	L	P	Couvercle transparent	Couvercle opaque	Couvercle Polyester
180	270	180	NSYPLS1827G	NSYPLSC1827G	NSYPLSP1827G
270	270	180	NSYPLS2727G	NSYPLSC2727G	NSYPLSP2727G
270	270	230	NSYPLS2727AG	NSYPLSC2727AG	-
270	360	180	NSYPLS2736G	NSYPLSC2736G	NSYPLSP2736G
270	360	230	NSYPLS2736AG	NSYPLSC2736AG	-
270	540	180	NSYPLS2754G	NSYPLSC2754G	NSYPLSP2754G
270	540	230	NSYPLS2754AG	NSYPLSC2754AG	-
360	360	180	NSYPLS3636G	NSYPLSC3636G	NSYPLSP3636G
360	540	180	NSYPLS3654G	NSYPLSC3654G	NSYPLSP3654G
360	540	230	NSYPLS3654AG	NSYPLSC3654AG	-
360	720	230	NSYPLS3672AG	NSYPLSC3672AG	-
540	540	180	NSYPLS5454G	NSYPLSC5454G	NSYPLSP5454G
540	540	230	NSYPLS5454AG	NSYPLSC5454AG	-
540	720	230	NSYPLS5472AG	NSYPLSC5472AG	-

Pattes de fixation murale



Désignation	Références
Pattes de fixation acier	NSYPF27N
Pattes de fixation inox	NSYPF27X

Cadres de juxtaposition






Ouverture (mm)	Cadre ouverture totale	Cadre ouverture partiel
110	NSYUM27180	-
200	NSYUM27270	NSYUCC270 (1)
290	NSYUM27360	NSYUCC360 (1)


(1) Références par unité. à commander par multiple de 10 unités (10, 20, 30, Ect.)

Plaques latérales



Plaques latérales (mm)	Références
200	NSYTL27270G
290	NSYTL27360G





Couvercles haut												
Dimensions extérieures totales (mm)			Dimensions inférieures totales (mm)			Corps (mm)	Couvercle (mm)	Emb. mineur.	Vis du couvercles	Thalassa TBS IP66 - IK07 - RAL 7035		Thalassa TBP IP66 - IK08 - RAL 7035	
										Boîtes ABS		Boîtes PC-UL	
										Couvercle		Couvercle	
H	L	P	H	L	P					Opaque	Transparent	Opaque	Transparent
116	74	94	105	65	85	45	40	3	Métal	NSYTBS1179H	-	-	-
116	116	133	105	105	125	45	80	2	Plastique	NSYTBS111113H	-	-	-
192	121	105	175	105	100	60	40	2	Plastique	NSYTBS191210H	NSYTBS191210HT	NSYTBP191210H	
192	164	105	175	150	100	60	40	1	Plastique	NSYTBS191610H	NSYTBS191610HT	NSYTBP191610H	
241	194	107	225	175	100	60	40	1	Plastique	NSYTBS241910H	NSYTBS241910HT	NSYTBP241910H	
241	194	127	225	175	120	80	40	1	Plastique	NSYTBS241912H	NSYTBS241912HT	NSYTBP241912H	
291	241	128	275	225	120	60	60	1	Plastique	NSYTBS292412H	NSYTBS292412HT	NSYTBP292412H	
291	241	168	275	225	160	100	60	1	Plastique	NSYTBS292416H	NSYTBS292416HT	NSYTBP292416H	
341	291	168	325	275	160	100	60	1	Plastique	NSYTBS342916H	NSYTBS342916HT	NSYTBP342916H	













Fond 135 mm	Couvercle bas : 45 mm			Couvercle haut: 95 mm	
	Transparent	Opaque	Polyester	Transparent	Opaque
NSYFPLS1827G	NSYTPLS1827	NSYTPLSC1827G	NSYTPLSP1827G	-	-
NSYFPLS2727G	NSYTPLS2727	NSYTPLSC2727G	NSYTPLSP2727G	-	-
NSYFPLS2727G	-	-	-	NSYTPLS2727A	NSYTPLSC2727AG
NSYFPLS2736G	NSYTPLS2736	NSYTPLSC2736G	NSYTPLSP2736G	-	-
NSYFPLS2736G	-	-	-	NSYTPLS2736A	NSYTPLSC2736AG
NSYFPLS2754G	NSYTPLS2754	NSYTPLSC2754G	NSYTPLSP2754G	-	-
NSYFPLS2754G	-	-	-	NSYTPLS2754A	NSYTPLSC2754AG
NSYFPLS3636G	NSYTPLS3636	NSYTPLSC3636G	NSYTPLSP3636G	-	-
NSYFPLS3654G	NSYTPLS3654	NSYTPLSC3654G	NSYTPLSP3654G	-	-
NSYFPLS3654G	-	-	-	NSYTPLS3654A	NSYTPLSC3654AG
NSYFPLS3672G	-	-	-	NSYTPLS3672A	NSYTPLSC3672AG
NSYFPLS5454G	NSYTPLS5454	NSYTPLSC5454G	NSYTPLSP5454G	-	-
NSYFPLS5454G	-	-	-	NSYTPLS5454A	NSYTPLSC5454AG
NSYFPLS5472G	-	-	-	NSYTPLS5472A	NSYTPLSC5472AG

Coffrets en polyester


Thalassa PLM



Dimensions extérieures(mm)			Thalassa PLM IP66 - IK10(1) - RAL 7035					
			Coffrets en ABS/PC		Coffrets en polyester			
H	L	P	Porte pleine	Porte transp.	Porte pleine	Porte transp.	Porte pleine ferm. 3 points	Porte transp. ferm. 3 points
310	215	160	**NSYPLM32G**	**NSYPLM32TG**	-	-	-	-
308	255	160	-	-	**NSYPLM3025G**	**NSYPLM3025TG**	-	-
430	330	200	-	-	**NSYPLM43G**	**NSYPLM43TG**	**NSYPLM43VG**	**NSYPLM43TVG**
530	430	200	-	-	**NSYPLM54G**	**NSYPLM54TG**	**NSYPLM54VG**	**NSYPLM54TVG**
647	436	250	-	-	**NSYPLM64G**	**NSYPLM64TG**	**NSYPLM64VG**	**NSYPLM64TVG**
747	536	300	-	-	**NSYPLM75G**	**NSYPLM75TG**	**NSYPLM75VG**	**NSYPLM75TVG**
847	636	300	-	-	**NSYPLM86G**	**NSYPLM86TG**	**NSYPLM86VG**	**NSYPLM86TVG**
1056	852	350	-	-	**NSYPLM108G**	**NSYPLM108TG**	-	-

(1) Portes transparentes: IK08.

Options de transformation des serrures à insert double barre



Désignation	Références
Carré mâle 6 mm	**NSYTC6CRN**
Carré mâle 7 mm	**NSYTC7CRN**
Carré mâle 8 mm	**NSYTC8CRN**
Triangle mâle 6.5 mm	**NSYTT6CRN**
Triangle mâle 8 mm	**NSYTT8CRN**
Serrure et clé 405	**NSYTL405PLM**
Serrure et clé 220	**NSYTL220PLM**

NB: Ne convient pas au PLM108

Type de barillet	Références
Clé 1242 E	**NSYTHL1242EPLM**
Clé 405	**NSYTHL405PLM**
Clé 421	**NSYTHL421PLM**
Clé 455	**NSYTHL455PLM**
Clé 2331 A	**NSYTHL2331APLM**
Clé 2433 A	**NSYTHL2433APLM**
Clé 3113 A	**NSYTHL3113APLM**
Clé 3131A	**NSYTHL3131APLM**
Action manuelle	**NSYTHPLM**

Bouchon d'évacuation d'eau



NSYVEA9



NSYCAG35LP

Désignation	Référence
Bouche d'évacuation d'eau	**NSYVEA9**
Ouïes aération	**NSYCAG35LP**










Accessoires gamme PLM					
Barreaux crantés	**Cadenassage**	**Dispositif de fixation sur poteau**	**Pied de fixation au sol**	**Porte intérieure**	**Obstrurateurs arrières**
-	-	-	-	-	**NSYCEPLMAG**
-	-	-	-	**NSYPA3025PLMG**	-
NSYDPLM200	NSYKPLM	**NSYSFP300**	-	**NSYPAP43G**	**NSYCEPLMBG**
NSYDPLM200	NSYKPLM	**NSYSFP400**	**NSYSFSPLMG**	**NSYPAP54G**	**NSYCEPLMBG**
NSYDPLM250	NSYKPLM	**NSYSFP400**	**NSYSFSPLMG**	**NSYPAP64G**	**NSYCEPLMCG**
NSYDPLM300	NSYKPLM	**NSYSFP500**	-	**NSYPAP75G**	**NSYCEPLMCG**
NSYDPLM300	NSYKPLM	**NSYSFP600**	-	**NSYPAP86G**	**NSYCEPLMCG**
NSYDPLM350	NSYBCPL	-	-	**NSYPAP108G**	-

Pattes de fixation murale

NSYPFPLM32 NSYPFPLM NSYPFXPLM

Matériau	Références
Polyamide	**NSYPFPLMG** **NSYPFPLM32G**(1)
Inox	**NSYPFXPLM**

(1) Concerne uniquement les enveloppes ref. **NSYPLM32G** et **NSYPLM32TG**.

Socle ZM pour enveloppe PLM



Pour enveloppe				Socle RAL 7035				Zone de passage du câble	
H	**L**	**P**	**Références**	**H**	**L**	**P**	**Références**	**L**	**P**
747	536	300	**NSYPLM75G**	200	456	302	**NSYZM253G**	256	252
847	636	300	**NSYPLM86G**	200	556	302	**NSYZM263G**	356	252
1056	852	350	**NSYPLM108G**	200	772	352	**NSYZM283G**	572	302

Thalassa PLM Landscape





NSYPLM57G NSYPLM810G

Dimensions extérieures (mm)			Thalassa PLM Landscape - RAL 7035		Auvent associé
H	**L**	**P**	**Nombre de serrure**	**Références**	**Références**
536	747	300	2	**NSYPLM57G**	**NSYCSA57**
636	847	300	2	**NSYPLM68G**	**NSYCSA68**
852	1056	350	1	**NSYPLM810G**	**NSYCSA810**

Armoires en polyester

Thalassa PLA(Z)








Dimensions extérieures(mm)				Thalassa PLA(Z) IP65(1) - IK10(2) - RAL 7035				
				Enveloppes totalement fermées		Enveloppes avec partie inférieure ouverte type socle	Auvent	Plaque d'entrée de câbles
				Références des armoires avec porte				
H	L	P	Nb de portes	Pleine	Vitrée	Pleine		
500	500	320	1	NSYPLA553G	NSYPLA553TG	NSYPLAZ553G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
500	500	420	1	NSYPLA554G	NSYPLA554TG	NSYPLAZ554G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
500	750	320	1	NSYPLA573G	NSYPLA573TG	NSYPLAZ573G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
500	750	420	1	NSYPLA574G	NSYPLA574TG	NSYPLAZ574G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
500	1000	320	2	NSYPLA5103G			NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
500	1000	420	2	NSYPLA5104G			NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
500	1250	320	2	NSYPLA5123G			NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
500	1250	420	2	NSYPLA5124G			NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
750	500	320	1	NSYPLA753G	NSYPLA753TG	NSYPLAZ753G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
750	500	420	1	NSYPLA754G	NSYPLA754TG	NSYPLAZ754G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
750	750	320	1	NSYPLA773G	NSYPLA773TG	NSYPLAZ773G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
750	750	420	1	NSYPLA774G	NSYPLA774TG	NSYPLAZ774G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
750	750	620	1	NSYPLA776G	NSYPLA776TG	NSYPLAZ776G	NSYTJPLA76G	
750	1000	320	2	NSYPLA7103G		NSYPLAZ7103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
750	1000	420	2	NSYPLA7104G	NSYPLA7104TG	NSYPLAZ7104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
750	1250	320	2	NSYPLA7123G		NSYPLAZ7123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
750	1250	420	2	NSYPLA7124G	NSYPLA7124TG	NSYPLAZ7124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
1000	500	320	1	NSYPLA1053G	NSYPLA1053TG	NSYPLAZ1053G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
1000	500	420	1	NSYPLA1054G	NSYPLA1054TG	NSYPLAZ1054G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
1000	750	320	1	NSYPLA1073G	NSYPLA1073TG	NSYPLAZ1073G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
1000	750	420	1	NSYPLA1074G	NSYPLA1074TG	NSYPLAZ1074G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
1000	1000	320	2	NSYPLA10103G	NSYPLA10103TG	NSYPLAZ10103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
1000	1000	420	2	NSYPLA10104G	NSYPLA10104TG	NSYPLAZ10104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
1000	1250	320	2	NSYPLA10123G	NSYPLA10123TG	NSYPLAZ10123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
1000	1250	420	2	NSYPLA10124G	NSYPLA10124TG	NSYPLAZ10124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
1250	500	320	1	NSYPLA1253G	NSYPLA1253TG	NSYPLAZ1253G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
1250	500	420	1	NSYPLA1254G	NSYPLA1254TG	NSYPLAZ1254G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
1250	750	320	1	NSYPLA1273G	NSYPLA1273TG	NSYPLAZ1273G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
1250	750	420	1	NSYPLA1274G	NSYPLA1274TG	NSYPLAZ1274G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
1250	750	620	1	NSYPLA1276G	NSYPLA1276TG	NSYPLAZ1276G	NSYTJPLA76G	
1250	1000	320	2	NSYPLA12103G	NSYPLA12103TG	NSYPLAZ12103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
1250	1000	420	2	NSYPLA12104G	NSYPLA12104TG	NSYPLAZ12104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
1250	1250	320	2	NSYPLA12123G	NSYPLA12123TG	NSYPLAZ12123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
1250	1250	420	2	NSYPLA12124G	NSYPLA12124TG	NSYPLAZ12124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
1250	1250	620	2	NSYPLA12126G	NSYPLA12126TG	NSYPLAZ12126G	NSYTJPLA126G	
1500	500	320	1	NSYPLA1553G	NSYPLA1553TG	NSYPLAZ1553G	NSYTJPLA53G	NSYECPLAZ53G
1500	500	420	1	NSYPLA1554G	NSYPLA1554TG	NSYPLAZ1554G	NSYTJPLA54G	NSYECPLAZ54G
1500	750	320	1	NSYPLA1573G	NSYPLA1573TG	NSYPLAZ1573G	NSYTJPLA73G	NSYECPLAZ73G
1500	750	420	1	NSYPLA1574G	NSYPLA1574TG	NSYPLAZ1574G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G
1500	750	620	1	NSYPLA1576G	NSYPLA1576TG	NSYPLAZ1576G	NSYTJPLA76G	
1500	1000	320	2	NSYPLA15103G	NSYPLA15103TG	NSYPLAZ15103G	NSYTJPLA103G	NSYECPLAZ103G
1500	1000	420	2	NSYPLA15104G	NSYPLA15104TG	NSYPLAZ15104G	NSYTJPLA104G	NSYECPLAZ104G
1500	1250	320	2	NSYPLA15123G	NSYPLA15123TG	NSYPLAZ15123G	NSYTJPLA123G	NSYECPLAZ123G
1500	1250	420	2	NSYPLA15124G	NSYPLA15124TG	NSYPLAZ15124G	NSYTJPLA124G	NSYECPLAZ124G
1500	1250	620	2	NSYPLA15126G	NSYPLA15126TG	NSYPLAZ15126G	NSYTJPLA126G	
2000	750	420	1	NSYPLA2074G	NSYPLA2074TG	NSYPLAZ2074G	NSYTJPLA74G	NSYECPLAZ74G

(1) Partie inférieure: IP54. (2) Porte vitrée: IK08.

Socle pour enveloppes de type PLA(T)



Pour enveloppe			Socle ZA 200 mm - RAL 7035	Socle N 60 mm - RAL 7035	Cadre de fixation au sol
L	P	Références	Références	Références	
500	320	NSYPLA(T)●53G	NSYZA253G	NSYZNPLA53G	-
750	320	NSYPLA(T)●73G	NSYZA273G	NSYZNPLA73G	-
1000	320	NSYPLA(T)●103G	NSYZA2103G	NSYZNPLA103G	-
1250	320	NSYPLA(T)●123G	NSYZA2123G	NSYZNPLA123G	-
500	420	NSYPLA(T)●54G	NSYZA254G	NSYZNPLA54G	-
1000	420	NSYPLA(T)●104G	NSYZA2104G	NSYZNPLA104G	-
1250	420	NSYPLA(T)●124G	NSYZA2124G	NSYZNPLA124G	-
750	620	NSYPLA(T)●76G	NSYZA276G	-	-
1250	620	NSYPLA(T)●126G	NSYZA2126G	-	-
750	420	NSYPLA(T)●74G	NSYZA274G	NSYZNPLA74G	-

Thalassa PLA(Z)T









Thalassa PLA(Z)T IP44 - IK10 - RAL 7035		Kits d'assemblage horizontaux	Porte intérieure	Gamme Heavy Duty			
Avec auvent ventilé	Avec socle ouvert et auvent ventilé			Enveloppes Outdoor Heavy Duty		Socles ventilés ZZ 200 mm	Réhausse de toit ventilé
Avec porte	Avec porte			Avec porte			
Pleine	Pleine			Anti-affichage	Pleine		
NSYPLAT553G	NSYPLAZT553G	NSYMUPLA53G	NSYPAPLA55G		NSYPHDT553P	-	-
NSYPLAT554G	NSYPLAZT554G	NSYMUPLA54G	NSYPAPLA55G	-	-	-	-
NSYPLAT573G	NSYPLAZT573G	NSYMUPLA53G	NSYPAPLA57G	-	-	-	-
NSYPLAT574G	NSYPLAZT574G	NSYMUPLA54G	NSYPAPLA57G	-	-	-	-
		NSYMUPLA53G	2 x NSYPAPLA55G	-	-	-	-
		NSYMUPLA54G	2 x NSYPAPLA55G	-	-	-	-
		NSYMUPLA53G	NSYPAPLA55G + NSYPAPLA57G	-	-	-	-
		NSYMUPLA54G	NSYPAPLA55G + NSYPAPLA57G	-	-	-	-
NSYPLAT753G	NSYPLAZT753G	NSYMUPLA73G	NSYPAPLA75G	-	NSYPHDT753P	-	-
NSYPLAT754G	NSYPLAZT754G	NSYMUPLA74G	NSYPAPLA75G	-	-	-	-
NSYPLAT773G	NSYPLAZT773G	NSYMUPLA73G	NSYPAPLA77G	-	-	-	-
NSYPLAT774G	NSYPLAZT774G	NSYMUPLA74G	NSYPAPLA77G	NSYPHDZT774	NSYPHDZT774P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD
NSYPLAT776G	NSYPLAZT776G		NSYPAPLA77G	NSYPHDZT776	NSYPHDZT776P	NSYZZ276VHD	NSYPCVR76HD
NSYPLAT7103G	NSYPLAZT7103G	NSYMUPLA73G	2 x NSYPAPLA75G	-	-	-	-
NSYPLAT7104G	NSYPLAZT7104G	NSYMUPLA74G	2 x NSYPAPLA75G	-	-	-	-
NSYPLAT7123G	NSYPLAZT7123G	NSYMUPLA73G	NSYPAPLA75G + NSYPAPLA77G	-	-	-	-
NSYPLAT7124G	NSYPLAZT7124G	NSYMUPLA74G	NSYPAPLA75G + NSYPAPLA77G	-	-	-	-
NSYPLAT1053G	NSYPLAZT1053G	NSYMUPLA103G	NSYPAPLA105G	-	-	-	-
NSYPLAT1054G	NSYPLAZT1054G	NSYMUPLA104G	NSYPAPLA105G	NSYPHDZT1054	NSYPHDZT1054P	NSYZZ254VHD	NSYPCVR54HD
NSYPLAT1073G	NSYPLAZT1073G	NSYMUPLA103G	NSYPAPLA107G	-	-	-	-
NSYPLAT1074G	NSYPLAZT1074G	NSYMUPLA104G	NSYPAPLA107G	NSYPHDZT1074	NSYPHDZT1074P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD
NSYPLAT10103G	NSYPLAZT10103G	NSYMUPLA103G	2 x NSYPAPLA105G	-	-	-	-
NSYPLAT10104G	NSYPLAZT10104G	NSYMUPLA104G	2 x NSYPAPLA105G	-	-	-	-
NSYPLAT10123G	NSYPLAZT10123G	NSYMUPLA103G	NSYPAPLA105 + NSYPAPLA107G	-	-	-	-
NSYPLAT10124G	NSYPLAZT10124G	NSYMUPLA104G	NSYPAPLA105 + NSYPAPLA107G	-	-	-	-
NSYPLAT1253G	NSYPLAZT1253G	NSYMUPLA123G	NSYPAPLA125G	-	-	-	-
NSYPLAT1254G	NSYPLAZT1254G	NSYMUPLA124G	NSYPAPLA125G	NSYPHDZT1254	NSYPHDZT1254P	NSYZZ254VHD	NSYPCVR54HD
NSYPLAT1273G	NSYPLAZT1273G	NSYMUPLA123G	NSYPAPLA127G	-	-	-	-
NSYPLAT1274G	NSYPLAZT1274G	NSYMUPLA124G	NSYPAPLA127G	NSYPHDZT1274	NSYPHDZT1274P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD
NSYPLAT1276G	NSYPLAZT1276G		NSYPAPLA127G	NSYPHDZT1276	NSYPHDZT1276P	NSYZZ276VHD	NSYPCVR76HD
NSYPLAT12103G	NSYPLAZT12103G	NSYMUPLA123G	2 x NSYPAPLA125G	-	-	-	-
NSYPLAT12104G	NSYPLAZT12104G	NSYMUPLA124G	2 x NSYPAPLA125G	-	-	-	-
NSYPLAT12123G	NSYPLAZT12123G	NSYMUPLA123G	NSYPAPLA125G + NSYPAPLA127G	-	-	-	-
NSYPLAT12124G	NSYPLAZT12124G	NSYMUPLA124G	NSYPAPLA125G + NSYPAPLA127G	NSYPHDZT12124	NSYPHDZT12124P	NSYZZ2124VHD	NSYPCVR124HD
NSYPLAT12126G	NSYPLAZT12126G		NSYPAPLA125G + NSYPAPLA127G	NSYPHDZT12126	NSYPHDZT12126P	NSYZZ2126VHD	NSYPCVR126HD
NSYPLAT1553G	NSYPLAZT1553G	NSYMUPLA153G	NSYPAPLA155G	-	-	-	-
NSYPLAT1554G	NSYPLAZT1554G	NSYMUPLA154G	NSYPAPLA155G	-	-	-	-
NSYPLAT1573G	NSYPLAZT1573G	NSYMUPLA153G	NSYPAPLA157G	-	-	-	-
NSYPLAT1574G	NSYPLAZT1574G	NSYMUPLA154G	NSYPAPLA157G	NSYPHDZT1574	NSYPHDZT1574P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD
NSYPLAT1576G	NSYPLAZT1576G		NSYPAPLA157G	NSYPHDZT1576	NSYPHDZT1576P	NSYZZ276VHD	NSYPCVR76HD
NSYPLAT15103G	NSYPLAZT15103G	NSYMUPLA153G	2 x NSYPAPLA155G	-	-	-	-
NSYPLAT15104G	NSYPLAZT15104G	NSYMUPLA154G	2 x NSYPAPLA155G	-	-	-	-
NSYPLAT15123G	NSYPLAZT15123G	NSYMUPLA153G	NSYPAPLA155G + NSYPAPLA157G	-	-	-	-
NSYPLAT15124G	NSYPLAZT15124G	NSYMUPLA154G	NSYPAPLA155G + NSYPAPLA157G	NSYPHDZT15124	NSYPHDZT15124P	NSYZZ2124VHD	NSYPCVR124HD
NSYPLAT15126G	NSYPLAZT15126G		NSYPAPLA155G + NSYPAPLA157G	NSYPHDZT15126	NSYPHDZT15126P	NSYZZ2126VHD	NSYPCVR126HD
NSYPLAT2074G	NSYPLAZT2074G	-	-	NSYPHDZT2074	NSYPHDZT2074P	NSYZZ274VHD	NSYPCVR74HD

Socle pour enveloppes de type PLAZ(T)







Pour enveloppe		Socle ZZ 200 mm - RAL 7035	Socle ZZ 500 mm - RAL 7035	Socle H 900 mm - RAL 7035	P. de fixations murale
L	P	Références	Références	Références	Références
500	320	NSYPLAZ(T)●53G	NSYZZ253G	NSYZZ553G	NSYZHPLA53G	NSYFMPLA
750	320	NSYPLAZ(T)●73G	NSYZZ273G	NSYZZ573G	NSYZHPLA73G	NSYFMPLA
1000	320	NSYPLAZ(T)●103G	NSYZZ2103G	NSYZZ5103G	NSYZHPLA103G	NSYFMPLA
1250	320	NSYPLAZ(T)●123G	NSYZZ2123G	NSYZZ5123G	NSYZHPLA123G	NSYFMPLA
500	420	NSYPLAZ(T)●54G	NSYZZ254G	NSYZZ554G	NSYZHPLA54G	NSYFMPLA
1000	420	NSYPLAZ(T)●104G	NSYZZ2104G	NSYZZ5104G	NSYZHPLA104G	NSYFMPLA
1250	420	NSYPLAZ(T)●124G	NSYZZ2124G	NSYZZ5124G	NSYZHPLA124G	NSYFMPLA
750	620	NSYPLAZ(T)●76G	NSYZZ276G	-	-	NSYFMPLA
1250	620	NSYPLAZ(T)●126G	NSYZZ2126G	-	-	NSYFMPLA
750	420	NSYPLAZ(T)●74G	NSYZZ274G	NSYZZ574G	NSYZHPLA74G	NSYFMPLA

Actassi OPB

Coffrets OpenBox à fixation murale

Coffret Actassi OPB avec châssis fixe







Spécifications				Coffret Actassi OPB avec châssis fixe		Plaque d'obturation		Accessoires	
Dimensions (mm)			N° d'U	Porte vitrée	Porte pleine	Porte vitrée	Porte pleine	Plaque passe-câbles avec joint brosse	Plaque d'obturation avec 2 ventilateurs
H	L	P							
380	600	400	6	NSYOPB6U4F	-	NSYOPB6UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
380	600	500	6	NSYOPB6U5F	-	NSYOPB6UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
515	600	400	9	NSYOPB9U4F	-	NSYOPB9UTPN	NSYOPB9UTPN	NSYECP300	NSYECVT300
515	600	500	9	NSYOPB9U5F	-	NSYOPB9UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
515	600	600	9	NSYOPB9U6F	-	NSYOPB9UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
650	600	400	12	NSYOPB12U4F	-	NSYOPB12UTPN	NSYOPB12UTPN	NSYECP300	NSYECVT300
650	600	500	12	NSYOPB12U5F	-	NSYOPB12UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
650	600	600	12	NSYOPB12U6F	-	NSYOPB12UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
780	600	400	15	NSYOPB15U4F	-	NSYOPB15UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
780	600	500	15	NSYOPB15U5F	-	NSYOPB15UTPN	NSYOPB15UTPN	NSYECP300	NSYECVT300
780	600	600	15	NSYOPB15U6F	-	NSYOPB15UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
915	600	400	18	NSYOPB18U4F	-	NSYOPB18UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
915	600	500	18	NSYOPB18U5F	-	NSYOPB18UTPN	NSYOPB18UTPN	NSYECP300	NSYECVT300
1050	600	500	21	NSYOPB21U5F	-	NSYOPB21UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300
1050	600	500	21	NSYOPB21U6F	-	NSYOPB21UTPN	-	NSYECP300	NSYECVT300

Coffret Actassi OPB avec châssis pivotant



Dimensions (mm)			Actassi OPB avec support pivotant	
H	L	P	N° d'U	Porte vitrée
380	600	400	6	NSYOPB6U4P
380	600	500	6	NSYOPB6U5P
515	600	400	9	-
515	600	500	9	NSYOPB9U5P
650	600	500	12	NSYOPB12U5P
650	600	600	12	NSYOPB12U6P
780	600	500	15	NSYOPB15U5P
780	600	600	15	NSYOPB15U6P
915	600	500	18	NSYOPB18U5P

Accessoires





N° d'U	Plaque d'obturation	Montants sup. de 19"	Montants 19" arrières 2U
2	-	-	NSYSSOPB
6	NSYOPB6UTPN	NSYOPB6UF	-
9	NSYOPB9UTPN	NSYOPB9UF	-
12	NSYOPB12UTPN	NSYOPB12UF	-
15	NSYOPB15UTPN	NSYOPB15UF	-
18	NSYOPB18UTPN	-	-
21	NSYOPB21UTPN	NSYOPB21UF	-

Support de câble pour coffret OPB



Référence
NSYDCM20

Actassi KDB

Coffrets d'encastrement mural

Coffret Actassi KDB en kit (colis plat)





Spécifications				Boite de dérivation Actassi KDB	Accessoires	
Dimensions (mm)			N° d'U	Porte vitrée	Câbles d'entrée à brosse	Ventilateur intelligent
H	L	P				
352	600	400	6	NSYKDB6U4F	NSYCRTM1U1PS	NSY1FAN230T
485	600	400	9	NSYKDB9U4F	NSYCRTM1U1PS	NSY1FAN230T
618	600	400	12	NSYKDB12U6F	NSYCRTM1U1PS	NSY1FAN230T
752	600	400	15	NSYKDB15U6F	NSYCRTM1U1PS	NSY1FAN230T

Accessoires de fixation murale OpenBox

Accessoires de toit

Plaque d'obturation supérieure ou inférieure



Référence
NSYEC300

Plaque d'obturation supérieure ou inférieure avec grilles d'aération



Référence
NSYECAV300

Plaque d'obturation joint balai coffet 19"



Dimensions	Référence
35 x 300	NSYECP300

Joint balai pour entrée de câbles coffret 19"



Dimensions	Référence
100 x 300	NSYECPT300

Accessoires de base

Pieds réglables



Référence
NSYPNOPB

Roues



Référence
NSYRUFOPB

Socle




L	P	RéférenceS
600	500	NSYZUN65OPB
600	600	NSYZUN66OPB

Joint balai pour prédécoupes



Référence
NSYJPSVD

Kit de montage mural



Référence
NSYCFRS

Supports d'équipements

Glissières fixes partielles



L	Référence
140	NSYGF140OPB

Glissières fixes



Distance centre à centre	Référence
200	NSYGF200OPB

Support de câble arrière sur les montants 19"



Référence
NSYSRCOPB


Kit de mise à la terre



Référence
NSYCTOPB

Gestion thermique

Ventilateur intelligent



NSY1FAN230T NSY2FAN230T

Type	Références
1 ventilateur	NSY1FAN230T
2 ventilateurs	NSY2FAN230T

Ventilateur de base



NSY1FAN230 NSY2FAN230

Type	Références
1 ventilateur	NSY1FAN230
2 ventilateurs	NSY2FAN230

Câbles pour les plaques de ventilation smart et de base



NSYIEC13SCH NSYIEC13IEC14

Type	Référence
1 ventilateur	NSY1FAN230T
2 ventilateurs	NSY2FAN230T

Boîtier ouvert mural 19"
Ergonomique et Adaptable



Actassi OPB est assemblé à la livraison, prêt à l'emploi

Les panneaux latéraux, le support pivotant et la porte peuvent être ouverts et retirés sans outils. Rapide et facile.

50 kg

Le corps permet le montage de composants jusqu'à 50 kg.



Facile à installer

L'armoire Actassi OPB peut être fixée au mur par une seule personne à l'aide des points de fixation à coupure forcée destinés au passage à coupure forcée des têtes de vis de maintien dans le mur.




Adaptable

Les montants 19 sont conçus pour être réglables en profondeur au pas de 25 mm. Leur fixation par vis permet de garantir la rigidité du coffret Actassi OPB."



Ergonomie

Les panneaux latéraux pivotent sur le symbole de 120 degrés et peuvent être facilement retirés sans outils. L'accès arrière est facile. Porte facilement démontable sans outils.



Facile à installer et à inverser

Son gabarit de perçage sur l'emballage et ses 4 points de fixation murale permettent une installation rapide et efficace tout en garantissant la réversibilité par simple retournement du coffret.



Facile à câbler

Les entrées de câbles, en haut ou en bas, sont prédécoupées et débouchent à l'arrière du coffret Actassi OPB. Le boîtier s'adapte autour des câbles déjà en place (plaque de fond arrière en option).



Ergonomie


Les panneaux latéraux sont verrouillés de l'intérieur par deux écrous 1/4 de tour, accessibles uniquement lorsque la porte est ouverte.

Sous réserve de modifications techniques. Informations données sans garantie. Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif.

Gestion thermique

ClimaSys CV: système de ventilation





	Débit du ventilateur (m3/h)			Tension (V)	Système de ventilation forcée				
	Libre avec filtre	Avec 1 grille de sortie	Avec 2 grilles de sortie		Ventilateur avec filtre	Grille de sortie	Capot		
	50 Hz	50 Hz	50 Hz		IP54 - RAL 7035	IP54 - RAL 7035	Acier IP55	Acier inoxydableIP55	Acier IP55 EMC
	38	25	33	230	NSYCVF38M230PF	NSYCAG92LPF	-	-	-
	38	27	35	115	NSYCVF38M115PF				
	58	39	47	24 DC	NSYCVF38M24DPF				
	44	34	41	48 DC	NSYCVF38M48DPF				
	85	63	71	230	NSYCVF85M230PF	NSYCAG125LPF	NSYCAP125LZF	NSYCAP125LXF	NSYCAP125LE
	79	65	73	115	NSYCVF85M115PF				
	80	57	77	24 DC	NSYCVF85M24DPF				
	79	59	68	48 DC	NSYCVF85M48DPF				
	165	153	161	230	NSYCVF165M230PF	NSYCAG223LPF	NSYCAP223LZF	NSYCAP223LXF	-
	164	153	161	115	NSYCVF165M115PF				
	188	171	179	24 DC	NSYCVF165M24DPF				
	193	171	179	48 DC	NSYCVF165M48DPF				
	302	260	268	230	NSYCVF300M230PF				
	302	263	271	115	NSYCVF300M115PF				
	262	221	229	24 DC	NSYCVF300M24DPF				
	247	210	218	48 DC	NSYCVF300M48DPF				
	562	473	481	230	NSYCVF560M230PF	NSYCAG291LPF	NSYCAP291LZF	NSYCAP291LXF	-
	582	485	494	115	NSYCVF560M115PF				
	838	718	728	230	NSYCVF850M230PF				
	983	843	854	115	NSYCVF850M115PF				
	931	798	809	400	NSYCVF850M400PF				

ClimaSys CV Système de ventilation intelligent (1)







Indice de protection : IP54 Couleur : Noir fumé RAL 9005			
Débit (m³/h)	Tension	Références ventilateur (2)	Références grille(3)
34	115	-	NSYCAG92DG
	230	NSYCVF38M230DG	NSYCAG92DG
74	115	-	NSYCAG125DG
68	230	NSYCVF85M230DG	NSYCAG125DG
142	115	-	NSYCAG223DG
151	230	NSYCVF165M230DG	NSYCAG223DG
259	115	-	NSYCAG223DG
259	230	NSYCVF300M230DG	NSYCAG223DG
502	115	-	NSYCAG291DG
522	230	NSYCVF560M230DG	NSYCAG291DG
638	115	-	NSYCAG291DG
783	230	NSYCVF850M230DG	NSYCAG291DG
731	400	NSYCVF850M400DG	NSYCAG291DG

(1) Le ventilateur intelligent doit être connecté au contrôleur Filerstat qui transmet les informations et les alarmes
(2) L'alimentation du ventilateur NSYCV•••DG comprend : un capteur de régime du ventilateur et un filtre intelligent avec capteur de poussière.
(3) La fourniture des réseaux intelligents NSYCAG•••DG comprend : 1 filtre intelligent G2 et un capteur de poussière



Câble de communication Filterstat Câble noir non blindé avec 2 connecteurs de chaque côté (Matériau : PVC)	
Longueur (mm)	Références
500	-
1000	-
1500	-
2000	NSYCCA200MFST
3000	NSYCCA300MFST
4000	NSYCCA400MFST
5000	-

ClimaSys Contrôleurs de ventilation intelligents








Tension (V)	Contrôleur Filtrestart références	Contrôl. Thermal hub références	Cadre IP55 pour contrôleur références
30V AC/DC	NSYCCOFST30V	NSYCCOFSEM8U1	NSYCCOFR55
90-250V AC	NSYCCOFST90250V	NSYCCOFSEM8U2	
N°. des ports	4	8	

ClimaSys CU

Nouveau



Modèles latéraux - IP55			
Puissance frigorifique L35-L35	Tension (V AC)	Références Acier	Références Inox
350 W	230 V	NSYCU350DG	NSYCUX350DG
650 W	230 V	NSYCU600DG	NSYCUX600DG
875 W	230 V	NSYCU800DG	-
875 W	400-460 V	NSYCU8002P4DG	-
1000 W	230 V	NSYCU1KDG	NSYCUX1KDG
1000 W	400-460 V	NSYCU1K2P4DG	NSYCUX1K2P4DG
1250 W	230 V	NSYCU1K2DG	-
1250 W	400-460 V	NSYCU1K22P4DG	-
1650 W	230 V	NSYCU1K6DG	NSYCUX1K6DG
1650 W	400-460 V	NSYCU1K62P4DG	-
2000 W	230 V	NSYCU2KDG	-
2000 W	380-460 V	NSYCU2K3P4DG	NSYCUX2K3P4DG
3200 W	230 V	NSYCU3K2DG	-
3200 W	380-460 V	NSYCU3K23P4DG	-
4000 W	380-460 V	NSYCU4K3P4DG	-



Modèles de montage à l'extérieur - IP55		
Puissance frigorifique L35-L35 (W)	Tension (V AC)	Références Acier
350 W	230V	NSYCUHD350DG
650 W	230V	NSYCUH600DG
875 W	230V	NSYCUHD800DG
1000 W	230V	NSYCUHD1KDG
1000 W	400-460V	NSYCUHD1K2P4DG
1650 W	230V	NSYCUHD1K6DG
1650 W	400-460V	NSYCUHD1K62P4DG
2000 W	380-460V	NSYCUHD2K3P4DG



Modèles pour montage sur le toit - IP54		
Puissance frigorifique L35-L35 (W)	Tension (V)	Références Acier(1)
650 W	230V	NSYCU600RDG
850 W	230V	NSYCU800RDG
850 W	400-460V	NSYCU8002P4RDG
1250 W	230V	NSYCU1K2RDG
1250 W	400-460V	NSYCU1K22P4RDG
1550 W	230V	NSYCU1K5RDG
1550 W	400-460V	NSYCU1K52P4RDG
2100 W	230V	NSYCU2KRDG
2100 W	380-460V	NSYCU2K3P4RDG
3200 W	380-460V	NSYCU3K3P4RDG
4000 W	380-460V	NSYCU4K3P4RDG



ClimaSys CR: résistances chauffantes isolées



Résistances chauffantes isolées - 2 pôles		
Puissance (W)	Tension (V)	Références
10	110-250 AC	**NSYCR10WU2C***
10	12-24 DC	**NSYCR10WU1C**
20	110-250 AC	**NSYCR20WU2C***
20	12-24 DC	**NSYCR20WU1C**



Résistances chauffantes isolées - 4 pôles		
Puissance (W)	Tension (V)	Références
55	110-250 AC	**NSYCR50WU2C***
55	12-24 DC	**NSYCR50WU1C**
55	270-420 AC	**NSYCR50WU3C**
100	110-250 AC	**NSYCR100WU2C***
100	12-24 DC	**NSYCR100WU1C**
100	270-420 AC	**NSYCR100WU3C**
147	110-250 AC	**NSYCR150WU2C***
147	12-24 DC	**NSYCR150WU1C**



Résistances chauffantes isolées avec ventilateur		
Puissance (W)	Tension (V)	Référence
177	230 AC	**NSYCR170W230VVC***



Thermo ventilateurs		
Puissance (W)	Tension (V)	Références
400/550	120 AC	**NSYCRP1W120VTVC***
400/550	230 AC	**NSYCRP1W230VTVC***

* Modèles avec certification UL.

ClimaSys CR: résistances chauffantes en aluminium



Résistances chauffantes en aluminium		
Puissance (W)	Tension (V)	Références
Câble d'alimentation		
10	12-24 DC	**NSYCR10WU1**
10	110-250 AC	**NSYCR10WU2***
20	12-24 DC	**NSYCR20WU1**
20	110-250 AC	**NSYCR20WU2***
Bornier		
20	270-420 AC	**NSYCR20WU3**
55	12-24 DC	**NSYCR55WU1**
55	110-250 AC	**NSYCR55WU2***
55	270-420 AC	**NSYCR55WU3**
90	12-24 DC	**NSYCR100WU1**
90	110-250 AC	**NSYCR100WU2***
90	270-420 AC	**NSYCR100WU3**
150	12-24 DC	**NSYCR150WU1**
150	110-250 AC	**NSYCR150WU2***
150	270-420 AC	**NSYCR150WU3**



Résistances chauffantes en aluminium		
Puissance (W)	Tension (V)	Références
250	230 AC	**NSYCR250W230VV***
400	230 AC	**NSYCR400W230VV***
200	115 AC	**NSYCRS200W115V**
200	230 AC	**NSYCRS200W230V**

* Modèles avec certification UL

ClimaSys CR: résistances chauffantes ultrafines



Résistances chauffantes ultrafines						
Puissance (W)	Tension (V)	Courant d'appel (A)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Références[1]
10	120	0.08	130	250	1.6	**NSYCRS10W120V**
10	240	0.04	130	250	1.6	**NSYCRS10W240V**
25	120	0.21	130	250	1.6	**NSYCRS25W120V**
25	240	0.10	130	250	1.6	**NSYCRS25W240V**
50	120	0.42	200	320	1.6	**NSYCRS50W120V**
50	240	0.21	200	320	1.6	**NSYCRS50W240V**
100	120	0.83	280	450	1.6	**NSYCRS100W120V**
100	240	0.42	280	450	1.6	**NSYCRS100W240V**
200	120	1.67	400	650	1.6	**NSYCRS200W120V**
200	240	0.83	400	650	1.6	**NSYCRS200W240V**

* Les résitances chauffantes ultrafines peuvent être fabriquées avec des dimensions et puissances nominales autres que celles indiquée ci-dessus. Veuillez nous contacter.
(1) Toutes les résistances chauffantes ultrafines sont certifiées UL

ClimaSys CC: régulation thermique

Thermostats mécaniques



Thermostat O

Commander une résistance chauffante ou une alarme	
Plage de réglage	Références
0...+60 °C	NSYCCOTHC
+32...+140 °F	NSYCCOTHCF



Thermostat F

Commander un ventilateur ou une alarme	
Plage de réglage	Références
0...+60 °C	NSYCCOTHO
+32...+140 °F	NSYCCOTHOF



Thermostat double

Commander une résistance chauffante et un ventilateur	
Plage de réglage	Références
0...+60 °C	NSYCCOTHD
+32...+140 °F	NSYCCOTHDF



Thermostat avec contacteur inverseur

Commander une résistance chauffante ou un ventilateur	
Plage de réglage	Références
+5...+60 °C	NSYCCOTHI

Thermostats électroniques



Thermostat électronique

Commander une résistance chauffante ou un ventilateur		
P. de réglage	Affichage	Références
-40 °C… +80 °C	°C or °F	NSYCCOTH30VID
		NSYCCOTH120VID
		NSYCCOTH230VID

7 modes de fonctionnement différents.
Possibilité d'installation d'une ou deux sondes externe.



Hygrostat électronique

Réguler l'humidité relative		
P. de réglage	Affichage	Références
20 %…80 %	% RH	NSYCCOHY230VID

2 modes de fonctionnement différents.



Hygrotherm électronique

Contrôle de la température et de l'humidité		
P. de réglage	Affichage	Références
-40 °C… +80 °C	°C or °F	NSYCCOHYT30VID
		NSYCCOHYT120VID
		NSYCCOHYT230VID

3 modes de fonctionnement différents.
Possibilité d'installation d'une sonde externe.

Sondes



Sonde de température

Sonde de température externe (double isolation)
Référence
NSYCCASTE

Accessoires thermiques pour enveloppes d'extérieur Heavy Duty



Boitier de ventilateur	
Tension (V)	Références
24 DC	
48 DC	NSYCVF550M48FB
115 AC	
230 AC	NSYCVF550M230FB



Filtre G2 pour grille de ventilateur centrifuge
Référence
NSYCAF190



Grille en métal HD IP55
Référence
NSYCAG223LFHD



Filtre
Référence
NSYCAF223T



Kit antivandalisme pour grille en métal HD
Référence
NSYCAAPVHD


> Capturer les données thermiques pour trouver les solutions thermiques

1 Datalogger Outils de diagnostic + 2 ProClima logiciel

Thalassa PLS, PanelSeT SBM

Pour les boîtes

Thalassa PLS


A monter dans les boîtes (mm)			Châssis métalliques		Châssis isolants
H	L	P	Plein	Telequick	Polyester
180	270	180	NSYPMM1827	NSYPMR1827	NSYPMA1827G
270	270	180	NSYPMM2727	NSYPMR2727	NSYPMA2727G
270	270	230	NSYPMM2727	NSYPMR2727	NSYPMA2727G
270	360	180	NSYPMM2736	NSYPMR2736	NSYPMA2736G
270	360	230	NSYPMM2736	NSYPMR2736	NSYPMA2736G
270	540	180	NSYPMM2754	NSYPMR2754	NSYPMA2754G
270	540	230	NSYPMM2754	NSYPMR2754	NSYPMA2754G
360	360	180	NSYPMM3636	-	NSYPMA3636G
360	540	180	NSYPMM3654	NSYPMR3654	NSYPMA3654G
360	540	230	NSYPMM3654	NSYPMR3654	NSYPMA3654G
360	720	230	NSYPMM3672	-	NSYPMA3672G
540	540	180	NSYPMM5454	-	NSYPMA5454G
540	540	230	NSYPMM5454	-	NSYPMA5454G
540	720	230	NSYPMM5472	-	NSYPMA5472G


PanelSeT SBM






pour boîte			Châssis plein	Rail DIN	Fixation poteau
H	L	P			
150	150	80	NSYMM11SB	NSYAMRD15357SB	-
150	150	120	NSYMM11SB	NSYAMRD15357SB	-
150	200	80	NSYMM12SB	NSYAMRD20357SB	-
150	200	120	NSYMM12SB	NSYAMRD20357SB	-
150	300	80	NSYMM13SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
150	300	120	NSYMM13SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
150	400	80	NSYMM14SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
150	400	120	NSYMM14SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
200	200	80	NSYMM22SB	NSYAMRD20357SB	-
200	200	120	NSYMM22SB	NSYAMRD20357SB	-
200	300	80	NSYMM23SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
200	300	120	NSYMM23SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
200	400	80	NSYMM24SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
200	400	120	NSYMM24SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
200	500	80	NSYMM25SB	NSYAMRD50357SB	NSYSFPSC50
200	500	120	NSYMM25SB	NSYAMRD50357SB	NSYSFPSC50
200	600	80	NSYMM26SB	NSYAMRD60357SB	NSYSFPSC60
200	600	120	NSYMM26SB	NSYAMRD60357SB	NSYSFPSC60
200	800	120	NSYMM28SB	NSYAMRD80357SB	NSYSFPSC80
300	300	120	NSYMM33SB	NSYAMRD30357SB	NSYSFPSC30
300	400	120	NSYMM34SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
300	500	120	NSYMM35SB	NSYAMRD50357SB	NSYSFPSC50
300	600	120	NSYMM36SB	NSYAMRD60357SB	NSYSFPSC60
300	800	120	NSYMM38SB	NSYAMRD80357SB	NSYSFPSC80
400	400	120	NSYMM44SB	NSYAMRD40357SB	NSYSFPSC40
400	500	120	NSYMM45SB	NSYAMRD50357SB	NSYSFPSC50
400	600	120	NSYMM46SB	NSYAMRD60357SB	NSYSFPSC60
400	800	120	NSYMM48SB	NSYAMRD80357SB	NSYSFPSC80

Barreaux crantés pour Thalassa PLM



Pour coffret Profondeur (mm)	Références
200	NSYDPLM200
250	NSYDPLM250
300	NSYDPLM300
350	NSYDPLM350


Écrous plastiques de fixation des rails pour Thalassa PLM



Description	Références
Ecrou plastique avec vis autotaraudeuse	NSYTCSPLM
Ecrou plastique contenant un écrou métallique M6	NSYTCSM6PLM

PanelSeT S3D, S3X, Thalassa PLM

Pour coffrets








Dimensions extérieures (mm)		Châssis plein	Microperforé	Bakélite	Polyester	Châssis Telequick	Châssis rails DIN		Longerons en aluminum	Rail DIN symétrique pour longerons en aluminium	Châssis Telequick juxtaposé
H	W							type			
60	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA0670
120	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA1270
200	200	NSYMM22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	200	NSYMM2520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	400	NSYMM2540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	500	NSYMM2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	200	NSYMM32	NSYMF32	NSYMB32	NSYMPP32	NSYMR32	-	-	-	-	-
300	250	NSYMM3025	-	NSYMB3025	-	NSYMR3025	-	-	-	-	-
300	300	NSYMM33	NSYMF33	-	-	NSYMR33	NSYMD33	B	-	NSYSDR30B	-
300	400	NSYMM43	NSYMF43*	NSYMB43	NSYMPP43	NSYMR34	-	-	-	NSYSDR40B	-
300	450	NSYMM3045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	600	NSYMM36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA3070
400	300	NSYMM43	-	NSYMB43	NSYMPP43	NSYMR43	NSYMD43	B	-	NSYSDR30B	-
400	400	-	NSYMF44	-	-	NSYMR44	-	-	-	-	-
400	600	NSYMM64	-	NSYMB64	NSYMPP64	NSYMR46	-	-	-	NSYSDR60A	-
400	800	NSYMM48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA4030
500	300	-	NSYMF53	-	-	NSYMR53	-	-	-	NSYSDR30B	-
500	400	NSYMM54	NSYMF54	NSYMB54	NSYMPP54	NSYMR54	NSYMD54	B	-	NSYSDR40B	-
500	500	NSYMM55	NSYMF55	-	-	NSYMR55	-	-	-	NSYSDR50A	-
600	400	NSYMM64	NSYMF64*	NSYMB64	NSYMPP64	NSYMR64	NSYMD64	B	-	NSYSDR40B	AM1PA6040
600	500	NSYMM65	NSYMF65	NSYMB65	-	NSYMR65	-	-	-	NSYSDR50A	AM1PA6050
600	600	NSYMM66	NSYMF66	-	-	NSYMR66	NSYMD66	A	-	NSYSDR60A	AM1PA6060
600	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	800	NSYMM86	-	NSYMB86	NSYMPP86	NSYMR68	-	-	-	NSYSDR80A	-
700	500	NSYMM75	NSYMF75	NSYMB75	NSYMPP75	NSYMR75	NSYMD75	B	-	NSYSDR50A	-
700	600	-	-	-	-	NSYMR76	-	-	-	-	-
705	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA8060
800	600	NSYMM86	NSYMF86*	NSYMB86	NSYMPP86	-	NSYMD86	A	-	NSYSDR60A	-
800	800	NSYMM88	NSYMF88	-	-	-	-	-	-	NSYSDR80A	-
800	1000	NSYMM108	-	NSYMB108	NSYMPP108	NSYMR810	-	-	-	-	-
900	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA9050
900	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AM1PA9060
900	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	600	NSYMM106	NSYMF106	-	-	NSYMR106	-	-	-	NSYSDR60A	-
1000	800	NSYMM108	NSYMF108*	NSYMB108	NSYMPP108	NSYMR108	NSYMD108	A	-	NSYSDR80A	-
1000	1000	NSYMM1010	NSYMF1010	-	-	NSYMR1010	-	-	-	NSYSDR100A	-
1000	1200	NSYMM1210	-	NSYMB1210	-	NSYMR1012	-	-	-	2 x NSYSDR60A	-
1200	600	NSYMM126	NSYMF126	-	-	NSYMR126	-	-	NSYMDVR12	NSYSDR60A	-
1200	800	NSYMM128	NSYMF128	-	-	NSYMR128	NSYMD128	A	NSYMDVR12	NSYSDR80A	-
1200	1000	NSYMM1210	NSYMF1210*	NSYMB1210	-	NSYMR1210	-	-	NSYMDVR12	-	-
1200	1200	NSYMM1212	-	-	-	-	-	-	NSYMDVR12	2 x NSYSDR60A	-
1400	1000	NSYMM1410	-	-		NSYMR1410	-	-	-	-	-


* Châssis pour dimensions réversibles ; il peut être installé sur des enveloppes avec des dimensions inversées. Exemple : le châssis réf. NSYMM64 peut être utilisé avc les enveloppes suivantes : H 600 x L 400 mm ou H 400 x L 600 mm. Pour châssis pleins et sérigraphiés : pour les coffrets de largeurs 1 000 et 1 200 mm, il est possible d'installer 2 châssis à différentes profondeurs en utilisant un barreau cranté central supplémentaire NSYSDRSDCR.

Rails DIN symétriques 35 mm pour Thalassa PLM



Longueur (mm)	Pour coffret Largeur (mm)	Références
180	215	NSYCS200PLM
280	330	NSYCS300PLM
380	430 / 436	NSYCS400PLM
480	536	NSYCS500PLM
580	636	NSYCS600PLM
795	852	NSYCS800PLM

Écrous encliquetables pour châssis Telequick



Modèle	Références
M3	AF1EA3
M4	AF1EA4
M5	AF1EA5
M6	AF1EA6

PanelSeT SM, PanelSeT SFN

Pour armoire



Dimensions (mm)			Nb de porte	PanelSeT SM		PanelSeT SM et PanelSeT SFN							
H	L	P		Profilés d'adaptation verticale	Profilés d'adaptation horizontale	Longerons standard	Longerons techniques	Grille perforée Telequick	Châssis partiel	Châssis plein	Rails DIN symétriques	Renfortspour châssis	Rails pour heavy duty
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	NSYTVR10*	-	-	-	-	-	-
1200	600	400	1	-	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP2260	NSYSPMP2560	NSYMP126	-	-	NSYHLCR40
1200	600	600	1	-	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP2260	NSYSPMP2560	NSYMP126	-	-	NSYHLCR60
1200	800	300	1	NSYSMVR12	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP2280	NSYSPMP2580	NSYMP128	-	NSYMPRK8	-
1200	800	400	1	-	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP2280	NSYSPMP2580	NSYMP128	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
1200	800	600	1	-	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP2280	NSYSPMP2580	NSYMP128	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
1200	1000	300	2	NSYSMVR12	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP22100	NSYSPMP25100	NSYMP1210	-	NSYMPRK10	-
1200	1200	400	2	NSYSMVR12	-	-	NSYTVR12	NSYSTMP22120	-	NSYMP1212	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
1400	600	300	1	NSYSMVR14	-	-	NSYTVR14	NSYSTMP4560	-	NSYMP146	-	-	-
1400	600	400	1	NSYSMVR14	-	-	NSYTVR14	NSYSTMP4560	-	NSYMP146	-	-	NSYHLCR40
1400	800	300	1	NSYSMVR14	-	-	NSYTVR14	NSYSTMP4580	NSYSPMP4080	NSYMP148	-	NSYMPRK8	-
1400	800	400	1	NSYSMVR14	-	-	NSYTVR14	NSYSTMP4580	NSYSPMP4080	NSYMP148	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
1400	1000	400	2	NSYSMVR14	-	-	NSYTVR14	NSYSTMP45100	NSYSPMP40100	NSYMP1410	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
1400	1200	400	2	NSYSMVR14	-	-	NSYTVR14	NSYSTMP45120	NSYSPMP40120	NSYMP1412	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
1600	600	300	1	NSYSMVR16	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6060	NSYSPMP4060	NSYMP166	-	-	-
1600	600	400	1	NSYSMVR16	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6060	NSYSPMP4060	NSYMP166	-	-	NSYHLCR40
1600	600	600	1	-	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6060	NSYSPMP4060	NSYMP166	-	-	NSYHLCR60
1600	600	800	1	-	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6060	NSYSPMP4060	NSYMP166	-	-	NSYHLCR80
1600	800	300	1	NSYSMVR16	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6080	NSYSPMP6080	NSYMP168	-	NSYMPRK8	-
1600	800	400	1	NSYSMVR16	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6080	NSYSPMP6080	NSYMP168	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
1600	800	600	1	-	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6080	NSYSPMP6080	NSYMP168	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
1600	800	800	1	-	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP6080	NSYSPMP6080	NSYMP168	-	NSYMPRK8	NSYHLCR80
1600	1000	300	2	NSYSMVR16	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP60100	NSYSPMP60100	NSYMP1610	-	NSYMPRK10	-
1600	1000	400	2	NSYSMVR16	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP60100	NSYSPMP60100	NSYMP1610	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
1600	1200	300	2	NSYSMVR16	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP60120	NSYSPMP60120	NSYMP1612	-	NSYMPRK12	-
1600	1200	400	2	NSYSMVR16	-	-	NSYTVR16	NSYSTMP60120	NSYSPMP60120	NSYMP1612	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
1800	400	400	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	NSYMP184	-	-	NSYHLCR40
1800	400	500	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	NSYMP184	-	-	NSYHLCR50
1800	400	600	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	NSYMP184	-	-	NSYHLCR60
1800	600	300	1	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	-
1800	600	400	1	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	NSYHLCR40
1800	600	500	1	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	NSYHLCR50
1800	600	600	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	NSYHLCR60
1800	600	800	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP186	-	-	NSYHLCR80
1800	800	300	1	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	-
1800	800	400	1	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
1800	800	500	1	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	NSYHLCR50
1800	800	600	1	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
1800	800	600	2	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP8280	-	NSYMP188	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
1800	1000	400	1	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
1800	1000	400	2	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
1800	1000	500	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR50
1800	1000	500	2	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82100	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR50
1800	1000	600	1	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
1800	1000	600	2	-	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	NSYMP1810	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
1800	1200	400	2	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82120	-	NSYMP1812	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
1800	1200	500	2	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	NSYSTMP82120	-	NSYMP1812	-	NSYMPRK12	NSYHLCR50
1800	1200	600	2	-	-	NSYVR18	-	NSYSTMP82120	-	NSYMP1812	-	NSYMPRK12	NSYHLCR60
1800	1600	400	2	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	-	-	NSYMPRK16	NSYHLCR40
1800	1600	500	2	NSYSMVR18	-	NSYVR18	NSYTVR18	-	-	-	-	NSYMPRK16	NSYHLCR50
2000	300	500	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-		-	-	-	NSYHLCR50
2000	300	600	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-		-	-	-	NSYHLCR60
2000	300	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-		-	-	-	NSYHLCR80
2000	400	400	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-		NSYMP204	-	-	NSYHLCR40
2000	400	500	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-		NSYMP204	-	-	NSYHLCR50
2000	400	600	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-		NSYMP204	-	-	NSYHLCR60
2000	400	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	-		NSYMP204	-	-	NSYHLCR80
2000	600	300	1	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	-
2000	600	400	1	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	NSYHLCR40
2000	600	500	1	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	NSYHLCR50
2000	600	600	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	NSYHLCR60
2000	600	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP206	-	-	NSYHLCR80
2000	800	300	1	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	-
2000	800	400	1	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR40
2000	800	500	1	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR50
2000	800	600	1	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
2000	800	600	2	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
2000	800	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP8280	-	NSYMP208	-	NSYMPRK8	NSYHLCR80
2000	1000	400	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
2000	1000	400	2	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR40
2000	1000	500	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR50
2000	1000	500	2	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR50
2000	1000	600	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
2000	1000	600	2	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
2000	1000	800	1	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82100	-	NSYMP2010	-	NSYMPRK10	NSYHLCR80
2000	1200	400	2	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82120	-	NSYMP2012	-	NSYMPRK12	NSYHLCR40
2000	1200	500	2	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82120	-	NSYMP2012	-	NSYMPRK12	NSYHLCR50
2000	1200	600	2	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82120	-	NSYMP2012	-	NSYMPRK12	NSYHLCR60
2000	1200	800	2	-	-	NSYVR20	NSYTVR20	NSYSTMP82120	-	NSYMP2012	-	NSYMPRK12	NSYHLCR80
2000	1600	400	2	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	NSYMPRK16	NSYHLCR40
2000	1600	500	2	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	NSYMPRK16	NSYHLCR50
2000	1600	600	2	NSYSMVR20	-	NSYVR20	NSYTVR20	-	-	-	-	NSYMPRK16	NSYHLCR60
2200	400	600	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	-	-	NSYMP224	-	-	NSYHLCR60
2200	600	600	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP226	-	-	NSYHLCR60
2200	600	800	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP8260	NSYSPMP6060	NSYMP226	-	-	NSYHLCR80
2200	800	600	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP8280	-	NSYMP228	-	NSYMPRK8	NSYHLCR60
2200	800	800	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP8280	-	NSYMP228	-	NSYMPRK8	NSYHLCR80
2200	1000	600	1	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP82100	-	NSYMP2210	-	NSYMPRK10	NSYHLCR60
2200	1200	600	2	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP82120	-	NSYMP2212	-	NSYMPRK12	NSYHLCR60
2200	1200	800	2	-	-	NSYVR22	NSYTVR22	NSYSTMP82120	-	NSYMP2212	-	NSYMPRK12	NSYHLCR80

Équerres orthogonales pour PanelSeT SFN




Référence
NSYSMPSB

Équerres de fixation des longerons pour PanelSeT SFN



Référence
NSYMFB

Équerre de fixation châssis dos-à-dos pour PanelSeT SFN



Référence
NSYSBTB




PanelSeT SFN	
Plaque de montage intermédiaire	Plaque de montage rails coulissants
-	-
-	-
-	-
NSYSIMP12	NSYSMPS4
NSYSIMP12	NSYSMPS6
-	-
NSYSIMP12	NSYSMPS4
NSYSIMP12	NSYSMPS6
-	-
-	NSYSMPS4
-	-
NSYSIMP14	NSYSMPS4
-	-
NSYSIMP14	NSYSMPS4
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS4
-	-
-	NSYSMPS4
NSYSIMP16	NSYSMPS6
NSYSIMP16	NSYSMPS8
-	-
-	NSYSMPS4
NSYSIMP16	NSYSMPS6
NSYSIMP16	NSYSMPS8
-	-
-	NSYSMPS4
-	-
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS5
-	NSYSMPS6
-	-
NSYSIMP18	NSYSMPS4
NSYSIMP18	NSYSMPS5
NSYSIMP18	NSYSMPS6
NSYSIMP18	NSYSMPS8
-	-
NSYSIMP18	NSYSMPS4
NSYSIMP18	NSYSMPS5
NSYSIMP18	NSYSMPS6
NSYSIMP18	NSYSMPS6
NSYSIMP18	NSYSMPS4
NSYSIMP18	NSYSMPS4
NSYSIMP18	NSYSMPS5
-	NSYSMPS5
NSYSIMP18	NSYSMPS6
NSYSIMP18	NSYSMPS6
NSYSIMP18	NSYSMPS4
NSYSIMP18	NSYSMPS5
NSYSIMP18	NSYSMPS6
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS5
-	NSYSMPS5
-	NSYSMPS6
-	NSYSMPS8
-	NSYSMPS4
-	NSYSMPS5
-	NSYSMPS6
-	NSYSMPS8
-	-
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS8
-	-
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS8
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS8
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
NSYSIMP20	NSYSMPS8
NSYSIMP20	NSYSMPS4
NSYSIMP20	NSYSMPS5
NSYSIMP20	NSYSMPS6
-	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS8
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS8
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS6
NSYSIMP22	NSYSMPS8

Thalassa PLA






Dimensions (mm)			Châssis métalliques		Châssis isolants	
H	L	Nb de portes	Plein	Telequick	Polyester	Bakelite
500	500	1	NSYPMM55	NSYPMR55	NSYPMA55	NSYPMB55
500	750	1	NSYPMM75	NSYPMR57	NSYPMA75	NSYPMB75
500	1000	2	NSYPMM510	2 x NSYPMR55	-	NSYPMB510
500	1250	2	NSYPMM55 + NSYPMM75	NSYPMR55 + NSYPMR57	NSYPMA55 + NSYPMA75	NSYPMB55 + NSYPMB75
750	500	1	NSYPMM75	NSYPMR75	NSYPMA75	NSYPMB75
750	750	1	NSYPMM77	NSYPMR77	-	NSYPMB77
750	1000	2	NSYPMM710	2 x NSYPMR75	-	NSYPMB710
750	1250	2	NSYPMM712	NSYPMR75 + NSYPMR77	NSYPMA712	NSYPMB712
1000	500	1	NSYPMM105	NSYPMR105	NSYPMA105	NSYPMB105
1000	750	1	NSYPMM107	NSYPMR107	NSYPMA107	NSYPMB107
1000	1000	2	NSYPMM1010	2 x NSYPMR105	-	NSYPMB1010
1000	1250	2	NSYPMM1012	NSYPMR105 + NSYPMR107	-	NSYPMB1012
1250	500	1	NSYPMM125	NSYPMR125	-	NSYPMB125
1250	750	1	NSYPMM127	NSYPMR127	NSYPMA127	NSYPMB127
1250	1000	2	NSYPMM1210	2 x NSYPMR125	-	NSYPMB1210
1250	1250	2	NSYPMM1212	NSYPMR125 + NSYPMR127	-	NSYPMB1212
1500	500	1	NSYPMM155	NSYPMR155	-	NSYPMB155
1500	750	1	NSYPMM157	NSYPMR157	-	NSYPMB157
1500	1000	2	NSYPMM1510	2 x NSYPMR155	-	NSYPMB1510
1500	1250	2	NSYPMM1512	NSYPMR155 + NSYPMR157	-	NSYPMB1512
2000	750	2*	NSYPMM207	2 x NSYPMR107	2 x NSYPMA107	2 x NSYPMB107




* Deux portes en position verticales

Barreaux crantés pour Thalassa PLA



Pour enveloppe		Références	
Profondeur (mm)	Nb. de portes	Barreaux crantés	Platines d'adaptation pour PLAZ ou PLAZT
320	1	NSYDPLA3	NSYPTZ3
420	1	NSYDPLA4	NSYPTZ4
620	1	NSYDPLA6	NSYPTZ6
320	2	2 x NSYDPLA3	NSYPTZ32P
420	2	2 x NSYDPLA4	NSYPTZ42P
620	2	2 x NSYDPLA6	NSYPTZ62P

Traverses

Dimensions	Références pour les travers universelles			Références pour les travers rapides			Traverses encaissées		
H/L/P (mm)	40 mm (1 rangée)	65 mm (2 rangées)	90 mm (3 rangées)	40 mm (1 rangée)	65 mm (2 rangées)	90 mm (3 rangées)	40 mm (1 rangée)	65 mm (2 rangées)	90 mm (3 rangées)
300	NSYSUCR4030	NSYSUCR6530	NSYSUCR9030	NSYSQCR4040	NSYSQCR6540	NSYSQCR9040	-	-	-
400	NSYSUCR4040	NSYSUCR6540	NSYSUCR9040	NSYSQCR4050	NSYSQCR6550	NSYSQCR9050	NSYSICR4040	-	-
500	NSYSUCR4050	NSYSUCR6550	NSYSUCR9050	NSYSQCR4060	NSYSQCR6560	NSYSQCR9060	-	-	-
600	NSYSUCR4060	NSYSUCR6560	NSYSUCR9060	NSYSQCR4080	NSYSQCR6580	NSYSQCR9080	NSYSICR4060	NSYSICR6560	NSYSICR9060
800	NSYSUCR4080	NSYSUCR6580	NSYSUCR9080	NSYSQCR40100	NSYSQCR65100	NSYSQCR90100	NSYSICR4080	NSYSICR6580	NSYSICR9080
1000	NSYSUCR40100	NSYSUCR65100	NSYSUCR90100	NSYSQCR40120	NSYSQCR65120	NSYSQCR90120	-	NSYSICR65100	-
1200	NSYSUCR40120	NSYSUCR65120	NSYSUCR90120	-	-	-	-	-	-
1400	NSYSUCR40140	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	NSYSUCR40160	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	NSYSUCR40180	NSYSUCR65180	NSYSUCR90180	-	-	-	-	-	-
2000	NSYSUCR40200	NSYSUCR65200	NSYSUCR90200	-	-	-	-	-	-
2200	NSYSUCR40220	-	-	-	-	-	-	-	-

Équerres de fixation de châssis intérmédiaires en position dos-à-dos pour PanelSeT SFN



Référence
NSYSIBTB

Équerre de fixation pour châssis pour PanelSeT SFN, SM, SFX, SMX




Pour enveloppe	Références
PanelSet SFN	NSYSFPB
PanelSeT SM, PanelSeT SFX, SMX	NSYSMPB

Accessoires de distribution modulaire


Chassis pour SFN, SM

Kit châssis modulaire simple - RAL 7035




Dimensions nominales (mm)		Nb maximum de modules de 18mm	Références
H	L		
1200	600	144	-
	800	216	-
1400	600	192	-
	800	288	-
1600	600	216	**NSYCSH166**
	800	324	**NSYCSH168**
1800	600	240	**NSYCSH186**
	800	360	**NSYCSH188**
2000	600	288	**NSYCSH206**
	800	432	**NSYCSH208**

Plastrons pleins- RAL 7035




		Références plastrons plein vissés	Références plastrons plein à charnières
H	L		
150	600	**NSYMPC156**	**NSYMPCH156**
	800	**NSYMPC158**	**NSYMPCH158**
200	600	**NSYMPC206**	**NSYMPCH206**
	800	**NSYMPC208**	**NSYMPCH208**
300	600	**NSYMPC306**	**NSYMPCH306**
	800	**NSYMPC308**	**NSYMPCH308**
400	600	**NSYMPC406**	**NSYMPCH406**
	800	**NSYMPC408**	**NSYMPCH408**
450	600	**NSYMPC456**	-
	800	**NSYMPC458**	-
600	600	**NSYMPC606**	**NSYMPCH606**
	800	**NSYMPC608**	**NSYMPCH608**

Plastrons découpés - RAL 7035




Dimensions nominales (mm)		Nb de découpes	Nb maximum de modules de 18 mm	Références plastrons découpés vissés	Références plastrons découpés à charnières
H	L				
150	600	1	24	-	**NSYMUCH156**
	800	1	36	-	**NSYMUCH158**
200	600	1	24	-	**NSYMUCH206**
	800	1	36	-	**NSYMUCH208**
300	600	2	48	**NSYMUC306**	**NSYMUCH306**
	800	2	72	**NSYMUC308**	**NSYMUCH308**
400	600	2	48	-	-
	800	2	72	-	**NSYMUCH408**
450	600	3	72	-	-
	800	3	108	-	-
600	600	3	72	-	-
	800	3	108	-	-

Kit châssis modulaire avec compartiment jeu de barres - RAL 7035



Dimensions nominales (mm)		Kit formé de colonnes de (mm) de large	Nb maximum de modules de 18 mm	Références
H	L			
2000	1000	600 + 400	288	**NSYCSHB2010**
	1200	800 + 400	432	**NSYCSHB2012**


Plastrons de rattrapage - RAL 7035



Dimensions plaque (mm)	Dimensions nominales (mm)	Références
H	L	
50	600	**NSYADC16**
	800	**NSYADC18**

Châssis pour PanelSeT S3D, SDX, S3DM

Châssis modulaire



Dimensions (mm)		Nombre de modules*	Références châssis modulaire	Références plastron plein	Références châssis plein
H	L				
400	300	24	NSYDLM24	-	NSYPMP300DLM
500	400	48	NSYDLM48	-	NSYPMP400DLM
600	400	48	NSYDLM48P	-	NSYPMP400DLM
600	600	84	NSYDLM84P	NSYCTL600DLM	NSYPMP600DLM
700	500	66	NSYDLM66	NSYCTL500DLM	NSYPMP500DLM
700	500	88	NSYDLM88	NSYCTL500DLM	NSYPMP500DLM
800	600	84	NSYDLM84	NSYCTL600DLM	NSYPMP600DLM
800	600	112	NSYDLM112	NSYCTL600DLM	NSYPMP600DLM
1000	600	168	NSYDLM168	NSYCTL600DLM	NSYPMP600DLM
1000	800	234	NSYDLM240	NSYCTL800DLM	NSYPMP800DLM

* 1 module = 2 pas = 18 mm

Châssis pour Thalassa PLA


Châssis de distribution modulaire



Dimensions (mm)		Nombre de modules*	Références châssis modulaire
H	L		
750	500	57	NSYDLP57G
750	500	76	NSYDLP76G
750	750	99	NSYDLP99G
750	750	132	NSYDLP132G
1000	500	95	NSYDLP95G
1000	500	114	NSYDLP114G
1000	750	165	NSYDLP165G
1000	750	198	NSYDLP198G
1250	500	114	NSYDLP114PG
1250	500	133	NSYDLP133G
1250	750	198	NSYDLP198PG
1250	750	231	NSYDLP231G
1500	500	152	NSYDLP152G
1500	500	171	NSYDLP171G
1500	750	264	NSYDLP264G
1500	750	297	NSYDLP297G


* 1 module = 2 pas = 18 mm

Écran pour jeu de barres étagé 630 A



Référence
LVS04197

Support de barres 630 A



Référence
LVS04192

Châssis pour Thalassa PLM, PanelSeT S3D & S3X

Dinimel DLA

Châssis modulaire



Dimensions (mm)		Nombre de modules	Réferences de châssis modulaires
H	L		
400	300	24	NSYDLA24G
500	400	48	NSYDLA48G
600	400	48	NSYDLA48PG
700	500	66	NSYDLA66G
700	500	88	NSYDLA88G
800	600	84	NSYDLA84G
800	600	112	NSYDLA112G
1000	800	234	NSYDLA234G

* 1 module = 2 pas = 18 mm

Gestion des câbles

Entrées de câbles simple







Caractéristiques	Simple - 1		Simple - 2	Simple-3	Simple-4
Description	Entrées de câbles mixtes à membrane pour enveloppe d'épaisseur 20/10e - 32/10e mm		Entrées coniques réglables en PVC pour enveloppe d'épaisseur 30/10e - 32/10e mm	Entrées de câbles rapides pour enveloppe d'épaisseur 10/10e - 40/10e mm (5/10e - 20/10e mm pour réf. IMT36179)	Entrées coniques réglables en PVC pour tubes PG ou enveloppe d'épaisseur 12/10e - 15/10e mm
Matériel	SBS		PVC	Plastique EPDM	PVC
Couleur	gris clair RAL 7035 ou blanc RAL 9003		-	Grey: NCS 5500	-
Indice de protection aux intrusions	IP55		IP55	IP67	IP55
Tenue à l'arrachement	Faible		Faible	Moyen	Faible
Diamètre des câbles (mm)	20 à 40		5 à 87	12 à 50	16 à 44
Dimensions extérieures (mm)	Ø 23 à 44		Ø 25 à 98	-	Ø 25 à 52
Références	**RAL 9003**	**RAL 7035**	**NSYECPC3** **NSYECPC5** **NSYECPC6** **NSYECPC9** **NSYECPC15**	**IMT36179** **IMT36180** **IMT36181** **IMT36182** **IMT36183** **IMT36184** **IMT36185**	**NSYEC7**
	IMT36130 **IMT36131**	**ISM71071** **ISM71072** **ISM71073** **ISM71074**			

(1) Presse-étoupe à haute résitance au feu.

Pour plus de détails, tapez la référence dans le moteur de recherche à se.com/enclosures.

Entrées multicâbles




Caractéristiques	Flexicable	Multi-A	Multi-C	Multi-CS	Multi-T
Description	Plaque passe-câbles pleine à membrane pour coffrets S3D	Membrane de type FL13 et de type FL21.	Entrée circulaire sans connecteur.	Entrée modulaire permettant le passage d'au maximum 48 câbles pré-assemblés	Membrane de type FL21.
Matériel	HCE pour la membrane Acier pour le cadre	TPE, SBS, SEBS et PP copolymère - sans halogène	Polyamide	Polypropylène renforcée et TPE . Sans halogène	TPE
Couleur	-	RAL 7035	-	Noir	RAL 7035
Indice de protextion aux intrusion	IP55	IP65	IP65	IP65	IP66
Tenue à l'arrachement	Faible	Bon avec serre-câble, faible sans serre-câble 18 daN	Moyen	Moyen	Faible
Diamètre des câbles (mm)	Jusqu'à 26	14 à 30	3 à 15.9	Jusqu'à 22	5 à 60
Dimensions extérieures (mm)	245 x 130 à 545 x 130 ou 495 x 220	216 x 84	Ø 58 Ø 71	148 x 58 x 15 148 x 58 x 18	214 x 88
Références	**NSYTLCME** **NSYTLDME** **NSYTLEME** **NSYTLFME** **NSYTLGME**	**NSYAECPFLA25** **NSYAECPFLA33**	**NSYTSAM504SE** **NSYTSAM508SE** **NSYTSAM638SE** **NSYTSAM6313SE**	**NSYDCD2412** **NSYDCD244** **NSYDCD248** **NSYDCD249**	**NSYAECPFLBP** (2) **NSYAECPFLT7** **NSYAECPFLT25** **NSYAECPFLT35**

(2) Plaque métallique.

Pour plus de détails, tapez la référence dans le moteur de recherche à se.com/enclosures.






Simple-5	Presse-étoupe sunthétique encliquetable	Presse-étoupe inox avec insert lamellaire		Presse-étoupe CEM	Caractéristiques
Presse-étoupe ISO.	Sans filetage. Montage et démontage facile. Adapté pour les murs de 0,5 à 4 mm d'épaisseur	La technologie lamellaire assure une excellente résistance à la traction et une excellente protection contre la torsion. Pour utilisation ectérieur, ou dans des environnements aressifs		Presse-étoupe CEM avec contact ressort. Type de filetage : Métrique EN 60423 D'autres types sont disponibles sur sur demande	**Description**
Polyamide PA 6, joint en néoprène	Polyamide P1 6, joint en néoprène	Acier inoxidabe AISI 304L ou AISI 316L , joint en néoprène		Laiton nickelé, joint en néoprène	**Matériel**
Gris RAL 7035	RAL 7035, RAL 7001, RAL 9005. Autres couleurs sur demande	-		-	**Couleur**
IP68	IP68	IP68		IP68	**Indice de protection aux intrusions**
Bon	Bon	Bon		-	**Tenue à l'arrachement**
12 à 40	16 à 40	12 à 40		3/6.5 à 19/28	**Diamètre des câbles (mm)**
Ø 15 à 46	De Ø 22 à 46	De Ø 14 à 43		Ø 12 à 40	**Dimensions extérieures (mm)**
ISM71501 **ISM71502** **ISM71503** **ISM71504** **ISM71505** **ISM71506** **IMT36150** (1)	**NSYCGSP16** **NSYCGSP20** **NSYCGSP25** **NSYCGSP32** **NSYCGSP40**	**AISI 304L** **NSYCGX12** **NSYCGX16** **NSYCGX20** **NSYCGX25** **NSYCGX32** **NSYCGX40**	**AISI 316L** **NSYCGX12H** **NSYCGX16H** **NSYCGX20H** **NSYCGX25H** **NSYCGX32H** **NSYCGX40H**	**NSYCGHF12** **NSYCGHF16** **NSYCGHF20** **NSYCGHF25** **NSYCGHF32** **NSYCGHF40**	**Références**






Prisma	Multi-F	Multi-R	Multi-H	Caractéristiques
Membrane de type FL21 ou entrée rectangulaire.	Brides préconfigurées FL13 et FL21	Entrée de câbles pour câbles protégés	Entrée de câbles avec matrice pour câbles munis de connecteurs	**Description**
Matériau isolant	Polypropylène renforcé de fibre de verre et TPE. Sans halogène	Polyamide	Polycarbonate renforcé de fibre de verre.	**Materiel**
RAL 9001	RAL 7035	-	RAL 7035	**Couleur**
IP55	IP65	IP65	IP65	**Indice de protection aux intrusions**
Faible	Faible	Moyen	Bon (avec attache de câble)	**Tenue à l'arrachement**
28 à 60 (FL21) 7 à 72 (rectangulaire)	16 à 25	4,3 à 15,9	12 à 25	**Diamètre des câbles (mm)**
216 x 84	214 x 90	146 x 14 x 58	215 x 85	**Dimensions extérieures (mm)**
FL13 **08898** **08899** **FL21** **08881** **08892** **08895** **08897**	**FL21** **NSYAECPKFL10**	**NSYTLK2414** **NSYTLK2422** **NSYTLK2428** **NSYTLK2446** **NSYTLK24M** **NSYTSA2414SE** **NSYTSA2417SE** **NSYTSA2422SE** **NSYTSA2423SE** **NSYTSA2429SE**	**NSYTSAKFL**	**Références**

Accessoires communs

Eclairage et prises de courant



Lampes Led à fixation multiple								
Description	Puissance	Flux lumineux	Tension	Prise	Références	Câbles		
						Standard	Alimentation (3 m)	Interconnexion (1.5 m)
Avec prise 120 / 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	Schuko	**NSYLAMLDS**	IEC	**NSYLAM3M**	**NSYLAM1M**
Avec prise 120 / 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	UTE	**NSYLAMLDF**	IEC	**NSYLAM3M**	**NSYLAM1M**
Avec prise 120 / 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	British	**NSYLAMLDB**	IEC	**NSYLAM3M**	**NSYLAM1M**
Avec prise 120 V AC	10 W	640 lm	120 V AC	USA	**NSYLAMLDU**	UL	**NSYLAM3MUL**	-
Sans prise 120 / 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	-	**NSYLAMLD**	IEC	**NSYLAM3M**	**NSYLAM1M**
						UL	**NSYLAM3MUL**	-
Sans prise Avec détecteur de présence 230 V AC	10 W	640 lm	230 V AC	-	**NSYLAMLDD**	IEC	**NSYLAM3M**	**NSYLAM1M**
						UL	**NSYLAM3MUL**	-
Sans prise - DC 24-48 V DC	10 W	640 lm	48 V DC	-	**NSYLAMLDVDC**	IEC	**NSYLAM3MDC**	-
						UL	-[1]	-

1



Lampes LED économiques						
Puissance	Tension	Fréquence	Flux lumineux	Dimensions		Références
				(mm)	(in)	
5 W	120-230 V AC	50-60 Hz	500 lm	311 x 30.5 x 22	12.20 x 1.20 x 0.88	**NSYLAMT5LD1**
10 W	120-230 V AC	50-60 Hz	1100 lm	560 x 30.5 x 22	22.05 x 1.20 x 0.88	**NSYLAMT5LD2**
5 W	24-48V DC	-	470 lm	310 x 30.5 x 22	12.20 x 1.20 x 0.87	**NSYLAMT5LD1VDC**




Lampe LED portable				
Description	Puiss.	Flux lumineux	Tension	Référence
Avec interrupteur	10 W	1100 lm	230 V AC	**NSYLAMPORTLD**

Accessoires de porte

Armoires




Porte plans métallique	
Dimensions de l'enveloppe (mm)	Références
W	
600	**NSYSDP6M**
800	**NSYSDP8M**




Etagères de support rabattables	
PanelSeT dimensions (mm)	Références
W	
500	**NSYSDT5**
600	**NSYSDT6**
800	**NSYSDT8**



Traverses guide-câbles de porte	
Dimensions (mm)	Références
W	
400	**NSYSDCR4**
500	**NSYSDCR5**
600	**NSYSDCR6**
800	**NSYSDCR8**
1000	**NSYSDCR10**





Arrêts de porte			
Modèle de limiteur d'ouverture	Pour enveloppes	Ouverture	Références
Mécanique	**SFN**	90° et 160°	**NSYSFMDR**
	SM	90°	**NSYSMDR**
Pneumatique	**SFN**	120°	**NSYSFNDR**
	SM	90° et 160°	**NSYSMNDR***

* Compatible avec SFN.



Contacts de porte pour armoires	
Pour les gammes	Références
SFN - SFX	**NSYDCM20**
SM	**NSYMDCM20**
PLA	**NSYSNLPLA**

Coffrets PanelSeT



Arrêt de porte acier	
Description	Référence
Dispositif de retenue de porte en acier pour coffret Spacia	**NSYAEDRSCST**



Arrêt de porte polyamide	
Description	Référence
Dispositif de retenue de porte pour coffret PanelSeT	**NSYAEDRS3DPA6**



Contact de porte pour coffrets	
Description	Référence
S3D, S3X	**NSYINLCRN**



Porte-schéma en plastique	
Format plans	Références
A5	**NSYDPA5**
A4	**NSYDPA4**
A4	**NSYDPA44**(1)
A3	**NSYDPA3**

(1) Non compatible avec châssis 19" ou distribution modulaire.

Accessoires de mise à la masse



Tresses de mise à la masse				
Longueur (mm)	Largeur (mm)	Section (mm²)	borne Ø (mm)	Références
150	12	6	7	**NSYEB156D6**
150	17	10	7	**NSYEB1510D6**
155	17	16	8.5	**NSYEB1516D8**
200	27	25	8.5	**NSYEB2025D8**
200	33	50	8.5	**NSYEB2050D8**



Câbles de mise à la masse			
Longueur (mm)	Section (mm²)	Øborne (mm)	Références
130	6	6.4	**NSYEL136D6**
160	6	6.4	**NSYEL166D6**
160	6	8.3	**NSYEL166D8**
170	10	8.3	**NSYEL1710D6**
220	6	6.4	**NSYEL226D6**
220	25	8.3	**NSYEL2225D8**
250	10	6.4	**NSYEL2510D6**
350	25	8.3	**NSYEL3525D8**



Réglette de mise à la masse
Référence
NSYECB1M153



Point central de mise à la masse
Référence
NSYCEP




Pattes de fixation pour la réglette de mise à la masse
Référence
NSYEDCOS

Accessoires de piètement



Roulette de transport
Référence
NSYSTW*



* Uniquement pour PanelSeT SM, SFN et SD.



Pieds fixes




Pieds réglables

Pieds de nivellement (fixes et réglables)	
Modèle	Références
Pieds fixes	**NSYSPSJ**
Pieds réglables	**NSYSPRJ**



Roulettes d'enveloppe
Référence
NSYSW




Pieds hygièniques en acier inox 316L	
Modèle en hauteur (mm)	Références
200	**NSYPHX200**

Pièces détachées pour les enveloppes

Schneider Electric a sélectionné une large gamme de pièce détachées pour votre enveloppe.
Que votre enveloppe soit récente ou ancienne, vous disposerez des pièces détachées dont vous avez besoin.
Qu'il y ait une erreur de découpe, un composant perdu, un problème logistique ou que vous deviez réparer un produit ancien, nous favorisons la résolution de votre problème en vous apportant la bonne solution.









	Plaques passe-câbles	Porte pleine	Porte transparente	Accessoires de porte	Accessoires de mise à la terre	Matériel de fixation
SBM						
S3D		■	■	■	■	■
S3DM					■	■
S3DC					■	
S3DB		■			■	
SFN				■		■
SM	■	■		■		
S3X		■	■	■		
SMX		■				
SFX		■		■		
PLA		■		■		■
PLM		■	■	■		■
SD	■			■		
SDX						
S3CM		■		■	■	
S3HF					■	
S3DEX		■			■	
PHD	■	■		■		
S3HD	■	■		■		
SFHD	■	■				
Références	**NSYCE•••**	**NSYD•••** **NSYS•D•••**	**NSYD•••T** **NSYS•D•••T**	**NSYAED•••** **NSYDH•••** **NSYH•••**	**NSYSWMEL**	**NSYAS•••** **NSYCS•••** **NSY•••CG•••**

Consultez le catalogue général des Enveloppes Universelles.



Accessoires de verrouillage	Panneaux	Accessoires d'installation	Accessoires de socle	Toits	Accessoires de toit	Divers	
						Sac d'accessoires (vis	**SBM**
■	■						**S3D**
■	■						**S3DM**
■	■						**S3DC**
■							**S3DB**
■	■	■	■	■		Joints montants ossature, autres	**SFN**
■			■				**SM**
■							**S3X**
							SMX
■							**SFX**
■			■				**PLA**
■							**PLM**
	■						**SD**
	■						**SDX**
	■						**S3CM**
■							**S3HF**
■	■						**S3DEX**
■			■				**PHD**
■				■			**S3HD**
■	■			■			**SFHD**
NSYAEDL●●● NSYBTA●●● NSYV●●● NSYLCK●●● NSYLS●●●	**NSYPA●●● NSYBP●●● NSYSWM●●●**	**NSYSQCR●●●**	**NSYPC●●● NSYZZ●●●**	**NSYRS●●● NSYTJ●●● NSYSC●●●**	**NSYTRIM●●●**	-	**Références**

Une offre exhaussive, facile à commander et installer :

- offre exhaustive et cohérente de pièces détachées
- chaque composant fragile peut être commandé
- dans la plupart des cas, les pièces peuven être remplacées rapidement sans avoir à changer d'enveloppe
- heure de livraison précise
- tarifs établis
- disponibilité internationale

Renseignez-vous auprès de votre contact local.

Logiciels et outils

Sélecteur de produits en ligne

Outil en ligne


> Ce qu'il fait : notre site web vous permet d'accéder à tous les produits Schneider Electric en deux clics grâce à des liens directs :

- une bibliothèque complète de documents techniques, catalogues, FAQ, brochures, etc.
- une bibliothèque complète de documents techniques, catalogues, FAQ, brochures, etc.
- des dessins en 2D et 3D
- les guides de sélection du e-catalogue

> Comment l'obtenir :
se.com/fr

- produits
- automatismes et contrôle pour l'industrie
- boîtiers, coffrets et armoires
- sélectionner une gamme

> Disponibilité pour les gammes suivantes:
PanelSet, Thalassa, ClimaSys, Actassi, Applications personnalisées.



Sélecteur Enveloppes Universelles


Outil en ligne

> Ce qu'il fait: Nos outils de sélection de produits vous permettent de gagner du temps en trouvant les références exactes d'une gamme sélectionnée et de ses composants et accessoires compatibles. Pas besoin de s'identifier, la sélection des compatibilités se fait facilement et sans erreur en quelques clics.

> Comment l'obtenir : Pour accéder à l'outil, scannez le QR Code ou sélectionnez une gamme de produits en naviguant sur notre site se.com et cliquez sur le bouton "Product selector".

> Disponibilité pour les gammes suivantes :


PanelSeT, Thalassa, ClimaSys et gamme Actassi



Calcul thermique : ProClima

Outil en ligne

ProClima



> Ce qu'il fait: logiciel de calcul thermique en ligne. Il permet de calculer et sélectionner les accessoires thermiques nécessaires pour les enveloppes contenant des équipements électriques et électroniques. Il aide à prévenir les problèmes de panne dus à la surchauffe des appareils dans les panneaux de contrôle.
Il peut être affiché sur n'importe quel PC, mobile ou tablette et est désormais disponible dans toutes les langues. Accès gratuit avec login.

> Comment l'obtenir: pour accéder à l'outil, scannez le QR code ou tapez **proclima.se.com** dans votre navigateur internet.


> Disponible pour toutes les gammes d'Enveloppes Universelles

Custom Enclosure Configurator*

Outil en ligne

> Ce qu'il fait : pour des besoins de personnalisation d'enveloppe simple, Custom Enclosure Configurator vous permet d'adapter les enveloppes PanelSeT et Thalassa à vos spécifications en quelques minutes. Il vous fournit également un devis et un délai de livraison.
Il s'agit d'un outil pratique et simple d'utilisation qui vous offre une grande variété d'options, depuis les différentes formes de découpe jusqu'aux couleurs de peinture et aux accessoires

> Comment l'obtenir : pour accéder à l'outil, scannez le QR code ou rendez-vous sur custom-enclosures.se.com/.
Disponible en 2023 pour certaines gammes PanelSeT et Thalassa



Gain de temps

Livré avec

découpage et peinture : pas de perte de temps

Logistique

- Gestion flexible de votre option logistique (service de livraison programmée pour les commandes en cours)

Installation simplifiée

Enveloppes livrées avec des découpes : aucun outil spécial n'est nécessaire

Conception ergonomique

Projet personnalisé répondant à vos exigences spécifiques

Durée de vie accrue

- Les découpes réalisées avant la mise en place du dispositif assurent une protection contre la corrosion et une étanchéité fiable.

Qualité améliorée


- Pas de bavures sur les bords des découpes
- Tolérances de fabrication garanties

Esthétique

- Grand choix de couleurs
- Pas de rayures sur les surfaces extérieures

Performances plus élevées

- Gestion thermique adaptée
- Acier inoxydable de qualité





Laissez-vous guider par votre interlocuteur Schneider Electric :

- Faites préparer vos enveloppes par des ressources industrielles puissantes
- Bénéficier d'une exécution conforme aux standards de qualité de Schneider Electric
- Obtenir un délai minimum entre la spécification et la livraison

Contactez votre représentant Schneider Electric